



# MASTER Value LEDbulb

## MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	136 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471		RG0
--	--	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5,9 W
Lampstroom (nom.)	35 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

# MASTER Value LEDbulb

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.030 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh
EPREL-registratienummer	574361
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Volledige productnaam	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
Full EOC	871951434784700
Bestelcode	8719514347847
Materiaalnr. (12NC)	929003057502
Lokale code	34784700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347847
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347854

## Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

# MASTER Value LEDbulb

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927  
A60CLG

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927  
A60CLG

