



# LED A15

## 6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20

Las lámparas A15 de Philips ofrecen un ambiente ahorrador de energía con un efecto elegante. Su diseño único proporciona luz en todas las direcciones, dándole a los diseñadores de iluminación una alternativa con vida útil larga a las fuentes incandescentes estándares.

### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	950 [CCT of 5000K]
Código de color	950 [CCT of 5000K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	750 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada	5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	113 lm/W
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz

Consumo de energía	6.6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	65 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal
Forma del foco	A15 [A 15 mm]


Aprobación y aplicación	
EyeComfort	Sí

# LED A15

Cumple con el T20	Yes
<b>Condiciones de aplicación</b>	
se puede usar en luminarias cerradas	No
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20
Nombre del producto completo	6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20



Código del pedido	929003084503
N.º de material (12NC)	929003084503
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677573409
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677573404

## Plano de dimensiones



Product	D	C
6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20	47.5 mm	84 mm

## Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20

General uniform lighting - 6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20

# LED A15

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour

## Lifetime



Life Expectancy Diagram - 6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20



Lumen Maintenance Diagram - 6.6A15/PER/UD50/CL/G/E26/DIM2PF T20

