



LED G16.5

3.5G16.5/PER/UD/CL/G/E12WGD6/2PFT20

Las lámparas de LED G16.5 de Philips ofrecen un entorno de ahorro de energía con un efecto elegante. Su único diseño proporciona luz en todas las direcciones, lo cual brinda una alternativa de larga vida distinta de fuentes incandescentes estándar a los diseñadores de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E12 [Candelabra Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	20,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso	350 lm
Designación de color	Resplandor cálido (WG)
Temperatura de color correlacionada	2200 2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	95
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	60 Hz
Frecuencia de entrada	60 Hz


Consumo de energía	3.5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	40 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.4 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 40 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Material del foco	Cristal
Forma del foco	G16.5 [G16.5]
Aprobación y aplicación	
Certificaciones Energy	Energy Star

LED G16.5

EyeComfort	Si
Cumple con el T20	Yes
Condiciones de aplicación	
se puede usar en luminarias cerradas	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	3.5G16.5/PER/UD/CL/G/ E12WGD6/2PFT20
Nombre del producto completo	3.5G16.5/PER/UD/CL/G/ E12WGD6/2PFT20


Código del pedido	929003085203
N.º de material (12NC)	929003085203
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677573300
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	50046677573305

Plano de dimensiones




Product	D	C
3.5G16.5/PER/UD/CL/G/E12WGD6/2PFT20	50 mm	81 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 3.5G16.5/PER/UD/CL/G/E12WGD6/2PFT20



Spectral Power Distribution Colour - 3.5G16.5/PER/UD/CL/G/E12WGD6/2PFT20

