



深度嵌入式射灯

RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H

深度嵌入式射灯为消费者提供满意的体验，包括呵护眼睛、质量可靠以及性能出色，特别是融入了防眩光功能。

产品数据

| 一般信息 | |
|--------|--------|
| 可更换光源 | 否 |
| 设备组件数 | 1 个单位 |
| 包含的驱动器 | 是 |
| 切换循环 | 15,000 |
| 照明技术 | LED |
| 质保期 | 1 年 |

| 灯技术 | |
|--------------|------------|
| 光通量 | 600 lm |
| 相关色温 (标称) | 4000 K |
| 光效 (额定) (标称) | 85.71 lm/W |
| 显色指数 (CRI) | 90 |
| 光源颜色 | 940 中性白色 |
| 光学类型 | 光束角度 36° |
| 灯具光束扩散 | 36° |

| 操作和电气 | |
|--------------|-------------|
| 输入电压 | 220 至 240 V |
| 线频率 | 50 or 60 Hz |
| 输入频率 | 50 或 60 Hz |
| 侵入电流 | 8.5 A |
| 侵入时间 | 0.18 ms |
| 功耗 | 7 W |
| 60% 灯光下的预热时间 | <2 s |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 功率系数 (小数) | 0.5 |
| 连接 | 飞线/电线 |
| 线缆 | 不带插头的 0.7 米线缆 |
| MCB 上的产品数量 (16A 类型 B) | 110 |
| 适用于随机开关 | 否 |
| 保护等级 IEC | 安全等级 II |

| 控制和调光 | |
|--------------|------------|
| 可调光 | 否 |
| 驱动器/电源部件/变压器 | 电源装置 (开/关) |
| 恒定光输出 | 否 |

| 机械和外壳 | |
|----------|--------------|
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 反射镜材料 | 聚碳酸酯铝涂层 |
| 光纤材料 | 聚碳酸酯 |
| 光罩材料 | 聚碳酸酯 |
| 固定材料 | 钢 |
| 外壳颜色 | 灰色 |
| 光罩外观 | 透明 |
| 总高度 | 80 mm |
| 总直径 | 84 mm |
| 净重 | 0.25 kg |
| IP 等级 | IP20 [手指保护] |
| 机械冲击保护代码 | IK03 [0.3 J] |

深度嵌入式射灯

| | |
|---------|----------|
| 净重 (每件) | 0.250 kg |
|---------|----------|

审批和申请

| | |
|--------------|---------------------|
| 灼热丝测试 | 温度 650°C, 持续时间 30 秒 |
| 可燃性标志 | 适合安装在常规可燃表面上 |
| 符合欧盟 RoHS 规范 | 是 |
| 质保 | 3 年 |
| EyeComfort | 是 |
| 环境温度范围 | -20 至 +40°C |

初始性能 (符合 IEC 标准)

| | |
|-------|------------------------|
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始色度 | (0.3804, 0.3767) 5SDCM |
| 功耗误差 | +/-10% |

长时间使用性能 (符合 IEC 标准)


| | |
|-----------------|---------|
| 5000 小时下的驱动器故障率 | 0.015 % |
|-----------------|---------|

| | |
|---------------|-----------|
| 使用寿命中值 L70B50 | 25,000 小时 |
|---------------|-----------|



产品数据

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 订单产品名称 | RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H |
| 完整的产品名称 | RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H |
| 完整产品代码 | 692234195792500 |
| 订购代码 | 929003216610 |
| 材料编号 (12NC) | 929003216610 |
| 计算器 - 每包数量 | 1 |
| EAN/UPC - 产品/箱 | 6922341957925 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 12 |
| EAN/UPC - 案例 | 6922341957932 |

二维绘图



光度数据



Accent Lighting Spots - RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H

Light Distribution Diagram - RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H

深度嵌入式射灯

