

PHILIPS

Lighting



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 110°, Blanco, IP20/40

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general		Photobiological safety according to EN 62471	
Fuente de luz sustituible	No	RG0	
Driver incluido	Sí	Distorsión armónica total	30 %
Light source engine type	LED	Operativos y eléctricos	
Lighting Technology	LED	Tensión de entrada	220 a 240 V
Escalera de valor	Esencial	Line Frequency	50 or 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Flujo luminoso	2.000 lm	Corriente de arranque	4,92 A
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	105 lm/W	Consumo de energía	19 W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0.9
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos
Valor de parpadeo (PstLM)	0,7	Número de productos en MCB de 16 A tipo B	55
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4	Temperatura	
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 110°		
Apertura del haz de luz de la luminaria	110°		
Índice de deslumbramiento unificado CEN	28		

Ledinaire SlimDownlight

Controles y regulación

Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)
Flujo luminoso constante	No

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Metal-Plástico
Material del reflector	-
Color de la carcasa	Blanco
Longitud global	225 mm
Anchura global	225 mm
Altura global	45 mm
Diámetro global	225 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	45 x 225 x 225 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20/40 [Protección contra dedos; protección contra cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Marca CE
Periodo de garantía	3 años
Conforme con EU RoHS	Sí

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Desviación estándar de coincidencia de color (elipse McAdam)	SDCM≤5


Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65
--	-----

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Nombre completo del producto	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD
Full EOC	871951446435300
Código de pedido	46435300
Código 12NC	929003250932
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,365 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514464353
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514464360

Plano de dimensiones



Ledinaire SlimDownlight

Datos fotométricos



General uniform lighting - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

