



# 深度嵌入式射灯

## RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H

深度嵌入式射灯, 7 W, 580 lm, 3500 K, 深灰色

深度嵌入式射灯为消费者提供满意的体验, 包括呵护眼睛、质量可靠以及性能出色, 特别是融入了防眩光功能。

### 产品数据

一般信息	
可更换光源	否
光源引擎类型	LED
切换循环	15,000
质保期	1 年

灯技术	
光通量	580 lm
相关色温 (标称)	3500 K
光效 (额定)(标称)	82 lm/W
显色指数 (CRI)	90
光源颜色	935 暖白色
灯具光束扩散	24°

操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 or 60 Hz
输入频率	- Hz
侵入电流	8.5 A
功耗	7 W
60% 灯光下的预热时间	<2 s
功率系数 (小数)	0.5

MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	110
保护等级 IEC	安全等级 II

控制和调光	
可调光	否
恒定光输出	否

机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
外壳颜色	深灰色
总高度	80 mm
总直径	84 mm
净重	0.25 kg
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	-
净重 (每件)	0.250 kg


审批和申请	
绝缘覆盖等级	Non IC Rating
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
符合欧盟 RoHS 规范	是

## 深度嵌入式射灯



质保	3 年
EyeComfort	是
环境温度范围	-20 至 +40°C
<b>初始性能 (符合 IEC 标准)</b>	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
<b>长时间使用性能 (符合 IEC 标准)</b>	
使用寿命中值 L70B50	25,000 小时
<b>产品数据</b>	
订单产品名称	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H

完整的产品名称	RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H
完整产品代码	694197060359100
订购代码	929003340410
材料编号 (12NC)	929003340410
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6941970603591
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6941970603607

## 二维绘图



## 光度数据



Accent Lighting Spots - RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H

Light Distribution Diagram - RS350 G2 RC Rd D75 7W 35K 24D 1H

## 深度嵌入式射灯

