



深度嵌入式射灯

RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H

深度嵌入式射灯, 11 W, 1060 lm, 3500 K, 深灰色

深度嵌入式射灯为消费者提供满意的体验, 包括呵护眼睛、质量可靠以及性能出色, 特别是融入了防眩光功能。

产品数据


一般信息	
可更换光源	否
光源引擎类型	LED
切换循环	15,000
质保期	1 年
灯技术	
光通量	1,060 lm
相关色温 (标称)	3500 K
光效 (额定)(标称)	96 lm/W
显色指数 (CRI)	90
光源颜色	935 暖白色
灯具光束扩散	36°
操作和电气	
输入电压	220 V
线频率	50 or 60 Hz
输入频率	- Hz
侵入电流	8.5 A
功耗	11 W
60% 灯光下的预热时间	<2 s
功率系数 (小数)	0.5
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	110
保护等级 IEC	安全等级 II
控制和调光	
可调光	否
恒定光输出	否
机械和外壳	
外壳材料	压铸铝
反射镜材料	-
外壳颜色	深灰色
总高度	80 mm
总直径	84 mm
净重	0.25 kg
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	-
净重 (每件)	0.250 kg
审批和申请	
绝缘覆盖等级	Non IC Rating
可燃性标志	用于安装在常规可燃表面
符合欧盟 RoHS 规范	是

深度嵌入式射灯



质保	3 年
EyeComfort	是
环境温度范围	-20 至 +40°C
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
使用寿命中值 L70B50	25,000 小时
产品数据	
订单产品名称	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H

完整的产品名称	RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H
完整产品代码	694197060381200
订购代码	929003343910
材料编号 (12NC)	929003343910
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6941970603812
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6941970603829

二维绘图



光度数据



Light Distribution Diagram - RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H

Accent Lighting Spots - RS350 G2 RC Rd D75 11W 35K 36D 1H

深度嵌入式射灯

