



Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient



MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Il s'agit de la bougie LED la plus efficace de marque Philips. Une consommation de 210 lm/W aide à concrétiser la déclaration de durabilité de l'entreprise. La durée de vie de 50 000 heures permet d'étendre le cycle de remplacement pour réduire les déchets. Ce n'est pas seulement un produit de haute qualité, mais aussi la qualité de lumière de la marque Philips

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	50 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	485 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	210 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,3 W
Courant lampe (nom.)	30 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,35
Tension (nom.)	220-240 V

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
------------------	-------------

Forme de la lampe	B35
-------------------	-----

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	A
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
------------------------------------	-------

Numéro d'enregistrement EPREL	1370033
-------------------------------	---------

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

EyeComfort	Oui
------------	-----

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
-------------------------------	---

Nom de produit complet	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
------------------------	---

Code EOC	871951443597100
----------	-----------------

Code de commande	43597100
------------------	----------

Code 12NC	929003480902
-----------	--------------

Numérateur - Quantité par kit	1
-------------------------------	---


Poids net (pièce)	0,030 kg
-------------------	----------

Code EAN - Produit/Boîte	8719514435971
--------------------------	---------------

Conditionnement par carton	10
----------------------------	----

Codes EAN/UPC - Boîte	8719514435988
-----------------------	---------------



Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm


Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Bougies et lustres LED MASTER UltraEfficient

