



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu'il n'est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Informations générales	
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Désignation de la couleur	- [Non précisé]
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Cohérence des couleurs	-
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Tension (nom.)	100-277 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Approbation et application	
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	- kWh
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Nom de produit complet	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII
Code EOC	871951448537200
Code de commande	48537200

MASTER LEDtube EM/Mains

Code 12NC	929003481702
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,004 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8719514485372

Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514485396

