



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube Starter EMP GenIII

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T8 LEDtubes zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze tube geschikt is voor elke veeleisende toepassing.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens

Algemene informatie		Spanning (nom.)	
Lamptype	LED		100-277 V
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	- [Not Specified]	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	- [Niet gespecificeerd]	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	-	Nettogewicht (per stuk)	0,004 kg
Kleurconsistentie	-	Keurmerken en classificaties	
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energiebesparend product	Ja
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Keurmerken	Conform RoHS CE-markering
Ingangsfrequentie	- Hz	Energieverbruik kWh/1.000 uur	- kWh
Ingangsfrequentie	- Hz	CE-markering	Ja

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lokale code	48537200
Productgegevens		Numerator - Aantal per pak	1
Productnaam voor bestelling	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	EAN/UPC - product/behuizing	8719514485372
Volledige productnaam	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	Numerator - Dozen per buitendoos	40
Full EOC	871951448537200	EAN/UPC - Case	8719514485396
Bestelcode	8719514485372		
Materiaalnr. (12NC)	929003481702		

