



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Culot	E27		0,4
Durée de vie nominale	15 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fonctionnement et électricité	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 Hz
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	7,5 W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Courant lampe (nom.)	60 mA
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)	Puissance équivalente	60 W
Flux lumineux	806 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	Température	
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Température maximale du produit (nom.)	95 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1		

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli
Matériaux des lampes Plastique
Forme de la lampe A60

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL 1218489
Conforme à RoHS Oui
EyeComfort Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit



Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
Code EOC 871951432960700
Code de commande 32960700
Code 12NC 929003543402
Numérateur - Quantité par kit 1
Poids net (pièce) 0,027 kg
Code EAN - Produit/Boîte 8719514329607
Conditionnement par carton 10
Codes EAN/UPC - Boîte 8719514329614

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	107 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

