



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	95 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli
 Matériaux des lampes Plastique
 Forme de la lampe A60

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F
 Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh
 Numéro d'enregistrement EPREL 1218492
 Conforme à RoHS Oui
 EyeComfort Oui


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit



Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
 Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940
 Code EOC 871951432962100
 Code de commande 32962100
 Code 12NC 929003543502
 Numérateur - Quantité par kit 1
 Poids net (pièce) 0,027 kg
 Code EAN - Produit/Boîte 8719514329621
 Conditionnement par carton 10
 Codes EAN/UPC - Boîte 8719514329638

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	60 mm	107 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940

