



Lampes CorePro LEDbulb forme classique

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	B22
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	806 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1

Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	7,5 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	95 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Dépoli

Matériaux des lampes Plastique

Forme de la lampe A60

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique F

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 8 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 1211086

Conforme à RoHS Oui

EyeComfort Oui

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Données du produit

Nom du produit de la commande CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Nom de produit complet CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Code EOC 871951432974400

Code de commande 32974400

Code 12NC 929003543802

Numérateur - Quantité par kit 1


Poids net (pièce) 0,027 kg

Code EAN - Produit/Boîte 8719514329744

Conditionnement par carton 10



Codes EAN/UPC - Boîte 8719514329751

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930	60 mm	105 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930


Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 B22 930

