



MyCare LED 圆形

LED MOD 25W G3 865

MyCare LED 吸顶灯模块将 LED 光源集成到一个模块中，专为替代采用 G10q 灯头的圆形荧光灯管而设计。该模块节能效果出众，使用寿命长久。

产品数据

一般信息	
底盖	-
标称使用寿命	20,000 小时
切换循环	15,000
照明技术	LED
灯技术	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光束角度 (标称)	150 °
光通量	2,400 lm
光效 (额定) (标称)	96 lm/W
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
光生物学安全性符合 EN 62471	RG1
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	25 W
灯具电流 (标称)	180 mA
瓦数相当	40 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s

功率系数 (小数)	0.5
电压 (标称)	220-240 V
镇流器兼容性	电源
温度	
环境温度范围	-20 至 +45°C
最大外壳温度 (标称)	85 °C
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	塑料
产品长度	200 mm
灯泡外形	其他
审批和申请	
节能产品	是
批准标志	遵从 RoHS
符合欧盟 RoHS 规范	是
EyeComfort	是
LED 创新	EyeComfort


MyCare LED 圆形

产品数据

订单产品名称	LED MOD 25W G3 865
完整的产品名称	LED MOD 25W G3 865
完整产品代码	694197061200500
订购代码	929003765909
材料编号 (12NC)	929003765909
计算器 - 每包数量	1



净重 (每件)	0.105 kg
EAN/UPC - 产品/箱	6941970612005
计算器 - 每个外包装箱中的包数	40
EAN/UPC - 案例	6941970612012

二维绘图




Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED MOD 25W G3 865	178.5 mm	178.5 mm	21 mm	160 mm	178.5 mm

光度数据





General uniform lighting - LED MOD 25W G3 865

Spectral Power Distribution Colour - LED MOD 25W G3 865





Light Distribution Diagram - LED MOD 25W G3 865

寿命




FailureRate

Lumen Maintenance Diagram - LED MOD 25W G3 865



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED MOD 25W G3 865



LifetimeVsTc

MyCare LED 圆形

