



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

CorePro LEDcapsule är ett utmärkt alternativ till den traditionella halogenlampan, och lämpar sig särskilt väl för arbetsbelysning och dekorativ belysning i hem, butiker, hotell och restauranger. Kompatibel med befintliga armaturer med G4-hållare och avsedd för retrofit ersättning av halogenlampor – CorePro LEDcapsule ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att tumma på ljuskvaliteten.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------|----------|
| Socket | G4 |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 50 000 |
| Lighting Technology | LED |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |

| Ljusteknik | |
|--|--------------------|
| Färgkod | 827 [CCT of 2700K] |
| Ljusflöde | 100 lm |
| Färgbeteckning | Varmvit (WW) |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 100 lm/W |
| Färgbeständighet | <6 |
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0 |

| Drift och elektricitet | |
|--------------------------------|--------------------|
| Ingångsfrekvens | - Hz |
| Effektförbrukning | 1 W |
| Lampström (nom) | 135 mA |
| Motsvarande effekt | 10 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,5 |
| Spänning (nom) | ac electronic 12 V |

| Temperatur | |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 62 °C |

| Styrenheter och dimring | |
|-------------------------|-----|
| Dimbar | Nej |

| Mekanik och armaturhus | |
|--------------------------|------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Klar |
| Material i lampan | Klar plast |


CorePro LEDcapsule LV

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Lampform | Kapsel |
| Nettovikt (styck) | 0,002 kg |
| Användning och godkännande | |
| Energieffektivitetsklass | F |
| Lämplig för accentbelysning | Nej |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 1 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 1879165 |
| CE-märkning | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 °C |
| Användningsförhållanden | |
| kan den användas i slutna armaturer | No |

Produktdata



| | |
|---|--|
| Beställningsproduktnamn | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro |
| Fullständigt produktnamn | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro |
| Full EOC | 872016930043900 |
| Beskrivning av lokal kod | 8299411 |
| Beställningsnummer | 929003778902 |
| Materialnummer (12NC) | 929003778902 |
| Lokal kod | 8299411 |
| Räknare – antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8720169300439 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12 |
| EAN/UPC - Hölje | 8720169300446 |

Måttskiss



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro | 10 mm | 30 mm |

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro


CorePro LEDcapsule LV

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

