

PHILIPS

Lighting

CorePro LEDbulb



LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT/SRT6

Οι λαμπτήρες σποτ LED αποδίδουν δέσμη θερμού λευκού φωτός, παρόμοια με το φως των λαμπτήρων αλογόνων. Είναι ιδανικοί για φωτισμό ανάδειξης (spot) και έχουν ευρεία συμβατότητα με τους υπάρχοντες μετασχηματιστές. Οι λαμπτήρες σποτ LED είναι συμβατοί με φωτιστικά με ντουί για GU10 / MR16 GU5.3 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών σποτ αλογόνων ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED είναι συμβατοί με τα υφιστάμενα φωτιστικά με ντουί για E27 και έχουν σχεδιαστεί για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Υλικό λαμπτήρα	Πλαστικό
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	E
Αρ. εγγραφής EPREL	1930255
EyeComfort	Ναι
Καινοτομίες LED	EyeComfort

Προϋποθέσεις εφαρμογής	
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστά φωτιστικά;	No
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT/SRT6
Πλήρες όνομα προϊόντος	LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT/SRT6
Full EOC	872016932455800
Κωδικός παραγωγέας	32455800
Αρ. υλικού (12NC)	929003818222
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	2
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,026 kg
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8720169324558
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8720169324565