

PHILIPS

Lámpara de pared Serres
de 42 W E27 sin foco

myGarden

Sin foco

Negro

Resistente al agua



17389/30/PN



Disfruta un hermoso jardín iluminado

Esta elegante luz negra de Philips con su diseño icónico queda genial en la pared de un jardín contemporáneo. Está fabricada en aluminio de alta calidad y tiene un acabado negro. Todo lo que tienes que hacer es encender la luz y disfrutar de tu jardín.

Diseñada para exteriores

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos de alta duración

Características especiales

- Impermeable

Disfruta tu vida en exteriores

- Crea una atmósfera elegante y acogedora

Destacados

Material de alta calidad

Esta lámpara Philips está diseñada específicamente para exterior. Es resistente y construida para durar, así que iluminará tu jardín noche tras noche. Está fabricada con aluminio moldeado a presión y materiales sintéticos de alta resistencia.

Crea una atmósfera elegante

Este aplique de pared está diseñado de acuerdo con los últimos gustos, tendencias y estilos de vida para combinarse con tu decoración de manera natural y definir el ambiente que siempre has deseado.

Impermeable



Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y fue probada rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente resistente a la intemperie: Sí

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,385 kg
- Alto: 17 cm
- Largo: 18,2 cm
- Ancho: 13,3 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: E27
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 42 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Cantidad de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696165911
- Peso neto: 0,39 kg
- Peso bruto: 0,52 kg
- Alto: 14,4 cm
- Largo: 17,6 cm
- Ancho: 19,1 cm



Fecha de publicación:
2024-11-21
Versión: 0.331

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com