

# PHILIPS

Luz empotrada  
Pomeron


Luces empotradas

2700 k

Blanco



8718696161890



## Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED empotrable de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

### **Efecto de luz**

- Haz de luz brillante y dirigido

### **Seguridad**

- Sin radiación UV dañina

### **Duración**

- Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

# Destacados

## Haz de luz brillante y dirigido

Enfoca la luz sobre objetos, una mesa de comedor u otros elementos de decoración para centrar la atención en diseños específicos.

## Sin radiación UV dañina

El producto está diseñado para eliminar cualquier radiación UV potencialmente dañina.

## Extensa vida útil hasta de 15.000 horas

La tecnología LED de Philips extiende la vida útil de los productos hasta 15.000 horas.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Redondo

## Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal, Plástico

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 7.500

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 30 °
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

## Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces empotradas
- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 62 mA
- Eficacia: 55 lm/W

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,114 kg
- Longitud de corte: 7.0 cm
- Ancho de corte: 7.0 cm
- Alto: 6,2 cm
- Largo: 9 cm
- Distancia empotrada: 5,5 cm
- Ancho: 9 cm

## Servicio

- Garantía: 1 año

## Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
- Diámetro: 90 mm
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 390
- Color de la luz: 2700
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: No
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 7
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 8718696161890
- Alto: 88 mm
- Largo: 94 mm
- Ancho: 94 mm
- Peso neto: 0,12 kg
- Peso bruto: 0,16 kg



Fecha de publicación:  
2024-11-21  
Versión: 0.114

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)