

PHILIPS

Lámpara de pared June
de 12 W E27 P45 sin foco

myGarden

Sin foco

Antracita

Resistente al agua



8719514385269



Disfruta de un hermoso jardín

Agrega un estilo contemporáneo a tu jardín. Este apliqué de pared antracita Philips myGarden llama la atención por su forma elegante. Emite una luz blanca cálida de bajo consumo y crea una silueta elegante por la noche.

Diseña tu jardín con iluminación

- Iluminación exterior decorativa
- Alternativas para un estilo contemporáneo
- Alternativas de apliques de pared exteriores
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Ilumina tu hogar con una luz de alta calidad

- Ahorro de energía
- Siempre se incluye una luz Philips
- Luz potente

Experimenta la iluminación exterior de una manera fácil

- Impermeable

Destacados

Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, que ilumina características llamativas, caminos con estilo o crea el ambiente perfecto para esas veladas memorables con amigos y familiares. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama de hermosas soluciones de iluminación decorativa para exteriores con el estilo y la funcionalidad para ayudarte a aprovechar al máximo tu espacio al aire libre con tu propio estilo.

Alternativas para un estilo contemporáneo

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene una firma de diseño única para ayudarte a crear una apariencia exterior contemporánea.

Alternativas de apliques de pared exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique de pared, perfecto para montar cerca de la puerta de tu casa o en las paredes de tu terraza.

Material de alta calidad

Esta lámpara de Philips se ha diseñado especialmente para exteriores. Es resistente y se ha fabricado para durar, por lo que iluminará tu jardín noche tras noche. Se ha fabricado con aluminio fundido de alta calidad y materiales sintéticos superiores.

Ahorro de energía



Esta luz de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Siempre se incluye una luz Philips



En la caja se incluyen luces de bajo consumo Philips EcoLamp de alta calidad para lograr el mejor efecto de luz.

Luz potente

Esta lámpara de exterior proporciona una potente luz blanca cálida. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.

Impermeable



Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y se probó rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente resistente a la intemperie: Sí

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,560 kg
- Alto: 19,5 cm
- Largo: 19,5 cm
- Ancho: 13,5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 10.000 hora(s)
- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: E27
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Cantidad de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514385269
- Peso neto: 0,56 kg
- Peso bruto: 0,88 kg
- Alto: 163 mm
- Largo: 210 mm
- Ancho: 210 mm
- N.º de material (12NC): 915002145803



Fecha de publicación:
2024-06-14
Versión: 0.281

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com