

# PHILIPS

Rock Sockel  
Wegeleuchte

myGarden

Rock seitliche Erdung

Edelstahl

Wasserbeständig



17108/47/16



## Lichtakzente für Haus und Garten!

Diese Steckdose für den Außenbereich lässt sich ganz leicht installieren. Sie versorgt Ihren gesamten Garten mit Energie, sodass Sie Ihren Außenbereich ohne Einschränkungen genießen können.

### Entworfen für Ihren Garten

- IP44 – wetterfest
- Sichere und einfache Installation
- Statten Sie Ihren Garten mit zusätzlicher Stromversorgung aus

# Besonderheiten

## IP44 – wetterfest



Diese Steckdose für den Außenbereich von Philips wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entwickelt. Sie wurde strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit absichern sollen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: Die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen das Eindringen von Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen das Eindringen


von Wasser. Diese Steckdose für den Außenbereich verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt, ideal für die Verwendung im Freien.

## Sichere und einfache Installation



Diese Steckdoseneinheit für den Außenbereich von Philips wurde für eine einfache Montage entwickelt. Sie erhalten eine klare Anleitung mit wichtigen Informationen zu wasserbeständigen IP-Schutzarten und dazu, wo Sie das Produkt montieren können.

## Zusätzliche Stromversorgung



Mit dieser separaten Steckdose verfügen Sie über eine zusätzliche Stromversorgung in Ihrem Garten.

# Daten

## Design und Materialausführung

- Farbe: Edelstahl
- Material: Edelstahl
- Gehäusefarbe: Edelstahl

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja

## Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Zubehör
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,937 kg
- Höhe: 23 cm
- Länge: 7,0 cm
- Breite: 7,0 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Netzstrom: 50–60 Hz
- LED: Nein
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Schutzart (IP): IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt
- IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8718291455394
- Nettogewicht: 0,94 kg
- Bruttogewicht: 1,05 kg
- Höhe: 24,5 cm
- Länge: 7,9 cm
- Breite: 9,7 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-02-27  
Version: 0.379

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.