

# PHILIPS

Limbali Decken-/  
Wandspot, 3x

Decken-/Wandspots

Ohne Leuchtmittel

Nickel



8718696133217



## Stil wird groß geschrieben

Baue diesen praktischen Philips Spot zu Hause ein. Wähle Deine GU10-LED-Lampe von Philips passend zu dem Stil Deines Spots und gewährleiste eine qualitativ hochwertige und langlebige Beleuchtung.

### Benutzerfreundlich

- Einstellbarer Spotkopf
- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

### Hochwertige Qualität

- Langlebiges, hochwertiges Material

### Besondere Eigenschaften

- Für alle Räume geeignet

# Besonderheiten

## Einstellbarer Spotkopf



Verstelle, drehe oder neige den Spotkopf und richte das Licht exakt dorthin, wo Du es haben möchtest.

## Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

## Langlebiges, hochwertiges Material

Dieser Spot besteht aus langlebigen, hochwertigen Materialien mit überragender Optik. Dies sorgt für eine lange Nutzlebensdauer des Produkts und Du kannst Dein Zuhause über viele Jahre hinweg damit bereichern und beleuchten.

## Für alle Räume geeignet

Funktional und gleichzeitig elegant – dieser Philips Spot verschönert jeden Raum in Deinem Zuhause.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Nickel
- Material: Metall

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- Produktmontage mit einer Armlänge Abstand: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## Lichteigenschaften

- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Nein

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,56 kg
- Höhe: 13 cm
- Länge: 29 cm
- Breite: 29 cm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

### Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
No bulb included
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Socket: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 50W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 50 W

- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 3

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8718696133217
- Nettogewicht: 0,56 kg
- Bruttogewicht: 0,75 kg
- Höhe: 28 cm
- Länge: 9,5 cm
- Breite: 30 cm
- Material-Nummer (12NC):  
915005221801



Ausstellungsdatum:  
2024-06-17  
Version: 0.193

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.