



Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht

Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen

Hochwertiges Licht

· Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe

Besonderheiten

Warmweißes Licht wie bei einer echten Glühlampe



Diese Lampe hat eine Farbtemperatur von 2700 K. Sie schafft eine warme und ruhige Atmosphäre zum entspannen. Diese Lampe mit 2700K eignet sich ideal zur Beleuchtung Deines Zuhauses.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

· Lampenform: Reflektor, Richtwirkung

Sockel: E14dimmbar: Nein

Kolbenausführung: KlarKolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

Höhe: 6,5 cmBreite: 3,9 cm

Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 50.000Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

 Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

· Abstrahlwinkel: 36 Grad

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

Nomineller Lichtstrom: 150 lm

• Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort

volle Lichtleistung

• Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Sonstiges

· EveComfort: Ja

· LED-Innovationen: EyeComfort

Andere Eigenschaften

· Lichtausbeute: 83 lm/W

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8718699773755

· Artikelnr.: 871869977375500

· Produkttitel: LED CLA 30W R39 E14

WW 36D RF ND SRT4

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.5

• Spannung: 220-240 V

• Wattleistung: 1,8 W

Äquivalente Wattleistung: 30 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): F

Produktabmessungen und -gewicht

· Länge: 6,5 cm

Nennwerte

 Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 250 cd

Technische Daten

• Frequenz: 50-60 Hz

• EPREL-Registrierungsnummer: 397586

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699773755

Nettogewicht: 0,03 kgBruttogewicht: 0,05 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 4,6 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-03-18 Version: 0.253 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.