

# PHILIPS

Spot 50W PAR16  
GU10

LED

2700/2500/2200K

355 lm

15000 Std.



8719514307780



## Eine Lampe. Dein Schalter. Drei Lichteinstellungen.

Verändere Dein Raumambiente passend zur aktuellen Umgebung. Mit der Philips SceneSwitch LED-Lampe kannst Du die Lichteinstellung ganz einfach von hellem Licht zu natürlichem Licht bis zu einem gemütlichen warmen Glüheffekt ändern. Alles, was Du dafür brauchst, ist Dein vorhandener Wandschalter.

### Hochwertiges Licht

- Rundum hell

### Licht und mehr

- Stellen Sie die werkseitigen Standardeinstellungen der Lampe wieder her
- Kein Dimmer oder zusätzliche Installation erforderlich
- Speichern Sie Ihre letzte Einstellung mit der Lampe

# Besonderheiten

## Rundum hell

Dank des innovativen Vintage-Designs werden bei dieser LED-Lampe die am Strahlrand auftretenden Schatten vermieden. Das Ergebnis? Ein natürliches warmweißes Licht.

## Zurücksetzen (SceneSwitch)



Wenn Sie mehrere Lampen verwenden und diese nicht mehr synchronisiert sind, setzen Sie die Lampe einfach mit dem Schalter auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück (Ein- und Ausschalten innerhalb von 1 Sekunde).

## Plug & Play



Eine zusätzliche Installation oder ein Dimmschalter sind nicht erforderlich. Die Lampe ist nicht dimmbar. Stelle bei Verwendung der Dimmereinstellung die Helligkeit auf 100 %.

## Automatischer Speicher (SceneSwitch)



Diese SceneSwitch-Lampe verfügt über einen integrierten Speicher, der Deine letzte Lichteinstellung speichert, wenn Du das Licht länger als 6 Sekunden ausschaltest. Wenn Du nicht oft zwischen den Aktivitäten wechselst, bleibt das Licht in Deinem bevorzugten Modus, wenn Du es wieder einschaltest.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Reflektor, Richtwirkung
- Sockel: GU10
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 5,4 cm
- Breite: 5 cm

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

**Lichteigenschaften**

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700/2500/2200 K
- Nomineller Lichtstrom: 355 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5 s
- Farbcode: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Ähnlichste Farbtemperatur: 2700, 2500, 2200 K
- Lichtstrom: 355 lm
- Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM): 0,6
- Nennlichtausbeute (Nom): 73,00 lm/W

**Sonstiges**

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: WarmGlow, SceneSwitch

**Andere Eigenschaften**

- Lichtausbeute: 73 lm/W
- EU RoHS-konform: Ja

**Informationen zur Verpackung**

- EAN: 8719514307780
- Artikelnr.: 871951430778000
- Produkttitel: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

**Stromversorgung**

- Leistungsfaktor (Bruchteile): 0.5

**Stromverbrauch**

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 4,8 W
- Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Systemleistung: 1,5, 3,5, 4,8 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F

**Produktabmessungen und -gewicht**

- Länge: 5,4 cm

**Nennwerte**

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 600 cd

**Technische Daten**

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1825222
- Referenz für Lichtstrommessung: Narrow Cone
- Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3: 1
- Netzfrequenz: 50 to 60 Hz
- Dimmbar: Nein
- Sockel: GU10

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8719514307780
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-04-03  
Version: 0.387

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.