

# PHILIPS

Filament-Kerzenlampe  
Bernstein 15W P45 E27

LED

1800K

136 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8719514316010



## Hochmoderne LED für zu Hause

Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrer flammenfarbigen Farbtemperatur ist sie perfekt dazu geeignet, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

### **Besonders warmweißes, dimmbares Licht**


- Schaffe mit zusätzlichem warmweißem Licht ein behagliches Ambiente in Deinem Zimmer. Für eine ganz private Atmosphäre kannst Du es zudem dimmen.

### **Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv**

- Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet

# Besonderheiten

## Besonders warmweißes, dimmbares Licht



Mit einem besonders warmweißem Licht, das per App oder Sprache auf die

gewünschte Helligkeitsstufe gedimmt werden kann, entsteht in Deinem Zuhause eine ganz besondere Stimmung.

## Sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet



„Diese wunderschöne Lampe mit sichtbarem Glühfaden verleiht jedem Raum Stil und Nostalgie. Sie sieht immer gut aus, ob ein- oder ausgeschaltet.“

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E27
- dimmbar: Ja
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 8 cm
- Breite: 4,6 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 1800 K
- Nomineller Lichtstrom: 136 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 818 | CCT of 1800K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Dekorativ

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 52 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514316010
- Artikelnr.: 871951431601000
- Produkttitel: LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220–240 V
- Wattleistung: 2,6 W
- Äquivalente Wattleistung: 15 W

#### Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 8 cm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514316010
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Bruttogewicht: 0,04 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC):  
929002983401



Ausstellungsdatum:  
2024-09-08  
Version: 0.232

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.