

# PHILIPS

Filament-Kerzenlampe,  
B35 E14, transparent, 25 W

LED

2200–2700 K


340 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8719514324152



## Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Klare Philips LED-Kerzenlampen bieten ein schönes, glänzendes Licht und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Diese Lampe sieht elegant aus – egal, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist – und ist die perfekte Ergänzung für Kronleuchter mit kleiner (E14) Fassung.

### **Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung**

- Schont den Geldbeutel und die Umwelt

### **Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause**

- Perfekt für dekorative Leuchten

# Besonderheiten

## Spart bis zu 90 % Energie

Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

## Perfekt für dekorative Leuchten



Moderne Beleuchtung mit LED-Kerzenlampen von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Kerze, keine Richtwirkung
- Sockel: E14
- Glasart: Klar
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

## Lampenabmessungen

- Höhe: 9,7 cm
- Breite: 3,5 cm

## Design und Materialausführung

- Material: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200–2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 340 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, WarmGlow

## Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 136 lm/W

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514324152
- Artikelnr.: 871951432415200
- Produkttitel: LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: 220–240 V
- Wattleistung: 2,5 W
- Äquivalente Wattleistung: 25 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): D

## Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 9,7 cm

#### Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer:  
1109136

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514324152
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,03 kg
- Höhe: 14,6 cm
- Länge: 4,6 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC):  
929003011901



Ausstellungsdatum:  
2024-09-19  
Version: 0.305

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.