





Dimmfunktion





# Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Transparente Philips LED-Tropfenlampen bieten ein schönes, glänzendes Licht und eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer. Diese Lampe sieht elegant aus – egal, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Sie ist die perfekte Ergänzung für dekorative Leuchten mit kleiner (E14) Fassung.

# Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

• Energieeinsparung von bis zu 90 %

# Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Perfekt für dekorative Leuchten

# Besonderheiten

#### Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

#### Perfekt für dekorative Leuchten



Zeitgenössische Beleuchtung mit LED Lustres von Philips für dekorative Leuchten wie Kronleuchter, Deckenventilatoren, Spiegelbeleuchtungen und Wegeleuchten.

# Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- · Sockel: E14
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenausführung: KlarKolbenmaterial: Glas

#### Lampenabmessungen

Höhe: 8 cmBreite: 4,5 cm

#### Nutzlebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen: 20.000Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

#### **Umweltschutz**

 Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200-2700 K
- · Nomineller Lichtstrom: 340 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

#### **Sonstiges**

- · EyeComfort: Ja
- · LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, WarmGlow

### **Andere Eigenschaften**

· Lichtausbeute: 136 lm/W

# Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514324176
- · Artikelnr.: 871951432417600
- Produkttitel: LED classic 25W P45 E14 CL WGD90 SRT4

### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6Spannung: 220-240 VWattleistung: 2,5 W
- Äquivalente Wattleistung: 25 W
- · Energieeffizienz-Label (EEL): D

# Produktabmessungen und -gewicht

· Länge: 8 cm

#### **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60 Hz

• EPREL-Registrierungsnummer:

1109137

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514324176

Nettogewicht: 0,02 kgBruttogewicht: 0,04 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 5,3 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-04-04 Version: 0.312 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.