

PHILIPS

Filament-Kerzenlampe,
P45 E27, Milchglas, 40 W

LED

2200–2700 K

470 lm

15000 Std.

Dimmfunktion



8719514324497



Erleben Sie dimmbares, warmweißes LED-Licht

Matte Philips LED-Tropfenlampen bieten ein schönes, glänzendes Licht und eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer. Diese Lampe sieht elegant aus – egal, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Sie ist die perfekte Ergänzung für dekorative Leuchten mit großer (E27) Fassung.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Schont den Geldbeutel und die Umwelt

Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

- Perfekt für dekorative Leuchten

Besonderheiten

Spart bis zu 90 % Energie

Die LED-Technologie spart bis zu 90 % Energie im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühlampe. Sie macht sich schnell bezahlt und spart Ihnen Jahr um Jahr bares Geld. Darüber hinaus trägt sie zum Schutz der Umwelt bei.

Perfekt für dekorative Leuchten



Zeitgenössische Beleuchtung mit LED
Lustres von Philips für dekorative
Leuchten wie Kronleuchter,
Deckenventilatoren,
Spiegelbeleuchtungen und
Wegeleuchten.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe
in Tropfenform
- Sockel: E27
- Glasart: Satiniert
- dimmbar: Nur mit bestimmten
Dimmern
- Kolbenausführung: Matt
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 7,8 cm
- Breite: 4,5 cm

Design und Materialausführung

- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das
Produkt am Ende seiner
(wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer
gemäß den örtlichen Vorschriften und
nicht im normalen Hausmüll. Durch
die korrekte Entsorgung Deines
Produkts werden Umwelt und
Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200–2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung
- Farbcode: 922-927 | CCT of
2200K-2700K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar,
WarmGlow

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 138 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514324497
- Artikelnr.: 871951432449700
- Produkttitel: LED classic 40W P45
E27 WGD90 FR SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,6
- Spannung: 220–240 V
- Wattleistung: 3,4 W
- Äquivalente Wattleistung: 40 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): D

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 7,8 cm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL Registrierungsnummer:
1109146

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514324497
- Nettogewicht: 0,02 kg
- Bruttogewicht: 0,04 kg
- Höhe: 12,7 cm
- Länge: 5,3 cm
- Breite: 6,3 cm
- Material-Nummer (12NC):
929003013601



Ausstellungsdatum:
2024-09-08
Version: 0.408

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.