

# PHILIPS

Panel Ceiling SQ  
15W 2700K schwarz

Deckenleuchten

2700 K

Schwarz

dimmbar

8720169347953



## Eine Lichtquelle. Ihr Schalter. Drei Lichteinstellungen.

Manchmal möchtest Du eine andere Atmosphäre, passend zu Deiner aktuellen Aktivität. Mit diesem Philips SceneSwitch LED-Panel kannst Du die Lichteinstellung einfach mit dem vorhandenen Schalter ändern. Kein Dimmer oder zusätzliche Installation erforderlich.

### **Passend zu Deiner Einrichtung**

- Superschlankes Design

### **Lichteffekt**

- Gleichmäßige Lichtverteilung

### **Hochwertige Qualität**

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont
- Einfache Reinigung

# Besonderheiten

## Superschlankes Design

Das schlanke Design eignet sich hervorragend für Räume mit niedrigen Decken, da die Lampe bündig an der Oberfläche sitzt.

## Einfache Reinigung

Dank der glatten und leicht zu reinigenden Materialien sieht Dein Zuhause vom Boden bis zur Decke immer attraktiv aus.

## Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

## EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000

## Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

### Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

### Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 90 mA
- Lichtausbeute: 126 lm/W

### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,8 kg
- Höhe: 4 cm
- Länge: 40 cm
- Breite: 40 cm

### Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

### Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20.000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1900
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Step Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
- LED: Ja
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169347953
- Nettogewicht: 1,9 kg
- Bruttogewicht: 2,57 kg
- Höhe: 45,2 cm
- Länge: 44,9 cm
- Breite: 5,9 cm



Ausstellungsdatum:  
2024-12-18  
Version: 0.190

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.