

PHILIPS

Wandleuchten Ezra,
1,8 W

Ultra-effizientes
Solarsystem

3.000 K

Schwarz

Sensor;Solar;Wasserbeständig



8720169362062



Langlebige Solar- Gartenleuchten für jede Jahreszeit

Philips hat eine ultraeffiziente LED-Solar-Außenleuchte entwickelt. Mithilfe neuer Technologien reduziert sie CO₂-Emissionen, Materialverschwendung und den Energieverbrauch. Mit ihrer beeindruckenden Lebensdauer von 50.000 Stunden Nutzlebenszeit hält sie mehr als 5-mal länger als die entsprechenden Modelle der Philips LED Außenbeleuchtung. Genau das, was wir für einen nachhaltigeren Planeten benötigen.

Einfache Installation

- Keine Verkabelung erforderlich

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden

Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Material

Für den Außenbereich

- IP44 – wetterfest

8720169362062

Besondere Eigenschaften

- Lampe mit dualer Helligkeit

Hochwertiges Licht

- Helles, weißes Licht 3000 K

Besonderheiten

Keine Verkabelung erforderlich



Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt ausschließlich mit Solarenergie. Sie muss nicht verkabelt werden, daher kannst Du diese Leuchte einfach überall in Deinem Garten oder anderen Außenbereichen positionieren und an anderer Stelle neu positionieren.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden




Zuverlässige, hochwertige LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Genieße viele Jahre lang die perfekte Lichtstimmung in Deinem Zuhause, ohne Dir Gedanken über den Austausch der Beleuchtung zu machen.

Qualitativ hochwertiges Material



Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

IP44 – wetterfest




Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Lampe mit dualer Helligkeit

Erzeuge mit der Funktion „Duale Helligkeit“ ein flexibles und ansprechendes Ambiente. Das Licht wird im Ruhezustand dunkler und wenn Personen anwesend sind automatisch heller. So entsteht immer die richtige Helligkeit.

Helles, weißes Licht 3000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein helles, weißes Licht bei 3000 K.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- 5 Jahre Garantie auf LED-Modul: Ja
- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Ja
- Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: Bewegungssensor, Solar, wasserbeständig

Stromverbrauch

- Wattleistung: 1,8 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,5 kg
- Höhe: 13 cm
- Länge: 13 cm
- Breite: 15 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 50.000 Stunde(n)
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 250/25
- Lichtfarbe: 3000
- Netzstrom: 4 DC
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169362062
- Nettogewicht: 0,5 kg
- Bruttogewicht: 0,65 kg
- Höhe: 18,8 cm
- Länge: 14,5 cm
- Breite: 15,5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-03-03
Version: 0.229

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.