

PHILIPS

Ledinaire

- 👍 Vertrouwd
- 💡 Betrouwbaar
- ★ Grote waarde

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE



Echte professionals rekenen op betrouwbare oplossingen voor dagelijkse behoeften

Philips Ledinaire. Vertrouwde prestaties. Elke dag.

a lighting brand by ignify



Nieuw:
Philips Ledinaire All-in

Alles wat u nodig hebt voor uw volgende klus

Philips Ledinaire All-in armaturen combineren tot 6 productcodes in 1 armatuur door tot 3 kleurtemperaturen en tot 2 lichtopbrengsten in één armatuur aan te bieden.


De installatie is eenvoudig met onze beproefde snelle connector. Geniet met één druk op de knop van het grootste gemak en enorme flexibiliteit op locatie.

Deze nieuwste aanwinsten in de Philips Ledinaire-familie zijn veelzijdig en bruikbaar voor alle klussen, of het nu gaat om nieuwe installaties of onderhoud.



Zo werkt het

- De lichtopbrengst en/of kleurtemperatuur kan worden aangepast via een geïntegreerde schakelaar.*
- Tot 3 kleurtemperaturen: 3000K - 6500K*
- Tot 2 lichtopbrengsten: 1.100 - 6.800 lm*.



* Afhankelijk van het product.

Uw voordelen



Geen moeilijke beslissingen meer

Minder risico om de verkeerde armatuur te kiezen. Verander gewoon de instelling ter plekke om aan de vereisten te voldoen.



Perfect voor onderhoud

Kies de juiste instelling op locatie bij het verwisselen van armaturen of pas deze na installatie aan de voorkeuren van de klant aan.



Gemakkelijk te installeren

Profiteer van een snelle installatie dankzij de snelle connectoren.



Trusted Philips quality

All-in armaturen voldoen aan onze hoogste normen en geven u gemoedsrust. En tevreden klanten.



Lokale subsidies kunnen energiezuinige verlichting nog aantrekkelijker maken voor uw klanten. **Ontdek hier hoe u dit voordeel voor uw bedrijf kunt gebruiken**



U kunt de Ledinaire All-in producten gemakkelijk herkennen aan dit pictogram



Kantoor



Industrie



Parkeer- garage



Retail



Buiten verlichting



Ledinaire paneel



Ledinaire slim downlight



Ledinaire lichtbalk



Ledinaire lichtbalk



Ledinaire inbouw downlight



Ledinaire schijnwerper



Ledinaire inbouw downlight



Ledinaire ClearAccent



Ledinaire waterdicht WT060C



Ledinaire waterdicht WT060C



Ledinaire slim downlight



Ledinaire wandmontage WL070V



Ledinaire waterdicht WT065C



Ledinaire waterdicht WT065C



Ledinaire highbay



Ledinaire vierkant wandmontage

- ✓ Aanzienlijke energiebesparing
- ✓ Lagere onderhoudskosten
- ✓ Ondersteunde duurzaamheidsdoelstellingen
- ✓ Verbeterde gezondheid, veiligheid en productiviteit
- ✓ Geoptimaliseerde lichtkwaliteit
- ✓ Verbeterde beleving

Ongeacht de toepassing, uw klanten zullen het waarderen dat u hen talrijke voordelen biedt bij elke upgrade naar Ledinaire LED-armaturen!

Ledinaire paneel

Energiezuinige, professionele armatuur voor algemene verlichtingstoepassingen.

All-in versies

- Eenvoudig de kleurtemperatuur aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare kleurtemperaturen: 3000/3500/4000K (lichtopbrengst 3400 lm)
- Kantoor conform (OC)

Single CCT versies

- 3400lm en 4100lm lichtopbrengst, efficiëntie 100lm/W
- Verkrijgbaar in 4 kleurtemperaturen: 3000K, 3500K, 4000K en 6500K
- Verbeterde levensduur 75.000 uur @L70
- Kantoorconforme (OC) en niet-kantoorconforme (NOC) versies beschikbaar
- Accessoires voor pleisterwerk, opbouw en ophanging beschikbaar, veiligheidskabel inbegrepen in 60x60 versies
- Gemakkelijke snelle connector
- Aan/uit (PSU) en dimbare (PSD) driver beschikbaar



Voordelen:

- Vertrouwde prestaties: op kwaliteit geteste driver van Philips
- Snelle connector - gewoon de connector openen, de snelle connector bedraden en sluiten
- Diffuse comfortabele lichtopbrengst

Installeren in:



Ledinaire slim downlight

Energiezuinige, professionele armatuur voor algemene verlichtingstoepassingen.

All-in versies

- Eenvoudig de kleurtemperatuur aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Inbouw ronde vorm
- Beschikbare kleurtemperaturen: 3000/4000/6500K
- Verschillende maten: rond D150mm en D200mm
- IP44 voorkant
- Gemakkelijke snelle connector
- Direct IC
- Optionele afwerkingsaccessoires afzonderlijk beschikbaar (zilver en zwart)



Voordelen:

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Lange levensduur en hoge energiebesparing
- Snelle en eenvoudige installatie door geïntegreerde driver

Installeren in:



Single CCT versies

- Verkrijgbaar in verschillende combinaties van maten en vormen:
 - Inbouw rond: D150mm en D200mm
 - Inbouw vierkant: D150mm
 - Opbouw rond: D175mm en D225mm
- Breed scala aan vermogens (11W, 20W) en kleurtemperaturen (3000K, 4000K, 6500K)
- IP40 voorkant
- Eenvoudige installatie in verlaagde of valse plafonds
- Direct IC



Voordelen:

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Lange levensduur en hoge energiebesparing
- Snelle en eenvoudige installatie door geïntegreerde driver

Installeren in:



Ledinaire ClearAccent

Betrouwbare verlichtingsprestaties met een nauwkeurig ontwerp.

All-in versies

- Eenvoudig de kleurtemperatuur aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare kleurtemperaturen: 2700/3000/4000K
- Optie van 40° en 60° bundelhoek
- IP65 voorkant (badkamerzones 1, 2 en 3)
- Gemakkelijke snelle connector loop-in loop-out en plug-in snelle connector
- Verkrijgbaar in wit en zwart, optionele afwerkingsaccessoires afzonderlijk beschikbaar (zilver en goud)
- 550 lm lichtopbrengst, gedraaide kop
- Direct IC



Voordelen:

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Breed scala aan toepassingen
- Eenvoudige installatie met plug-in snelle connector

Installeren in:



Kantoor

Single CCT versies

- Meerdere opties voor kleurtemperatuur: 2700K, 3000K en 4000K
- Vaste en instelbare versies beschikbaar
- Geïntegreerde driver
- Opties met of zonder loop-in loop-out aansluitdoos
- Tot 550 lm lichtopbrengst
- Bundelhoek van 36°, IP20
- Modern, onopvallend ontwerp
- Direct IC- en niet-IC opties



Voordelen:

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Look en feel van gefacetteerde reflector

Installeren in:



Kantoor

Ledinaire inbouw downlight

Energiezuinige, professionele armatuur voor algemene verlichtingstoepassingen.

- Verkrijgbaar in verschillende maten: rond D150mm en D200mm
- 1200 lm en 2400 lm lichtopbrengst
- 3000K en 4000K versies
- Modern, onopvallend ontwerp
- IP54 voorkant



Voordelen:

- Geweldige kleurweergave en betrouwbare prestaties van Philips
- Energiebesparing
- Minder verblinding en minder zichtbare lichtbron

Installeren in:



Kantoor



Retail

Ledinaire wandmontage WL070V

Professionele wandarmatuur voor traphallen en circulatiezones.

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst en kleurtemperatuur aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare lichtopbrengsten: 1100/1700 lm
- Beschikbare kleurtemperaturen: 3000/3500/4000K



Single CCT versies

- Twee lichtopbrengsten: 1100lm, 1700lm
- Twee kleurtemperaturen: 3000K, 4000K
- Optionele bewegings- en daglichtsensor, inclusief DIP-schakelaar voor 10% en 25% dimmen (MDU)
- Hoge bescherming met IP65 en IK08, geschikt voor buitentoepassingen*.
- Eén maat: D300mm

Voordelen:

- Philips kwaliteit en betrouwbaarheid
- Energiebesparend
- Breed scala aan toepassingen

Installeren in:



Kantoor

Ledinaire vierkant wandmontage

Energiezuinige, professionele wandarmatuur voor transportzones.

- Directe vervanging van conventionele TCH329-armatuur (met afmetingen: 374 x 150 x 82 mm)
- Geoptimaliseerde lichtopbrengsten met twee opties voor kleurtemperatuur: 3000K (met 600 lm) en 4000K (met 630 lm)
- Hoge bescherming met IP65 en IK08
- Optionele bewegingsdetectie en noodverlichting



Voordelen:

- Philips kwaliteit en betrouwbaarheid
- Energiebesparend
- Breed toepassingsgebied
- Gemakkelijk te installeren

Installeren in:



Parkeer-
garages

*voor buitengebruik: alle kabels moeten binnenshuis lopen met een maximale afstand van 10 meter.

Ledinaire waterdicht WT065C

Waterdichte LED-armatuur van professionele kwaliteit voor gebruik in industriële en andere waterdichte omgevingen.

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare lichtopbrengsten met All-in: 2900/4800 lm; 4100/6800 lm
- Robuuste en waterdichte armatuur
- Lengtes van 1200 mm en 1500 mm
- 3-draads uitvoeringen met doorvoerbedrading beschikbaar
- Efficiëntie tot 135 lm/W
- Verbeterde levensduur: 75.000 uur @L70



Voordelen:

- Flexibele positionering van de montagebeugel
- Insteekconnectoren voor aansluiting zonder gereedschap
- Diffuus comfortabel licht

Installeren in:



Industrie



Parkeer-
garages

Ledinaire waterdicht WT060C

Waterdichte LED-armatuur van professionele kwaliteit voor gebruik in industriële en andere waterdichte omgevingen.

- Robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp
- Lengtes van 600 mm, 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm
- 3-draads uitvoeringen met doorvoerbedrading beschikbaar
- Lichtopbrengst tot 120lm/W
- Verbeterde levensduur 75.000 uur @L70



Voordelen:

- Laag ontwerp met minder stofophoping
- Insteekconnectoren voor aansluiting zonder gereedschap
- Diffuus comfortabel licht

Installeren in:



Industrie



Parkeer-
garages

Ledinaire lichtbalk

Ontworpen voor algemene verlichting en koofverlichting.

- Geïntegreerde en LEDtube versies beschikbaar
- Lichtopbrengst van 480 lm tot 2600 lm
- Creatie van lichtlijn mogelijk
- Montage accessoires meegeleverd



Voordelen:

- Vertrouwde prestaties
- Weinig vroegtijdige uitval

Installeren in:



Industrie



Parkeer-
garages

Ledinaire highbay

Ontworpen voor industriële toepassingen met hoge plafonds.

- Energiebesparing tot 55% vergeleken met een HID-systeem
- Verbeterde levensduur 75.000 uur @L70
- IP65-connector voor veilige installatie



Voordelen:

- Probleemloze installatie met enkelvoudige pendelmontage
- 1-op-1 vervanging voor conventionele highbay-armaturen

Installeren in:



Industrie

Ledinaire schijnwerper

Energiezuinig professioneel assortiment schijnwerpers voor buitenverlichting.

- Verkrijgbaar met en zonder bewegingssensor
- Uitvoeringen van 10W/20W/50W/70W/100W/150W en 200W
- IP65
- IK07 BVP164 sensor versie
- IK08 BVP165
- Symmetrische en asymmetrische lichtbundels
- Levensduur van 50.000 uur bij L80
- Voorbedrade aansluiting



Voordelen:

- Afwerking en ontwerp van goede kwaliteit
- Betrouwbare driver, minder vroegtijdige uitval
- Lichtopbrengst voldoet voor standaard toepassingen
- Gemakkelijk te installeren, geleverd met gestripte kabel

Installeren in:



Buitenverlichting



Signify, voorheen bekend als Philips Lighting, is de wereldleider in geconnecteerde LED-verlichtingssystemen, software en diensten. We verkopen met trots de beste verlichtingsmerken ter wereld, waaronder Philips en Interact.

PHILIPS

Het merk Philips staat voor kwaliteit en energie-efficiëntie op het gebied van licht. Al meer dan 125 jaar zijn de producten van Philips grensverleggend op het vlak van innovatie. Vandaag wordt Philips erkend als toonaangevend merk in verlichting.

interact

Interact is onze IoT-software en -platform voor het beheer van slimme verlichtingssystemen en de gegevens die deze systemen verzamelen. De Interact-software is slim, gebruiksvriendelijk en schaalbaar en kan worden gebruikt in een groot aantal toepassingsgebieden, van kleine kantoren tot hele steden.

We willen u helpen sneller, beter en flexibeler te werken.
Hoe? Ontdek het hier:

Verlicht leven, een betere wereld

Signify is sinds september 2020 100% CO₂-neutraal.
We recycleren tot 90% van ons productieafval.
We gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit.

Dank u voor het kiezen van Philips-producten aangeboden door Signify en uw deelname aan onze missie!

U en Signify - een betrouwbaar partnerschap

Nauwe samenwerking voor, tijdens en na projecten is voor ons van groot belang. Onze lokale serviceteams zorgen ervoor dat u altijd toegang heeft tot de deskundige ondersteuning en informatie die u nodig hebt.

We werken nauw samen met lokale groothandels om u een flexibele en tijdige levering te bieden - en u kunt erop vertrouwen dat producten direct beschikbaar zijn.

Om u te helpen uw kennis op peil te houden, biedt de Signify Lighting Academy een uitgebreide reeks educatieve middelen waarmee u uw expertise kunt vergroten en certificatie kunt behalen.



© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De in dit document verstrekte informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Signify geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die hieruit voortvloeit. De informatie in dit document is niet bedoeld als commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen met Signify.

Philips en het Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van Signify Holding of hun respectievelijke eigenaren.

www.philips.com/ledinaire