

PANEL LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Applications générales

Economies d'énergie

Faible Eblouissement UGR<19 compatible pour les bureaux

Rapide à installer : connecteur sans outils inclus



50 000 h L50
35 000 h L70



Non gradable



Garantie

IP20

Désignation	Flux	Puissance	Efficacité lumineuse	Temp. de couleurs	Plage de temp. d'utilisation	Dimensions	Classe électrique	UGR	Code
	lm	W	Lm/W	K	°C	LxIxH - mm			
MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W60L60 OC FR	3200	32	100	4000	-10 à +35	600x600x34	II	19	73236099

Filin de sécurité inclus


Accessoire de montage Code

RC059Z SMB W60L60	Cadre saillie	75217799
RC159Z Suspension set SME-2 WH	Kit de suspension	75251199
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	Clips pour montage dans faux-plafond à découpe	75248199

Cadre saillie



Kit de suspension



Clips pour montage dans faux-plafond à découpe

