

DOWNLIGHT LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Éclairage général pour application résidentielle et commerciale

Faible épaisseur pour une insertion facile dans tout type plénum

Idéal pour la rénovation : collerette large pour couvrir les découpes d'encastrement irrégulières

Efficacité énergétique



35 000 h L70



Non gradable



Garantie



IP20

Désignation	Flux lm	Puissance W	Efficacité lumineuse lm/W	Plage de		Dimensions	Diamètre d'encastrement mm	Classe électrique	Code
				Temp. de temp. couleurs K	d'utilisation °C				
MZD DN020B LED12/840 13W 220-240V D150	1200	13	92	4000	-20 à +40	165x35	150	II	54406900
MZD DN020B LED12/830 13W 220-240V D150	1150	13	88	3000	-20 à +40	165x35	150	II	54404500
MZD DN020B LED20/840 20W 220-240V D200	2000	20	100	4000	-20 à +40	225x35	200	II	54412000
MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200	1900	20	95	3000	-20 à +40	225x35	200	II	54410600