

HUBLLOT LED

LUMINAIRES D'INTÉRIEUR



Pour les applications tertiaires et résidentielles, couloirs, entrées et cages d'escalier

Deux design disponibles : rond et ovale

Existe avec détecteur de présence intégré



20 000 h
(Versions LED13S)



35 000 h
(Version LED16S)



Non gradable



Garantie

IP65 / IK06

(Version ovale)

IP54 / IK06

(Version ronde)

Désignation	Format	Flux lm	Puissance W	Efficacité lumineuse lm/W	Temp. de couleurs K	Plage de temp. d'utilisation °C	Dimensions LxlxH - mm	Classe élec. II	Code
MAZDA WL007C LED13S/840 PSU OVL WH	Ovale	1400	15	90	4000	-20 à +40	223x133x68	II	33808899
MAZDA WL007C LED13S/840 PSU RND MDU WH	Rond avec détecteur de présence intégré	1300	15	85	4000	-20 à +40	182x66	II	33807199
Mazda WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	Rond	1600	20	80	4000	-30 à +35	182x66	II	36457599

Détection de mouvement jusqu'à 7m sur la version avec détecteur intégré (code 33807199)

