

LED TUBES

LAMPES



Tubes LED T8 (D26mm) alimentable sur luminaire équipé de ballast électromagnétique (1 seul ballast par tube) ou en direct 230V



30 000 h



Non gradable



Garantie



GU13

| Désignation | Flux | Conso. | Efficacité Lumineuse | Température de couleur | Angle Faisceau | Longueur | Classe énerg. | Code |
|---|------|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|----------|
| | lm | W | Lm/W | K | ° | mm | | |
| MZD LEDtube 600mm 8W 840 | 800 | 8 | 100 | 4000 | 240 | 600 | | 54328400 |
| MZD LEDtube 600mm 8W 865 | 800 | 8 | 100 | 6500 | 240 | 600 | | 54330700 |
| MZD LEDtube 1200mm 15.5W 840 | 1800 | 15.5 | 116 | 4000 | 240 | 1200 | | 54243000 |
| MZD LEDtube 1200mm 15.5W 865 | 1800 | 15.5 | 116 | 6500 | 240 | 1200 | | 54245400 |
| MZD LEDtube 1500mm 20W 840 | 2200 | 20 | 110 | 4000 | 240 | 1500 | | 54332100 |
| MZD LEDtube 1500mm 20W 865 | 2200 | 20 | 110 | 6500 | 240 | 1500 | | 54334500 |