

PROJECTEUR LED

LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR



Applications extérieures : jardins, abords de bâtiments, petits terrains de sports

Disponible en version avec détecteur de présence intégré

Gamme très polyvalente de projecteurs robustes (flux lumineux allant de 900 à 14250 lumen)



35 000 h L70



Non gradable



Garantie

IP65 / IK06

Désignation	Flux	Puissance	Efficacité lumineuse	Temp. de couleurs	Plage de temp. d'utilisation	Détecteur de présence intégré	Classe électrique	Code
	lm	W	Lm/W	K	°C	-		
MAZDA BVP008 10W 3000K	900	10	85	3000	-40 à +50	-	I	53328899
MAZDA BVP008 10W 4000K	950	10	80	4000	-40 à +50	-	I	53322699
MAZDA BVP008 20W 3000K	1800	20	85	3000	-40 à +50	-	I	53327199
MAZDA BVP008 20W 3000K MDU	1800	20	85	3000	-40 à +50	Oui	I	53456899
MAZDA BVP008 20W 4000K	1900	20	80	4000	-40 à +50	-	I	53321999
MAZDA BVP008 20W 4000K MDU	1900	20	85	4000	-40 à +50	Oui	I	53455199
MAZDA BVP008 30W 4000K	2850	30	80	4000	-40 à +50	-	I	53320299
MAZDA BVP008 50W 3000K	4500	50	85	3000	-40 à +50	-	I	53325799
MAZDA BVP008 50W 3000K MDU	4500	50	85	3000	-40 à +50	Oui	I	53454499
MAZDA BVP008 50W 4000K	4750	50	85	4000	-40 à +50	-	I	53319699
MAZDA BVP008 50W 4000K MDU	4750	50	85	4000	-40 à +50	Oui	I	53453799
MAZDA BVP008 100W 3000K	9000	100	85	3000	-40 à +50	-	I	53324099
MAZDA BVP008 100W 4000K	9500	100	85	4000	-40 à +50	-	I	53318999
MAZDA BVP008 150W 3000K	13500	150	80	3000	-40 à +50	-	I	53323399
MAZDA BVP008 150W 4000K	14250	150	85	4000	-40 à +50	-	I	53317299