

MAZDA Estanque WT007C

Descrição do Produto

As Estanques LED são luminárias com LEDs integrados com um elevado factor de protecção contra agentes externos, tais como pó e água. São o substituto perfeito para luminárias estanques fluorescentes em todas as aplicações interiores e exteriores.



A duração de vida das estanques LED é muito maior do que a de uma luminária convencional. São uma alternativa mais eficiente e que lhe permitirá alcançar uma poupança de energia de até 60%.

Dados Técnicos

Produto	MAZDA WT007C LED17S/740 PSU L600	MAZDA WT007C LED34S/740 PSU L1200	MAZDA WT007C LED54S/740 PSU L1500
12NC / EOC	911401800980 / 33877499	911401800580 / 33805799	911401800680 / 33806499
Fluxo Luminoso (lm)	1700	3400	5400
Consumo Energético (W)	17W	34W	54W
Eficácia do Sistema	>100lm/ W	>100lm/ W	>100lm/ W
Temperatura de Cor (K)	4000K	4000K	4000K
IP	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
I.R.C.	≥80	≥80	≥80
Vida	35.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C	35.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C	35.000 hrs (L70 B50) Ta 25°C
Classe (I/II)	Classe II	Classe II	Classe II
Dimensões (mm)	598x35,5x73	1198x35,5x73	1498x35,5x73
Factor Potência	0,9	0,9	0,9
Voltagem e Frequência	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Gama de temperaturas	-20°C a +35°C	-20°C a +35°C	-20°C a +35°C
Conexão Driver	Driver Interno	Driver Interno	Driver Interno
Garantia	2 Anos	2 Anos	2 Anos
Regulação	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598

MAZDA Estanque Vazia para TLED

Descrição do Produto

As luminárias estanques para tubos LED estão preparadas para funcionamento com tubos LED MAZDA. Incluem um fusível que protege os tubos de sobretensões.

São o substituto perfeito para as luminárias estanques fluorescentes em todo o tipo de aplicações interiores e exteriores.

A duração de vida das estanques LED é muito maior do que a de uma luminária convencional. São uma alternativa mais eficiente e que lhe permitirá alcançar uma poupança de energia de até 60%.



Dados Técnicos

Produto	MAZDA WT006C 1xTLED L1200	MAZDA WT006C 2xTLED L1200	MAZDA WT006C 1xTLED L1500	MAZDA WT006C 2xTLED L1500
12NC / EOC	911401822381 / 36854299	911401822481 / 36855999	911401822581 / 36856699	911401822681 / 36857399
IP	IP65 /IK06	IP65 /IK06	IP65 /IK06	IP65 /IK06
I.R.C.	-	-	-	-
Clips de fecho	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Material	Cacasa ABS / Tampa Plástico	Cacasa ABS / Tampa Plástico	Cacasa ABS / Tampa Plástico	Cacasa ABS / Tampa Plástico
Dimensões (mm)	1275x70x84mm	1275x95x84mm	1580x70x84mm	1580x95x84mm
Factor Potência	-	-	-	-
Voltagem e Frequência	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60H
Gama de temperaturas	-20°C a +35°C	-20°C a +35°C	-20°C a +35°C	-20°C a +35°C
Conexão e Driver	Sem equipa; Protecção de fusíveis para TLED	Sem equipa; Protecção de fusíveis para TLED	Sem equipa; Protecção de fusíveis para TLED	Sem equipa; Protecção de fusíveis para TLED
Garantia	2 Anos	2 Anos	2 Anos	2 Anos
Regulação	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598	CE/ ENEC/ EMC IEC60598