

PHILIPS



Светодиодные лампы
и светильники

Базовый ассортимент светодиодных светильников

| 2024

Essential RC035



Бюджетный светодиодный светильник, подходит для освещения офисов, переговорных комнат, магазинов и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- **Экономия до 50%** по сравнению с традиционными ламповыми светильниками.
- **Равномерная засветка рассеивателя** без видимых полос и точек.
- Простой дизайн и **легкая установка**.
- Равномерно светящаяся поверхность, **эффективность до 90 лм/Вт**.
- **Внешний драйвер**.
- **Без пульсации**.



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC035B LED36S/840 CLI W30L120 RCA	911401805687	40	3600	4000	300 x 1200 x 34
RC035B LED36S/865 CLI W30L120 RCA	911401805587	40	3600	6500	300 x 1200 x 34
RC035B LED36S/840 CLI W60L60 RCA	911401805487	40	3600	4000	597 x 597 x 34
RC035B LED36S/865 CLI W60L60 RCA	911401805387	40	3600	6500	597 x 597 x 34

Essential RC048



Светодиодный светильник, отличное соотношение цена – качество, подходит для освещения офисов, переговорных комнат, магазинов и т. д.

Основные особенности и преимущества:


- **Долговечность и надежность:** 6 светодиодных полос с алюминиевой подложкой для лучшего теплоотвода.
- **Высокое качество освещения** благодаря равномерной засветке по всему периметру: нет видимых светодиодов, нет темных пятен
- **Разные виды монтажа:** доступны отдельно аксессуары для накладного, подвесного и монтажа на клипсы-бабочки (для гипсокартонного потолка)
- Единая **конструкция корпуса без сварочных элементов** обеспечивает большую жесткость и прочность корпуса
- **Эффективность** до 100лм/Вт
- **Внешний драйвер**
- **Без пульсации**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC048B LED38S/840 PSU W60L60 GM G2	911401850785	38	3800	4000	30 000	595 x 595 x 34
RC048B LED38S/865 PSU W60L60 GM G2	911401850885	38	3800	6500	30 000	595 x 595 x 34

Аксессуар	Код заказа
Страховочный трос RC048Z SC	911401824780
Клипсы для монтажа в гипсокартон (в потолок) RC048Z SMB-PLC	911401824580
Комплект для подвесного монтажа RC048Z SME-2	911401824680
Рамка для накладного монтажа Panel SMB W60L60 H7	911401867182

SmartBright RC048+



Лучшие характеристики в категории «Базовые панельные светильники». Подходит для освещения офисов, переговорных комнат, магазинов и т.д.

Основные особенности и преимущества:

- **Долговечность и надежность:** 6 светодиодных полос с алюминиевой подложкой для лучшего теплоотвода.
- **Высокое качество освещения:** равномерная засветка по всему периметру, без видимых светодиодов и темных пятен
- **Разные виды монтажа.** Доступны отдельно аксессуары для накладного, подвесного и монтажа на клипсы-бабочки (для гипсокартонного потолка)
- **Единая конструкция корпуса без сварочных элементов** обеспечивает большую жесткость и прочность корпуса
- **Эффективность до 120 лм/Вт**
- **Внешний драйвер**
- **Без пульсации**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 RCA	911401820287	34	4100	4000	50 000	595 x 595 x 34
RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 RCA	911401820387	34	4100	6500	50 000	595 x 595 x 34

Аксессуар	Код заказа
RC048Z SC (страховочный трос)	911401824780
RC048Z SMB-PLC 9 (клипсы для монтажа в гипсокартон (в потолок))	911401824580
RC048Z SME-2 (комплект для подвесного монтажа)	911401824680
Panel SMB W60L60 H7 (рамка для накладного монтажа)	911401867182

SmartBright RC091V



Ультратонкая светодиодная панель с технологией боковой засветки.

Светильник идеально подходит для офисных, муниципальных помещений (больницы, школы, детские сады, производственные помещения), а также для установки в магазинах, торговых центрах и т. д.

Основные особенности и преимущества:

- **Технология боковой засветки** – светодиоды расположены по периметру корпуса, что улучшает теплоотвод
- **Легкий монтаж** благодаря преподключенному драйверу
- **Разные виды монтажа.** Доступны отдельно аксессуары для накладного, подвесного и монтажа на клипсы-бабочки (для гипсокартонного потолка)
- **Рассеиватель из органического стекла** не желтеет со временем в широком диапазоне температур
- **Эффективность до 100 лм/Вт**
- **Внешний драйвер**
- **Без пульсации**



Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4	911401865085	40	4000	4000	30 000	595 x 595 x 8,5
RC091V LED40S/865 PSU W60L60 GM G4	911401865185	40	4000	6500	30 000	595 x 595 x 8,5

Аксессуар	Код заказа
SMB W60L60 H7	911401867182
RC048Z SME-2 (Для подвеса)	911401824680
RC048Z SC (Страховочный трос)	911401824780
RC048Z SMB-PLC (Клипсы)	911401824580

MESON

Бюджетное решение – без слепящего эффекта и видимой пульсации.




Основные особенности и преимущества:

- **Высокое качество освещения** – равномерно светящаяся поверхность, нежелтеющая со временем
- **Простой монтаж.** Клеммная колодка и драйвер интегрированы в корпус для простоты установки
- **Широкий выбор размеров.** Возможность установки в любой потолок, даже с самым узким запотолочным пространством
- **Пластиковый корпус**
- **Без пульсации**



Наименование светильника	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр врезного отверстия, мм
59444 MESON 080 5.5W 40K recessed	929003285102	5.5	430	4000	Ø70-80
59444 MESON 080 5.5W 65K recessed	929003285202	5.5	430	6500	Ø70-80
59448 MESON 105 7W 40K recessed	929003286002	7	530	4000	Ø102-107
59448 MESON 105 7W 65K recessed	929003286102	7	530	6500	Ø102-107
59449 MESON 105 9W 40K recessed	929003286302	9	680	4000	Ø102-107
59449 MESON 105 9W 65K recessed	929003286402	9	680	6500	Ø102-107
59464 MESON 125 13W 40K recessed	929003286902	13	960	4000	Ø122-127
59464 MESON 125 13W 65K recessed	929003287002	13	960	6500	Ø122-127
59466 MESON 150 17W 40K recessed	929003287202	17	1300	4000	Ø145-155
59466 MESON 150 17W 65K recessed	929003287302	17	1300	6500	Ø145-155
59469 MESON 175 21W 65K recessed	929003287502	21	1500	6500	Ø170-180
59469 MESON 175 21W 40K recessed	929003287602	21	1500	4000	Ø170-180
59471 MESON 200 24W 40K recessed	929003287802	24	1820	4000	Ø195-205
59471 MESON 200 24W 65K recessed	929003287902	24	1820	6500	Ø195-205

SmartBright DN027B G3



Легкий, компактный и простой в установке светодиодный светильник, заменяющий традиционные светильники с компактными люминесцентными неинтегрированными лампами.

Основные особенности и преимущества:

- **Высокое качество освещения** – равномерно светящаяся поверхность, нежелтеющая со временем
- **Простой монтаж.** Компактный тонкий корпус, небольшой вес и кабель на боковой поверхности корпуса обеспечивают простоту установки
- **Широкий выбор размеров** дает возможность установки в любой потолок, даже с самым узким запотолочным пространством
- **Алюминевый корпус**
- **Без пульсации**



Описание светильника	Код для заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр врезного отверстия, мм
DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90	929002671602	6	600	4000	Ø90
DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125	929002672802	9	900	4000	Ø125
DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150	929002673402	12	1200	4000	Ø150
DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175	929002674002	15	1500	4000	Ø175
DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200	929002674602	19	2000	4000	Ø200

SmartBright RC095



Линейный подвесной светильник с лучшей производительностью и оптимальной ценой.

Основные особенности и преимущества:

- **Стильный** внешний вид светильника
- **Отличное равномерное распределение** света
- Энергоэффективность до **90 лм/Вт** обеспечивает энергосбережение на 50% выше, чем у традиционных светильников
- **Отсутствие мерцания**
- **Подвесной монтаж** с большим выбором аксессуаров
- **Без пульсации**
- Гарантия **3 года**

IP20 CRI80 25 000 часов Гарантия 3 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размер (длина), мм
RC095V LED265/840 PSU W07L120 BK GM G2	911401833382	28	2600	4000	25 000	1200
RC095V LED265/865 PSU W07L120 BK GM G2	911401833482	28	2600	6500	25 000	1200
RC095V LED305/840 PSU W12L120 BK GM G2	911401832982	34	3000	4000	25 000	1200
RC095V LED305/865 PSU W12L120 BK GM G2	911401833082	34	3000	6500	25 000	1200
RC095V LED265/840 PSU W07L120 WH GM G2	911401832682	28	2600	4000	25 000	1200
RC095V LED305/840 PSU W12L120 WH GM G2	911401832282	34	3000	4000	25 000	1200
RC095V LED305/865 PSU W12L120 WH GM G2	911401832382	34	3000	6500	25 000	1200

Аксессуары	Код заказа
RC095V аксессуар для подвешивания	911401724662
RC095V аксессуар для соединения в линию W120	911401724682

Essential BN068C SW



Универсальный линейный светодиодный светильник для внутреннего освещения отличается высокой эффективностью и низким энергопотреблением. Широкая сфера применения: от подсветки шкафчиков и витрин до освещения офисов и промышленных помещений.

Основные особенности и преимущества:

Легкий и удобный монтаж

- **Компактный корпус:** ширина 22 мм, высота 35 мм
- Монтажные **скобы в комплекте**
- **Сквозная** проводка
- **Кнопка включения** встроена в корпус
- **Кабель в комплекте**


Высокое качество света

- **Полупрозрачные** торцевые крышки
- **CRI > 80**
- **Без точек**
- **Без пульсации**
- Гарантия **2 года**

IP20 CRI80 20 000 часов Гарантия 2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
BN068C LED6/NW L600 SW	911401734142	7	600	4000	20 000	600 x 23 x 36
BN068C LED9/NW L900 SW	911401734152	11	900	4000	20 000	900 x 23 x 36
BN068C LED12/NW L1200 SW	911401734162	14	1200	4000	20 000	1200 x 23 x 36

Essential WT035 G2



Экономичное светодиодное решение для внутреннего и внешнего освещения объектов с пыльной или влажной средой (IP65), создающее более светлое и безопасное пространство.

Основные особенности и преимущества:

- **Полное соответствие IP65** благодаря монолитному цельному корпусу без использования клея или герметика
- **Надежность.** Повышенная толщина кабеля (1.6 мм) обеспечивает лучшую проводимость и теплоотвод, что защищает светодиоды от выгорания
- **Тонкий корпус** для любых самых узких пространств
- **Расширенные возможности монтажа** за счет полозьев на корпусе светильника, монтажные скобы могут размещаться по всей длине корпуса на разном удалении
- **Без пульсации**

IP65 CRI70 T, min -20 °C T, max +45 °C 20 000 часов Гарантия 2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WT035C G2 LED20/NW PSU CFW L600	911401807284	18	2000	4000	20 000	600 x 35 x 45
WT035C G2 LED40/NW PSU CFW L1200	911401807384	36	4000	4000	20 000	1200 x 35 x 45
WT035C G2 LED55/NW PSU CFW L1500	911401807484	48	5500	4000	20 000	1500 x 35 x 45

Essential WT045C



Экономичный светодиодный светильник для внутреннего и внешнего освещения. Идеально подходит для освещения коридоров, входных зон домов, частных участков, платформ, лестничных клеток, жилых помещений, промышленных помещений

Основные особенности и преимущества:

- **Равномерное освещение без бликов.** Наслаждайтесь освещением без темных пятен
- **Корпус не желтеет.** WT045 прослужит долго, при этом не изменившись внешне
- **Безопасность при пожаре.** Поможет соблюсти требования пожарной безопасности на объекте, благодаря сложно воспламеняемому рассеивателю
- **Дополнительная изоляция проводов** – можно не бояться перепадов температуры
- **Без пульсации**

IP54 CRI80 20 000 часов Гарантия 2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Датчик движения	Размеры (Д x В), мм и форма
WT045C LED12/NW PSU CFW L1054	911401735852	12	960	4000	20 000	нет	170 x 76, круглая
WT045C LED20/NW PSU CFW L1654	911401735872	20	1600	4000	20 000	нет	220 x 88, круглая

IP65 CRI80 20 000 часов Гарантия 2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов	Датчик движения	Размеры (Д x В), мм и форма
WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	911401735842	12	960	4000	20 000	нет	170 x 76, круглая
WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	911401735862	20	1600	4000	20 000	нет	220 x 88, круглая

ECO-Friendly LED Flood BVP156



Бюджетная замена для обычного галогенного прожектора.

Основные особенности и преимущества:

- **Надежность.** Повышенная толщина кабеля (1.6 мм) обеспечивает лучшую проводимость и теплоотвод, что защищает светодиоды от выгорания
- **Простой монтаж.** Предустановленный кабель на боковой поверхности корпуса
- **Безопасность.** Защитная дополнительная клипса на корпусе предотвращающая выпадение рассеивателя со временем

IP65
CRI70
T_{min} -20 °C
T_{max} +45 °C
15 000 часов
Гарантия 2 года

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °C, часов
BVP156 G2 LED8/NW 220-240 10W WB	911401813487	10	800	6500	15 000
BVP156 G2 LED8/CW 220-240 10W WB	911401813587	10	800	4000	15 000
BVP156 G2 LED16/NW 220-240 20W WB	911401813787	20	1600	6500	15 000
BVP156 G2 LED16/CW 220-240 20W WB	911401813887	20	1600	4000	15 000
BVP156 G2 LED24/NW 220-240 30W WB	911401814087	30	2400	6500	15 000
BVP156 G2 LED24/CW 220-240 30W WB	911401814187	30	2400	4000	15 000
BVP156 G2 LED40/NW 220-240 50W WB	911401814387	50	4000	6500	15000
BVP156 G2 LED40/CW 220-240 50W WB	911401814487	50	4000	4000	15000
BVP156 G2 LED80/NW 220-240 100W WB	911401814687	100	8000	6500	15000
BVP156 G2 LED80/CW 220-240 100W WB	911401814787	100	8000	4000	15000
BVP156 G2 LED135/NW 220-240V 150W WB	911401814987	150	13500	6500	15000
BVP156 G2 LED135/CW 220-240V 150W WB	911401815087	150	13500	4000	15000
BVP156 G2 LED180/NW 220-240V 200W WB	911401815287	200	18000	6500	15000
BVP156 G2 LED180/CW 220-240V 200W WB	911401815387	200	18000	4000	15000

