

Help je klanten overstappen en besparen!



Echte professionals ondersteunen hun klanten bij de strijd tegen de stijgende energiekosten en leveren hen Philips LED-oplossingen voor elke behoefte en elk budget.

Kies Philips LED-lampen voor:

- Lampvervangingsprojecten
- Lagere initiële kosten dan wanneer je armaturen vervangt
- Eenvoudige plug-and-play-oplossing als je je bestaande armaturen wilt behouden
- Het Philips MasterConnect-assortiment kan worden geïntegreerd met slimme verlichtingsystemen (zoals Interact Pro)

Kies Philips LED-armaturen voor:

- Renovaties of nieuwe bouwprojecten
- Beste optische prestaties en naleving
- Maximale energiebesparingen
- Geavanceerde functies (dimbaarheid, noodverlichting en meer)
- Mogelijkheid voor integratie met slimme verlichtingsystemen (zoals Interact Pro)

Er is nog nooit een beter moment geweest om over te stappen



De energiekosten nemen toe

Nu de energiekosten de pan uit rijzen, zijn veel bedrijven zich erg bewust van hun energieverbruik.



Verbod op fluorescentie in heel de EU

Er is geen tijd meer: in 2023 worden verschillende lichtbronnen uitgefaseerd in EU-landen, zoals de CFL-ni, lineaire tl-lampen.

Philips-lampen

Met onze producten stap je eenvoudig over op LED, door de 1-op-1-vervangingsmogelijkheden. Lees onze aanbevelingen hieronder voor efficiënte en kosteneffectieve Philips LED-alternatieven voor de lampen die door de EU-regelgeving verboden worden.

T5 fluorescentielampen		MASTER LEDtube Mains T5		MASTER LEDtube InstantFit HF T5	
Wordt uitgefaseerd	EOC	Aanbevolen LED	EOC	Aanbevolen LED	EOC
MASTER TL5		MAS LEDtube		MAS LEDtube	
HE 14W/830	63938705	600mm HE 8W 830 T5	33425000	HF 600mm HE 8W 830 T5	74323200
HE 14W/840	63940005	600mm HE 8W 840 T5	33427400	HF 600mm HE 8W 840 T5	74325600
HE 28W/830	63946205	1200mm HE 16.5W 830 T5	33431100	HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	74329400
HE 28W/840	63948605	1200mm HE 16.5W 840 T5	33433500	HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	74331700
HE 35W/830	63950905	1500mm HE 20W 830 T5	33437300	HF 1500mm HE 20W 830 T5	74335500
HE 35W/840	63952305	1500mm HE 20W 840 T5	33439700	HF 1500mm HE 20W 840 T5	74337900
HO 49W/830	63954705	1500mm HO 26W 830 T5	81929600	HF 1500mm HO 26W 830 T5	74957600
HO 49W/840	63956105	1500mm HO 26W 840 T5	81931900	HF 1500mm HO 26W 840 T5	74959000
HO 54W/830	64316205	1200mm HO 26W 830 T5	81921000	HF 1200mm HO 26W 830 T5	74951400
HO 54W/840	64318605	1200mm HO 26W 840 T5	81923400	HF 1200mm HO 26W 840 T5	74953800
HO 80W/840	71045105	1500mm UO 36W 840 T5	29052500	HF 1500mm UO 36W 840 T5	41907000

T8 fluorescentielampen		CorePro LEDtube EM/Mains T8		MASTER Value LEDtube EM/Mains T8 Ultra Output	
Wordt uitgefaseerd	EOC	Aanbevolen LED	EOC	Aanbevolen LED	EOC
MASTER TL-D		CorePro LEDtube		MAS LEDtube VLE	
Super 80 18W/840	63171840	600mm 8W840	32531900	1200mm UO 15.5W 830 T8	31680500
Super 80 36W/830	63195440	Recommend 840 color		1200mm UO 15.5W 840 T8	31682900
Super 80 36W/840	63201240	1200mm 14.5W840	32535700	1200mm UO 15.5W 865 T8	31684300
Super 80 36W/865	63207440	1200mm 14.5W865	32537100	1500mm UO 23W 830 T8	31686700
Super 80 58W/830	63213540	Recommend 840 color		1500mm UO 23W 840 T8	31688100
Super 80 58W/840	63219740	1500mm 20W 840	32539500	1500mm UO 23W 865 T8	31690400
Super 80 58W/865	63225840	1500mm 20W 865	32541800		

T8 fluorescentielampen		MASTER LEDtube EM/Mains T8 Ultra Output		MASTER LEDtube InstantFit HF T8 Ultra Output	
Wordt uitgefaseerd	EOC	Aanbevolen LED	EOC	Aanbevolen LED	EOC
MASTER TL-D		MAS LEDtube		MAS LEDtube HF	
Super 80 36W/830	63195440	1200mm UO 14.7W 830 T8	31656000	HF 1200 mm UO 16 W 830 T8	46700200
Super 80 36W/840	63201240	1200mm UO 14.7W 840 T8	31658400	HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Super 80 36W/865	63207440	1200mm UO 14.7W 865 T8	31660700	HF 1200 mm UO 16 W 865 T8	46698200
Super 80 58W/830	63213540	1500mm UO 21.7W 830 T8	31662100	HF 1500 mm UO 24 W 830 T8	46706400
Super 80 58W/840	63219740	1500mm UO 21.7W 840 T8	31664500	HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600
Super 80 58W/865	63225840	1500mm UO 21.7W 865 T8	31666900	HF 1500 mm UO 24 W 865 T8	46704000
Secura 36W/840	64014740	1200mm UO 14.7W 840 T8	31658400	HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Secura 58W/840	64018540	1500mm UO 21.7W 840 T8	31664500	HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600
Xtreme 36W/840	55868840	1200mm UO 14.7W 840 T8	31658400	HF 1200 mm UO 16 W 840 T8	46696800
Xtreme 58W/840	55886240	1500mm UO 21.7W 840 T8	31664500	HF 1500 mm UO 24 W 840 T8	46702600

CFL-ni-lampen



CorePro PLED



Wordt uitgefaseerd	EOC
MASTER	
PL-C 26W/840/4P	62336270
PL-C 18W/840/4P	62334870
PL-C 26W/840/2P	62100970
PL-L 36W/840/4P	70675140
PL-C 18W/840/2P	62093470
PL-S 9W/840/2P	26087170
PL-S 11W/840/2P	26109070
PL-L 55W/840/4P	61542840

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LED	
PLC 9W 840 4P G24q-3	54117300
PLC 6.5W 840 4P G24q-2	54121000
PLC 8.5W 840 2P G24d-3	54125800
PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	73974700
PLC 6.5W 840 2P G24d-2	54129600
PLS 5W 840 2P G23	59668200
PLS 5W 840 2P G23	59668200
PLL HF 24W 840 4P 2G11	82841000

GY6,35-capsules



CorePro GY6,35-capsule niet dimbaar



Wordt uitgefaseerd	EOC
Caps 3000h 14.3W GY6.35 12V	82777200

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 1.8-20W GY6.35 827	76779200
LV 1.8-20W GY6.35 830	76783900

G9-capsules



CorePro G9-capsule niet dimbaar



CorePro G9-capsule dimbaar



Wordt uitgefaseerd	EOC
Halogeen MV	
Click 19.0W G9 230V CL	89577300
Click 29.0W G9 230V CL	86398700
Caps 44.0W G9 230V CL	33495300

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
2-25W ND G9 827	30389800
2-25W ND G9 830	30391100
3.2-40W ND G9 827	30393500
3.2-40W ND G9 830	30395900
ND 4.8-60W G9 827	65780200
ND 4.8-60W G9 830	65818200

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
MV 2.6-25W G9 827 D	76669600
MV 4-40W G9 827 D	76673300

G4-capsules



CorePro G4-capsule niet dimbaar



CorePro G4-capsule dimbaar





































Wordt uitgefaseerd	EOC
Halo Caps 7.1W G4 12V CL	
Halo Caps 7.1W G4 12V CL	33477900
Caps 3000h 7.1W G4 12V CL	
Caps 3000h 7.1W G4 12V CL	82786400
Halo Caps 14.3W G4 12V CL	
Halo Caps 14.3W G4 12V CL	33481600
Caps 3000h 14.3W G4 12V CL	
Caps 3000h 14.3W G4 12V CL	82774100

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 1-10W G4 827	76761700
LV 1-10W G4 830	76759400
LV 1-10W G4 827	76761700
LV 1-10W G4 830	76759400
LV 1.8-20W G4 827	76765500
LV 1.8-20W G4 830	76769300
LV 1.8-20W G4 827	76765500
LV 1.8-20W G4 830	76769300

Aanbevolen LED	EOC
CorePro LEDcapsule	
LV 2.1-20W G4 827 D	76753200
LV 2.1-20W G4 827 D	76753200

Philips LED-armaturen

	Conventionele armaturen Uitgefaseerd	Alternatief 1: CoreLine Voor elk project waar licht het verschil maakt	Alternatief 2: Ledinaire Eenvoud voor een scherpe prijs
Type	Productnaam	Productnaam	Productnaam
Inbouw- armaturen	 Impala - TBS160	 CoreLine Inbouw	 Ledinaire Panel
		 CoreLine Panel	
Opbouw- armaturen	 Efix - TCS260	 CoreLine Opbouw SM134V/W20L120	
		 CoreLine Opbouw SM134V/W60L60	
Downlight	 Europa 2 - FBS120	 CoreLine SlimDownlight	 Ledinaire SlimDownlight
		 CoreLine Downlight	 Ledinaire Downlight
Waterdicht	 Pacific - TCW216	 CoreLine Waterdicht	 Ledinaire Waterdicht
Batten/balk	 TMX204	 CoreLine Batten	 Ledinaire Batten
Inbouwspot	 Zadora - BBG463	 CoreLine Inbouwspot	 Ledinaire ClearAccent Spot
Beveiligings- armatuur	 FWC 120/121	 CoreLine FWC LED	
Wand-plafond opbouw	 Gondola FWG201	 CoreLine Wand & plafond- armatuur	 Ledinaire Wand & plafond- armatuur
Schijnwerper	 Tempo 2/3	 CoreLine Tempo	 Ledinaire Schijnwerper
Highbay	 Cabana BY150P	 CoreLine Highbay	 Ledinaire Highbay
Wandarmatuur	 TCH329		 Ledinaire Portiekarmatuur

Kijk voor een volledig overzicht
inclusief bestelcodes op:

www.philips.be/coreline

www.philips.be/ledinaire

