

**PHILIPS**

Ledinaire

EcoSet




# Guide de démarrage rapide

Philips Ledinaire EcoSet pour bureaux



a lighting brand by ignify

# Exemplary office area



# 1. Configuration d'un groupe

1



Assurez-vous que le plan d'éclairage d'éclairage prévoit une alimentation électrique pour chaque groupe de luminaires.

Vos options :

1. Prévoir la possibilité de débrancher un groupe au niveau local, ou
2. Utiliser la commande électrique indiquée à la page précédente.

Un contrôle autonome de l'alimentation électrique de chaque groupe garantit la réussite de la configuration de l'éclairage.

2



Insérer les piles dans la télécommande et éventuellement dans l'interrupteur mural.

**Télécommande :** 2 × AA

**Interrupteur mural :** 1 × CR2450

3



**En option :**  
Configurez les paramètres à l'aide des commutateurs DIP situés à l'arrière du capteur.

Veillez vous référer aux instructions de montage du capteur fournies dans la boîte.

4



Installez les luminaires selon le plan d'éclairage.

Vous pouvez les allumer pour tester le branchement électrique, mais n'oubliez pas d'éteindre toutes les lampes avant de passer à l'étape suivante.

## 2. Créer un groupe de luminaires

1



1. Éteignez les lampes du groupe pendant 10 secondes. Assurez-vous qu'aucune autre lumière n'est allumée.

2. Rallumer les lampes

➤ **Le voyant rouge du capteur s'allume** pour indiquer que le capteur est en train d'être mis sous tension.

➤ **Attendez que le voyant du capteur soit éteint.** Cela prend environ 50 secondes.

2



### Créer un nouveau groupe



Appuyez sur les boutons de la télécommande indiqués ci-dessus pendant 10 secondes.

- Le voyant rouge de la télécommande s'allume.
- Les lumières s'atténuent rapidement pour revenir à 100 % dans les 2 minutes qui suivent.

Pas besoin d'attendre, on continue !

3



### Ajouter un capteur




Appuyez brièvement sur le bouton du capteur indiqué ci-dessus.

- Le voyant du capteur clignotera pendant une minute, le temps de rechercher le groupe et de s'y connecter.

Pas besoin d'attendre, on continue !

4



### Étape optionnelle : Ajouter un interrupteur mural



Appuyez sur les boutons de l'interrupteur mural indiqués ci-dessus pendant 10 secondes.

- L'interrupteur mural va rechercher le groupe et s'y connecter.

5



Votre groupe est prêt quand le voyant rouge de la télécommande s'éteint. Cela prend 2 minutes.

Suivez les instructions à la page suivante pour tester l'éclairage.

Vous avez 2 minutes pour exécuter ces étapes, sinon la configuration échouera !

Vous avez 2 minutes pour exécuter ces étapes, sinon la configuration échouera !

# 3. Test des lumières dans le groupe créé | 3 options

1



## Tester les lumières du groupe

QUERY

Appuyez sur la touche "Query" de la télécommande pour faire clignoter une fois le groupe concerné.

Ou

2



## Test sur interrupteur mural

Appuyez sur "ON/OFF" ou "+/-" pour actionner les lumières.

### A noter :

Après avoir actionné l'interrupteur mural, **le temps de maintien est prolongé de 30 minutes.** Éteignez et rallumez la lumière pour pouvoir tester le capteur immédiatement.

Ou

3




## Test du capteur

Sortez de la pièce, hors de portée du capteur.

➤ Les lumières s'atténuent après un temps de maintien puis s'éteignent après 15 minutes.

# ⚠ Si la configuration a échoué

1



## Ouvrir le groupe concerné



Appuyez sur le bouton de la télécommande indiqué ci-dessus et maintenez-le enfoncé.

➤ Le voyant rouge de la télécommande s'allume pendant 2 minutes.

2



## Ajouter un capteur ou un interrupteur mural

Suivez les étapes décrites à la page 4.

**Vous avez 2 minutes pour ajouter les appareils, sinon la configuration échouera !**

Pour des conseils en cas de panne,  
consultez le manuel d'utilisation : [philips.com/ledinaire](https://www.philips.com/ledinaire)

