

PHILIPS

CoreLine

-  Innovatief
-  Eenvoudig
-  Hoge kwaliteit


Nu tot
100K uur
levensduur

Echte professionals kiezen voor topprestaties

Industrie
Kantoor
Parkeergarage
Retail
Buiten

Philips CoreLine. Eenvoudige installatie. Uitstekende verlichting.






een verlichtingsmerk van  Signify

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE



**Ontdek waarom
echte professionals
vertrouwen op Philips
CoreLine: het volledige
assortiment innovatieve,
hoogwaardige en
gebruiksvriendelijke
LED-verlichtings-
oplossingen.**



- 3**
Inleiding
- 4**
**Ontdek waarin CoreLine
zich onderscheidt**
Ga na waarom CoreLine de lat hoger legt in de sector.
- **5**
CoreLine All-in armaturen
Krijg tot 9 productcodes in één enkel armatuur!
- 6**
Een LED-lamp voor elke behoefte
Ontdek het CoreLine-assortiment.

- **7**
**Aanbevolen CoreLine-
producten voor elk
toepassingsgebied**
Leer meer over de voordelen
en kenmerken van elk product.

- 14**
Handige tools en diensten



Geen keuze of geen grenzen?

Wanneer verlichting er echt toe doet, wilt u uw klanten de beste kwaliteit en keuze bieden. Philips CoreLine komt daaraan tegemoet met een volledig assortiment eenvoudig te installeren LED-armaturen voor elke toepassing en situatie.

Geniet van meer prestaties en variatie met Philips CoreLine - het complete assortiment hoogwaardige LED-verlichting dat toonaangevend is op de markt.

Klik [hier](#) voor meer informatie

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE

5
jaar
garantie!

Nu tot
100K uur
levensduur



Innovatief

Met Philips CoreLine krijgt u veel meer dan hoogwaardige en gemakkelijk te installeren verlichtingsoplossingen - u krijgt LED-verlichting die toonaangevend is in de sector. Het CoreLine-assortiment bevat talloze armaturen die Interact Ready zijn, wat betekent dat ze naadloos samenwerken met het Interact Pro-systeem. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om de kracht van geconnecteerde verlichting naar kleine en middelgrote ondernemingen te brengen!

Hoe het geconnecteerde verlichtingssysteem tot stand komt

Philips Interact Ready-verlichting

PHILIPS *interact ready.*



Slimme armaturen



Slimme sensoren



Slimme wandschakelaars

Connexion

Interact Pro-software

interact



Interact-gateway



Interact Pro-app



Interact Pro-dashboard



Gemakkelijk te installeren

U weet wat echt belangrijk is op het werk. Snelle en eenvoudige installatie, toch? U wilt snel, efficiënt en professioneel de klus klaren. Het CoreLine-assortiment is ontworpen om u daarbij te helpen. Zoek in de productpagina's naar het pictogram voor eenvoudige installatie voor meer informatie!



Hoge kwaliteit

Het hart van het hoogwaardige licht van CoreLine is LED-technologie. Met een levensduur tot 100.000 uur kunt u aan elke vraag voldoen en de beste verlichtingsoplossing voor elke klant bieden.

Nu tot
100K uur
levensduur

NIEUW:
Philips CoreLine All-in

Alles wat u nodig hebt voor maximale installatie-flexibiliteit

CoreLine All-in armaturen integreren tot 9 productcodes in één armatuur door 3 kleurtemperaturen en 3 lichtopbrengsten te combineren. Geniet van ongeëvenaarde flexibiliteit op locatie met één druk op de knop en het gebruiksgemak dat u mag verwachten van Philips CoreLine.

Dit alles maakt CoreLine All-in armaturen de perfecte oplossing voor elke taak - van nieuwe installaties tot onderhoudswerk.



Zo werkt het

- De lichtopbrengst en/of kleurtemperatuur kan worden aangepast via een geïntegreerde schakelaar.*
- 3 kleurtemperaturen: 2700K – 4000K*
- 3 lichtopbrengsten: 2,300 – 10,000 lm*



* Afhankelijk van product.

Uw voordelen



Geen moeilijke beslissingen meer

Minder risico om de verkeerde armatuur te kiezen. Verander gewoon de instelling ter plekke om aan de vereisten te voldoen.



Perfect voor onderhoud

Kies de juiste instelling op locatie bij het verwisselen van armaturen of pas deze na installatie aan de voorkeuren van de klant aan.



Gemakkelijk te installeren

Profiteer van een snelle installatie dankzij de snelle connectoren.



Vertrouwde kwaliteit van Philips

All-in armaturen voldoen aan onze hoogste normen en geven u gemoedsrust. En tevreden klanten.



Lokale subsidies kunnen energiezuinige verlichting nog aantrekkelijker maken voor uw klanten.
Ontdek hier hoe u dit voordeel voor uw bedrijf kunt gebruiken



U kunt CoreLine All-in producten gemakkelijk herkennen aan dit pictogram

Industrie



interact ready.

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine highbay gen5



interact ready.

CoreLine trunking



CoreLine Value highbay



interact ready.

All-in

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine waterdicht



CoreLine tubular waterdicht



interact ready.

All-in

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine lichtbalk



Maxos universal

**Parkeer-
garage**



interact ready.

All-in

CoreLine wandmontage



interact ready.

All-in

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine waterdicht



interact ready.

All-in

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine lichtbalk

Kantoor




interact ready.

All-in

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine inbouw



interact ready.

All-in

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine paneel




interact ready.

All-in

Nu tot 100K uur levensduur

CoreLine opbouw



CoreLine tubular waterdicht



interact ready.

CoreLine downlight



interact ready.

All-in

CoreLine slim downlight

Retail



CoreLine projector



interact ready.

CoreLine inbouwspot



interact ready.

All-in

CoreLine slim downlight



Maxos universal

Buitenverlichting



CoreLine Malaga



CoreLine Tempo

*Beschikbaar zolang de voorraad strekt

CoreLine paneel

LED-inbouwarmatuur voor kantoor voor algemene verlichtingstoepassingen

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst en/of kleurtemperatuur aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Interact Ready-versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met InteractPro-app en dashboard
- Levensduur: tot 100.000 uur (L80), 50.000 uur (L90)
- Beschikbare lichtopbrengsten met All-in: 3000K: 2.800/3.400/4.000 lm; 3500K en 4000K: 3.100/3.600/4.300 lm; 6500K: 3.100/3.600/4.300 lm
- Beschikbare kleurtemperaturen met All-in: 3000K/3500K/4000K

Single CCT versies

- Snelle connector of Wieland-connector voor eenvoudigere en snellere installatie
- Glad oppervlak voor conformiteit met kantoornormen
- CRI 90-versies beschikbaar
- Optionele noodverlichtingsversie (EL) beschikbaar



interact ready.



Glad oppervlak van de armatuur



Schakelaar voor kleurtemperatuur

Eenvoudige installatie

- ✓ Snelle connector - eenvoudig loskoppelen, bedraden en opnieuw aansluiten op de armatuur

Installeren in:



CoreLine inbouw

LED-inbouwarmatuur voor kantoor voor algemene verlichtingstoepassingen

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Interact Ready-versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro-app en dashboard
- Levensduur: tot 100.000 uur (L70) / 50.000 uur (L85)
- Beschikbare lichtopbrengsten met All-in: 3000K: 2.800/3.400/4.000 lm; 4000K: 3.100/3.700/4.300 lm

Single CCT versies

- Hoge lichtopbrengsten met kantoorconformiteit: 6.000 lm
- Geschikt voor installatie in gipsplafond
- Eenvoudige aansluiting (met doorlussen)
- Kantoorconforme optiek beschikbaar - OC-versie
- Flikkervrij dankzij krachtige driver



interact ready.



Slank ontwerp met een hoogte van minder dan 44 mm

DALI- en noodverlichtings-opties beschikbaar

Eenvoudige installatie

- ✓ Snelle connector - eenvoudig loskoppelen, bedraden en opnieuw aansluiten op de armatuur
- ✓ Diverse accessoires en doorlussen maken flexibele installatie mogelijk

Installeren in:



CoreLine opbouw

LED-opbouwarmatuur voor algemene verlichtingstoepassingen

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Interact Ready-versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro-app en dashboard
- Levensduur: tot 100.000 uur (L70) / 50.000 uur (L85)
- Beschikbare lichtopbrengsten met All-in:
3000K: 2.800/3.400/4.000 lm; 4000K: 3.100/3.700/4.300 lm

Single CCT versies

- Hoge lichtopbrengsten met kantoorconformiteit: 6.000 lm
- Eenvoudige aansluiting (met doorlussen)
- Flickervrij dankzij krachtige driver
- Ophangset verkrijgbaar als accessoire



interact ready.



Inbouwversie ook beschikbaar voor gebruik in rasterplafonds (zie afbeelding hierboven)

DALI- en noodverlichtings-opties beschikbaar

Eenvoudige installatie
✓ Snelle connector - eenvoudig loskoppelen, bedraden en opnieuw aansluiten op de armatuur
✓ Diverse accessoires en doorlussen maken flexibele installatie mogelijk

Installeren in:



CoreLine downlight

De perfecte downlight voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen

- Interact Ready-versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro-app en dashboard
- Levensduur: 50.000 uur (L80)
- Kantoorconforme versies beschikbaar (UGR19)
- Twee maten en lichtopbrengsten beschikbaar:
Ø 150 mm/1.200 lm; Ø 200 mm/2.350 lm
- Betrouwbare DALI
- IP54- en noodverlichtingsversies optioneel verkrijgbaar
- Externe driver
- Tot 120 lm/W

interact ready.



Witte reflector



Aluminium reflector (UGR19)

Eenvoudige installatie
✓ Standaard uitsparing voor 1:1 vervanging
✓ Insteekconnector voor snelle en eenvoudige installatie
✓ Doorvoerbedrading mogelijk
✓ Eenvoudige montage met verbevestigingen

Installeren in:



CoreLine slim downlight

De ultradunne downlight voor algemene verlichtingstoepassingen met beperkte inbouwhoogte

All-in versies

- Eenvoudig de kleurtemperatuur aanpassen via een geïntegreerde schakelaar in de inbouwversies
- Beschikbare kleurtemperaturen met All-in: 3000K/4000K
- Interact Ready-versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro-app en dashboard
- Levensduur: 50.000 uur (L70)

Single CCTversies

- Drie maten en lichtopbrengsten beschikbaar:
Ø 68 mm/650 lm; Ø 150 mm/1.100 lm; Ø 200 mm/2.100 lm
- downlight met "Lichtoppervlak"-effect
- Producthoogte van minder dan 30 mm, slank ontwerp past bij de meeste plafondtypes
- Inbouw- en opbouwversie beschikbaar



interact ready.



Opbouwversies verkrijgbaar in 170 mm en 220 mm diameter



Eenvoudige installatie

Eenvoudige installatie
✓ Standaard uitsparing voor 1:1 vervanging
✓ Insteekconnector voor snelle en eenvoudige installatie
✓ Doorvoerbedrading mogelijk
✓ Slank ontwerp is perfect

Installeren in:



CoreLine wandmontage

Voor circulatiezones zoals gangen en traphallen

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst en/of kleurtemperatuur aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare kleurtemperaturen met All-in: 2700K/3000K/4000K
- Beschikbare lichtopbrengsten met All-in: 1.200/2.000 lm; 2.000/3.400 lm
- Levensduur: 50.000 uur (L85)

Single CCT versies

- Directe vervanging van traditionele wandarmaturen
- Optionele bewegingsdetectie, inclusief daglichtdetectie, stapsgewijs dimmen en draadloos groeperen met MDU
- Keuze uit drivers: DALI met DC-compatibiliteit, draadloos met Interact Ready
- Optionele noodverlichting
- Keuze aan kleuren: wit, zwart, grijs



interact ready.



Standaard waterdicht en beschermd tegen vandalisme (IP65/IK10)



Optioneel halve maan accessoire voor decoratieve doeleinden

Eenvoudige installatie
✓ Handige insteek-connectoren
✓ Doorvoerbedrading mogelijk

Installeren in:




CoreLine highbay gen5

Voor magazijnen en algemene productieruimten met middelhoge/hoge plafonds

- Zeer efficiënt met tot 159 lm/W
- **Verbeterde levensduur van 100.000 uur (L75)**
- Lichtopbrengsten tot 30.000 lm en smalle en brede bundel beschikbaar
- Weinig verblinding zonder extra reflectoraccessoires en CRI van >80
- Hoge schokbestendigheid (IK08) en bescherming tegen stof en water (IP65)

interact ready.



Voorgemonteerde connector met IP-classificatie

Optioneel DALI-dimmen of slimme verlichting voor extra energiebesparing

Eenvoudige installatie
✓ Enkelvoudige pendelmontage
✓ Klaar voor installatie met voorgesloten externe connector met IP-classificatie
✓ Gemakkelijker te hanteren, probleemloze installatie door één persoon

Installeren in:



CoreLine Value highbay

Voor magazijnen en algemene productieruimten met middelhoge/hoge plafonds

- **Oplossing met grote waarde voor essentiële projecten**
- Zeer efficiënt met tot 140 lm/W
- Geschikt ter vervanging van 250W/400W conventionele highbay-armaturen
- IP65 externe elektrische aansluiting



Selectie van optionele accessoires: reflectoren en montagebeugel

Hoogwaardige behuizing van gegoten aluminium

Eenvoudige installatie
✓ Externe connector met IP-classificatie
✓ De armatuur moet niet worden geopend voor installatie
✓ Eenvoudige montage aan haak of optionele beugel

Installeren in:



CoreLine waterdicht

Waterdichte armatuur voor toepassingen zoals parkeergarages, magazijnen en algemene verlichting

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare lichtopbrengsten met All-in: 2.700/4.500 lm, 3.700/6.000 lm

Single CCT versies

- Veel opties beschikbaar: L600/1.200/1.500, tot 8.000 lm, 4000K
- Energiebesparing en langere levensduur verlagen de bedrijfskosten
- Uniforme, breed stralende lichtverdeling, wat een eenvoudig en aantrekkelijk verlichtingsontwerp ondersteunt
- Optionele bewegingsdetectie, noodverlichting, DALI en waterdichte externe connector (WEC)



interact ready.



Energiezuinig en lange levensduur: tot 140 lm/W en 100K uur (L70) levensduur

Robuust ontwerp voor slimmere, eenvoudigere en snellere installatie

Eenvoudige installatie
✓ Langere schuifregelaars en verbeterde sloten voor eenvoudiger openen en sluiten
✓ Verbeterd elektrisch ontwerp voor installatie zonder gereedschap

Installeren in:



CoreLine lichtbalk

LED-armaturen speciaal geschikt voor assemblagelijnen en koofverlichting

All-in versies

- Eenvoudig de lichtopbrengst aanpassen via een geïntegreerde schakelaar
- Beschikbare lichtopbrengsten met All-in: 4000K: 2.500/4.100/6.400 lm, 3.500/5.200/8.000 lm

Single CCT versies

- Ideaal voor het creëren van naadloze en esthetische lichtlijnen in magazijnen en industriële ruimten
- Slimme productarchitectuur voor gereedschapsloze, eenvoudige en flexibele installatie, met mogelijkheid voor doorvoerbedrading
- Homogene lichtverdeling in elke toepassing
- Directe vervanging voor conventionele lichtbalken wat betreft lichtprestaties, installatie, flexibiliteit en lengte
- **Levensduur: tot 100.000 uur (L70)**



interact ready.



Openklapbaar bovencompartiment voor eenvoudige installatie



Eenvoudig lichtlijnen maken

Eenvoudige installatie
✓ Snelle connector - eenvoudig loskoppelen, bedraden en opnieuw aansluiten op de armatuur
✓ Diverse accessoires en doorlussen maken een flexibele installatie mogelijk

Installeren in:



CoreLine trunking

Ontworpen voor supermarkten, magazijnen en assemblageruimten

- **Levensduur: 50.000 uur (L80)**
- Minder onderhoud en de beste lichtopbrengst per euro
- Uitstekende bundelvormen en schittering voor productverbetering
- Zeer efficiënte en betrouwbare LED-boards

interact ready.



Geavanceerde optiek maakt precieze en energiebesparende bundelvormen mogelijk

DALI- en noodverlichtings-opties beschikbaar

Eenvoudige installatie
✓ Voorgemonteerde lichtunit - eenvoudig installeren en elektrische aansluiting voltooiën
✓ Slechts twee unieke onderdelen nodig om een vloeiende lichtlijn te creëren

Installeren in:



Maxos universal

Ontworpen voor eenvoudige conversie van fluorescentie-lichtlijnsystemen naar LED

- **Hoge efficiëntie tot 168 lm/W**
- Lange levensduur van 50.000 uur (L95)
- Eenvoudig de lichtopbrengst aanpassen via geïntegreerde dipswitch



Vaste lichtopbrengst en DALI-versies beschikbaar

Specifieke reeks accessoires zoals jaloezieën en kabelbomen

- Eenvoudige installatie**
- ✓ Mechanische bevestiging door twee veren die meerdere draagprofielen omvatten
 - ✓ Doorvoerbedrading aan de achterkant van het paneel
 - ✓ Eenvoudige faseselectie

Installeren in:



CoreLine tubular waterdicht (PC)

Industrieel chic gecombineerd met eenvoudig onderhoud

- Modern, industrieel buisontwerp met metalen eindkappen en zwarte kabelwartels
- Perfect voor klanten die op zoek zijn naar een voortreffelijk verlichtingsontwerp in kantoren, openbare gebouwen en horecatoeepassingen
- Architectuur uit één stuk - geen losse onderdelen
- **Hoge bescherming tegen mechanische impact (IK10) en binnendringen van water (IP68)**
- Buisvorm voorkomt stofophoping
- **Lange levensduur van 50.000 uur (L80)**
- **UV-bestendige behuizing**



Efficiëntie tot 130 lm/W voor meer energiebesparing



Probleemloze installatie

- Eenvoudige installatie**
- ✓ Externe insteekconnector
 - ✓ Standaard doorvoerbedrading
 - ✓ Volledig flexibele montage met optionele kantelbare en verstelbare beugels

Installeren in:



CoreLine tubular waterdicht (PMMA)

Uiterst bestendig voor veeleisende toepassingen

- Architectuur uit één stuk
- Geoptimaliseerd voor toepassing in veehouderij, chemische en voedingsindustrie
- Hoge bescherming tegen mechanische impact (IK06) en binnendringen van water (IP67/IP69K)
- **Robuuste PMMA-behuizing**
- Buisvorm voorkomt stofophoping
- **UV-bestendige behuizing**
- **Lange levensduur van 50.000 uur (L80)**
- Productarchitectuur ondersteunt reinigingsnormen (geen randen, groeven of clips)
- Eenvoudige installatie en demontage van armatuur vergemakkelijkt het reinigingsproces
- Hoge beschermingsgraad maakt reiniging met hogedrukreinigers mogelijk
- Ondersteunt naleving van normen in voedingsindustrie (o.a. HACCP, IFS)



Extra hoge waterdichtheid van IP67/ IP69K*.



Bestendige PMMA-behuizing en eindkappen

- Eenvoudige installatie**
- ✓ Externe insteekconnector
 - ✓ Standaard doorvoerbedrading
 - ✓ Flexibele positionering
 - ✓ Snelle installatie betekent geen uitvaltijd

Installeren in:



* Beschermingsgraad: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013)

CoreLine projector

Accentverlichting voor winkels of horeca

- **Compact ontwerp (ø 80 mm x 125 mm) met geïntegreerde driver**
- Modern en minimalistisch uiterlijk in wit of zwart zorgt ervoor dat de projector in veel interieurontwerpen past
- 1-op-1 vervanging van conventionele op de CDM-standaard gebaseerde projectoren
- Past op de meeste standaard 3C rails op de Europese markt
- 25 of 38 graden bundelhoek met 3.000 lm lichtopbrengst
- Energiezuinig: 100-110 lm/W
- **Levensduur: 50.000 uur (L75)**



interact
ready.



Superieure lichtkwaliteit
met hoge kleurweergave
(CRI 90)



Witte versie

Eenvoudige installatie
✓ Geschikt voor talloze railsystemen
✓ Opbouwmontage mogelijk met GA70-adapter

Installeren in:



CoreLine inbouwspot

Inbouwspot voor accentverlichting

- **Interact Ready-versie: geïntegreerde draadloze antenne voor gebruik met Interact Pro-app en dashboard**
- Drie lichtopbrengsten beschikbaar: 650 lm, 900 lm, 1.200 lm
- Hoogwaardige materialen voor decoratieve toepassingen en lensoptiek voor een sprankelend accenteffect
- Flickervrije armatuur met krachtige driver
- Dimbaar met een breed scala aan wanddimmers
- Ook verkrijgbaar met DALI-dimmen
- Meerdere randen verkrijgbaar in wit, aluminium en zwart
- Slank ontwerp past op de meeste plafondtypes
- Nu verkrijgbaar in zowel 68 mm als 78 mm uitsparingen
- **Levensduur: 50.000 uur (L70)**



interact
ready.



Modulair product met
rand in diverse kleuren



Eenvoudige installatie

Eenvoudige installatie
✓ Insteekconnector voor snelle en eenvoudige installatie
✓ Doorvoerbedrading mogelijk
✓ Slank ontwerp past op de meeste plafondtypes

Installeren in:



CoreLine Malaga

Ontworpen voor algemene weg-, straat- en residentiële toepassingen

- **Betrouwbare kwaliteit: gegoten aluminium behuizing en gehard glas**
- Onderhoudbaar, driver kan worden vervangen
- Eenvoudige return on investment - door te besparen op lampvervangingen die nodig zijn voor SON-T lampen, betaalt de investering in de armatuur zichzelf snel terug.
- Verkrijgbaar in 3.700 lm, 5.500 lm, 7.500 lm en 11.000 lm
- IP65 en IK08 zorgen voor een duurzame werking



Verkrijgbaar in **twee optieken** (DM en DW) en **twee maten**

Energiebesparing van 50 % verlaagt de **jaarlijkse gebruikskosten van de installatie**

Eenvoudige installatie
✓ U hoeft de armatuur niet te openen om de voedingskabel aan te sluiten
✓ De glazen kap kan worden verwijderd voor onderhoud aan de driver

Installeren in:



Buitenverlichting

CoreLine Tempo

Professionele schijnwerper voor algemene buitenverlichting, perfect voor sportfaciliteiten, parkeerterreinen en industriële zones

- Vervanging van conventionele schijnwerpers tot 400 W
- Krachtige asymmetrische en symmetrische optiek
- U-vormige universele montagebeugel en externe snelle 3-polige IP68-connector
- Product verkrijgbaar in 4 types/afmetingen:
 - **CoreLine Tempo small** (BVP111) - Lengte 285 mm
 - **CoreLine Tempo medium** (BVP125) - lengte 383 mm
 - **CoreLine Tempo large** (BVP130) - lengte 486 mm
 - **CoreLine Tempo X-large** (BVP140) - Lengte: 583 mm
- Betrouwbare kwaliteit: de gegoten aluminium behuizing is robuust en bestand tegen trillingen en windkracht



Warm wit en **neutraal wit** beschikbaar

Opties met behandeling tegen zeewater en zwembadbescherming beschikbaar

Eenvoudige installatie
✓ Externe snelle 3-polige IP68-connector
✓ U-vormige universele montagebeugel voor flexibele toepassing

Installeren in:



Buitenverlichting

CoreLine Tempo small >

Echte professionals kiezen LED-verlichting van Philips voor:

De beste producten

- We stellen nieuwe normen voor hoogwaardige producten die leiden tot minder onderhoud en minder technische problemen en die uw reputatie als betrouwbare verlichtingsexpert versterken.
- Onze producten zijn ontworpen met het oog op eenvoudige installatie, waardoor u tijd en geld bespaart.
- Van geconnecteerde verlichtingsoplossingen tot 3D-geprinte armaturen - met Philips krijgt u LED-verlichting die toonaangevend is in de sector en waarmee u de concurrentie een stap voor blijft.

Het ruimste assortiment

Wat uw behoefte en budget ook zijn: met ons complete assortiment LED-verlichtingsproducten vindt u altijd de juiste oplossing.



Een partner die begrijpt voor welke uitdagingen u staat, bespaart u tijd. Daarom bieden we niet alleen een uitgebreid assortiment LED-armaturen en -lampen, maar ook handige online tools die uw leven gemakkelijker maken.



• Hub voor installateurs

- Alle actuele productinformatie
- Installatievideo's en training
- Links naar alle tools
- En nog veel meer!



• Calculateur TCO

- Bereken de Total Cost of Ownership van uw product in een paar eenvoudige stappen



• Productzoeker

- Vind eenvoudig de perfecte LED-lamp of -armatuur voor elk budget en elke toepassing



Signify, voorheen bekend als Philips Lighting, is de wereldleider in geconnecteerde LED-verlichtingssystemen, software en diensten. We verkopen met trots de beste verlichtingsmerken ter wereld, waaronder Philips en Interact.

PHILIPS

Het merk Philips staat voor kwaliteit en energie-efficiëntie op het gebied van licht. Al meer dan 125 jaar zijn de producten van Philips grensverleggend op het vlak van innovatie. Vandaag wordt Philips erkend als toonaangevend merk in verlichting.

interact

Interact is onze IoT-software en -platform voor het beheer van slimme verlichtingssystemen en de gegevens die deze systemen verzamelen. De Interact-software is slim, gebruiksvriendelijk en schaalbaar en kan worden gebruikt in een groot aantal toepassingsgebieden, van kleine kantoren tot hele steden.

We willen u helpen sneller, beter en flexibeler te werken.
Hoe? Ontdek het hier:

Verlicht leven, een betere wereld

Signify is sinds september 2020 100% CO₂-neutraal.
We recycleren tot 90% van ons productieafval.
We gebruiken 100% hernieuwbare elektriciteit.

Dank u voor het kiezen van Philips-producten aangeboden door Signify en uw deelname aan onze missie!

U en Signify - een betrouwbaar partnerschap

Nauwe samenwerking voor, tijdens en na projecten is voor ons van groot belang. Onze lokale serviceteams zorgen ervoor dat u altijd toegang heeft tot de deskundige ondersteuning en informatie die u nodig hebt.

We werken nauw samen met lokale groothandels om u een flexibele en tijdige levering te bieden - en u kunt erop vertrouwen dat producten direct beschikbaar zijn.

Om u te helpen uw kennis op peil te houden, biedt de [Signify Lighting Academy](#) een uitgebreide reeks educatieve middelen waarmee u uw expertise kunt vergroten en certificatie kunt behalen.



© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De in dit document verstrekte informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Signify geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie en is niet aansprakelijk voor enige actie die hieruit voortvloeit. De informatie in dit document is niet bedoeld als commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract, tenzij anders overeengekomen met Signify.

Philips en het Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van Signify Holding of hun respectievelijke eigenaren.

www.philips.com/coreline