

**PHILIPS**

Ledinaire

 Sicuro

 Affidabile

 Qualità



**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**

I veri professionisti  
usano soluzioni  
affidabili per soddisfare  
le richieste di tutti i giorni

Philips Ledinaire, la gamma LED essenziale per tutti i tipi di applicazione



# Philips Ledinaire



Ufficio



Ledinaire panel



Ledinaire Recessed Downlight



Ledinaire recessed



Ledinaire SlimDownlight



Ledinaire surface-mounted



Ledinaire ClearAccent



Ledinaire wall-mounted WL060V



Ledinaire wall-mounted WL070V



Industria



Ledinaire batten



Ledinaire waterproof



Ledinaire highbay



Parcheggio



Ledinaire batten



Ledinaire waterproof



Ledinaire square wall-mounted



Punto Vendita



Ledinaire recessed downlight



Ledinaire SlimDownlight



Esterno



Ledinaire floodlight

Apparecchi per:

# Uffici

- ✓ Ottimizza le operazioni
- ✓ Aumenta la produttività
- ✓ Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità
- ✓ Ottimizza lo spazio



## Ledinaire panel

Un apparecchio professionale ed efficiente adatto ad ogni applicazione

- Disponibili gli accessori per il montaggio in superficie o a sospensione, incluso il cavo di sicurezza nelle versioni 60x60
- Flusso luminoso di 3400lm e 4100lm, efficacia di 100 lm/W
- Disponibile in 3 diverse temperature di colore: 3000K, 4000K e 6500K
- Connettore facile e veloce
- Disponibili le versioni da ufficio (OC) e non da ufficio (NOC)
- Disponibile con On/off (PSU) e con driver regolabile (PSD)



### Vantaggi:

- Performance affidabile: driver testato Philips
- Connettore veloce: apri, collega e chiudi
- Per un flusso luminoso confortevole



## Ledinaire recessed downlight

Un apparecchio professionale ed efficiente adatto ad ogni applicazione

- Flusso luminoso di 1200 lm e 2400 lm
- Disponibili le versioni da 3000k, 4000k e 5000k
- Design moderno e semplice
- IP54



### Vantaggi:

- Ottima resa di colore e performance affidabili
- Risparmio energetico
- Abbagliamento ridotto e fonte di luce meno visibile



## Ledinaire recessed

Un apparecchio professionale ed efficiente adatto ad ogni applicazione

- Disponibile in versione quadrata
- Disponibile in versione ad incasso
- Flusso luminoso di 3400 lm e 4000 lm



### Vantaggi:

- Affidabilità e qualità Philips
- Risparmio energetico
- Flusso luminoso confortevole



Apparecchi per:

# Uffici

- ✓ Ottimizza le operazioni
- ✓ Aumenta la produttività
- ✓ Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità
- ✓ Ottimizza lo spazio



## Ledinaire SlimDownlight

Un apparecchio professionale ed efficiente adatto ad ogni applicazione

- Disponibile in diverse forme e misure: rotondo ad incasso D150mm e D200mm; rotondo da parete D175mm & D225; quadrato ad incasso D150mm
- Disponibile da 11W e 20W
- Ampia selezione di temperature colore: 3000K, 4000K, 6500K. Multi-CCT: 3000/4000/6500K
- Facile installazione per basse sospensioni e controsoffiti



### Vantaggi:

- Qualità ed affidabilità Philips
- Lungo ciclo di vita e alto risparmio energetico
- Installazione facile e veloce attraverso un driver integrato



## Ledinaire surface-mounted

Un apparecchio professionale ed efficiente adatto ad ogni applicazione

- Disponibile nella versione rettangolare
- Disponibile anche in versione Surfaced-mounted
- Flusso luminoso da 3400 lm e 4000 lm
- Disponibile nelle versioni per l'ufficio (OC) e per applicazioni generali (NOC)



### Vantaggi:

- Affidabilità e qualità di Philips
- Alto risparmio energetico
- Flusso luminoso confortevole



## Ledinaire ClearAccent

Apparecchio LED con driver integrato

- Disponibile in versione fissa o regolabile
- Diverse opzioni di temperatura colore: 2700K, 3000K e 4000K
- Flusso luminoso da 500lm
- Design discreto e moderno



### Vantaggi:

- Affidabilità e qualità di Philips
- Risparmio energetico
- Riflettore sfaccettato per un aspetto migliorato
- Installazione facile con il driver on-board



Apparecchi per:

# Uffici

- ✓ Ottimizza le operazioni
- ✓ Aumenta la produttività
- ✓ Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità
- ✓ Ottimizza lo spazio



## Ledinaire wall-mounted WL060V

Apparecchio professionale a muro per applicazioni d'interno

- Disponibile in due diversi pacchetti e flussi luminosi: 1100 lm 30cm, 1700 lm 35 cm
- Possibilità di cablaggio passante
- Opzione con rilevatore di movimento e sensore di luce diurna
- Coprenza opale completa per un effetto luminoso omogeneo
- IP44 adatto per installazioni all'interno



### Vantaggi:

- Qualità e affidabilità di Philips
- Risparmio energetico
- Flusso luminoso confortevole



## Ledinaire wall-mounted WL070V

Apparecchio professionale a muro per parcheggi e aree di circolazione

- Disponibile in due pacchetti con flussi luminosi diversi; 1100lm, 1700lm e una sola misura: 30cm
- Grazie ad un IP65 e IK08 gode di una protezione maggiore, che lo rende adatto ad installazioni esterne
- Opzione con rilevatore di movimento e sensore di luce diurna. Possibilità di dimmerare dal 10% al 25% (MDU)



### Vantaggi:

- Qualità e affidabilità di Philips
- Risparmio energetico
- Ampia gamma di applicazioni



Apparecchi per:

# Industrie

- ✓ Costi ridotti
- ✓ Ottimizza le operazioni
- ✓ Migliora la salute e la sicurezza
- ✓ Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità



## Ledinaire batten

Progettato per applicazioni di illuminazione generale e a soffitto

- Disponibile nelle versioni integrata e tubo LED
- Flusso luminoso da 480lm a 2600lm
- Possibilità di creare linee di luce
- Inclusi gli accessori per il montaggio



Vantaggi:

- Affidabilità e resistenza



## Ledinaire waterproof

Apparecchio stagno professionale a LED per uso industriale e altre applicazioni

- Apparecchio robusto ed impermeabile, design più snello
- Disponibile da: 600 mm, 1200 mm, 1500 mm e 1800 mm
- Possibilità di cablaggio passante: disponibili versioni a 3 fili con cablaggio passante
- Flusso luminoso fino a 120 lm/W



Vantaggi:

- Ottimo design
- Connettori push-in senza utensili
- Diffonde un flusso luminoso confortevole



## Ledinaire highbay

Progettato per applicazioni industriali con soffitti alti

- Risparmio energetico fino al 55% rispetto al sistema HID
- 50.000 ore di vita L65
- Connettore valutato IP65 per un'installazione sicura



Vantaggi:

- Installazione facile e con un solo punto di sospensione
- Sostituito diretto per gli highbay convenzionali



Apparecchi per:

# Parcheeggi

- ✓ Ottimizza le operazioni
- ✓ Migliora la sicurezza
- ✓ Costi operativi inferiori
- ✓ Flessibilità



## Ledinaire batten

Progettato per applicazioni di illuminazione generale e a soffitto

- Flusso luminoso da 480lm a 2600lm
- Possibilità di creare linee di luce continua
- Inclusi gli accessori per il montaggio



### Vantaggi:

- Affidabilità e resistenza



## Ledinaire waterproof

Apparecchi stagni professionali a LED per uso industriale e altre applicazioni

- Apparecchio robusto e stagno, design più snello
- Disponibile da: 600 mm, 1200 mm, 1500 mm & 1800 mm
- Disponibili versioni a 3 fili con cablaggio passante
- Flusso luminoso fino a 120 lm/W



### Vantaggi:

- Design snello per un accumulo di polvere minore
- Connettori push-in senza utensili
- Flusso luminoso confortevole



## Ledinaire square wall-mounted

Apparecchio efficiente e professionale, montato a muro per aree di trasporto

- Sostituto diretto dell'apparecchio convenzionale TCH329 (dimensioni: 374 x 150 x 82mm)
- Pacchetto lumen ottimizzato con 2 colorazioni di luce: 3000K (con 600lm) e 4000K (con 630lm)
- Alto livello di protezione, IP65 e IK08
- Disponibile l'opzione con rilevatore di movimento e luce di emergenza



### Vantaggi:

- Affidabilità e qualità di Philips
- Risparmio energetico
- Ampia serie di applicazioni
- Facile da installare



Apparecchi per:

# Commercio al dettaglio

- ✓ Migliora l'esperienza
- ✓ Coinvolge il consumatore
- ✓ Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità
- ✓ Ottimizza le operazioni



## Ledinaire recessed downlight

Apparecchio efficiente e professionale adatto ad ogni applicazione

- Disponibile con flussi luminosi da 1200 lm e 2400 lm
- Disponibile nelle versioni 3000K, 4000K e 5000K
- Design moderno e discreto
- IP54 come protezione esterna



### Vantaggi:

- Performance affidabili: driver testati Philips
- Connettore semplice e veloce: apri, collega il connettore e richiudi
- Flusso luminoso confortevole



## Ledinaire SlimDownlight

Apparecchio efficiente e professionale adatto ad ogni applicazione

- Disponibile in diverse combinazioni di forme e misure: rotondo ad incasso D150mm & D200m, quadrato ad incasso D150mm, rotondo da muro D175mm & D225
- Disponibile in diverse potenze: 11W & 20W e temperature di colore 3000K, 4000K, 6500K & Multi-CCT (3000/4000/6500K)
- Facile installazione per basse sospensioni e controsoffitti



### Vantaggi:

- Qualità e affidabilità di Philips
- Ciclo di vita lungo e risparmi energetici elevati
- Installazione facile e veloce attraverso un driver integrato



## Ledinaire Zadora

Kit con faretto ad incasso ed una lampada LED sostituibile

- Disponibile con finitura in bianco o in alluminio
- Disponibile nelle versioni 2700K, 3000K & 4000K
- Kit disponibile con diverse lampade LED GU10
- Qualità superiore della luce con un valore di CRI90



### Vantaggi:

- Qualità e affidabilità di Philips
- Risparmio energetico
- Lampade LED sostituibili
- Dimmerazione disponibile



Apparecchi per:

# Esterni

- ✓ Migliorano l'esperienza
- ✓ Coinvolge il consumatore
- ✓ Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità
- ✓ Ottimizzano le operazioni



## Ledinaire Floodlight

Riflettore efficiente e professionale per applicazioni in aree esterne

- Disponibile anche con sensori di movimento
- Disponibile nelle versioni: 10W, 20W, 50W, 70W, 100W, 150W e 200W
- IP65
- IK07 BV164
- IK08 BVP165
- Fascio di luce simmetrico e asimmetrico
- Ciclo di vita di 50,000 ore a L80
- Collegamento precablato



### Vantaggi:

- Rifinitura e design di alta qualità
- Driver affidabile e resistente
- Emissione luminosa conforme alle applicazioni standard
- Facile da installare, venduto con cavo





Signify è il nuovo nome di Philips Lighting.

Siamo leader mondiali nel settore dell'illuminazione e offriamo ai nostri clienti servizi, sistemi e prodotti di illuminazione di alta qualità e ad efficienza energetica. Trasformiamo le sorgenti luminose in punti di raccolta e trasmissione di dati per connettere dispositivi, luoghi e persone attraverso la luce, per un mondo più sicuro, più produttivo e più connesso.

## PHILIPS

Il brand Philips è sinonimo di qualità ed efficienza energetica. Da oltre 125 anni, i prodotti Philips si distinguono per essere prodotti di qualità e all'avanguardia. Oggi Philips è riconosciuto come brand leader nel settore dell'illuminazione. Il nostro portfolio comprende sottobrand innovativi come Philips Hue per le case connesse

Interact è la nostra piattaforma IoT scalabile e sicura che raccoglie e condivide i dati tra punti luce connessi, sensori e dispositivi integrati nei sistemi di illuminazione connessi Interact.

La piattaforma IoT Interact consente di beneficiare di tecnologie all'avanguardia, dell'elaborazione e dell'analisi dei big data e dell'intelligenza artificiale.

**We aim to help you work faster, better, smoother.  
How? Check:**

# Brighter lives, better world

Signify is 100% carbon neutral since September 2020.

We recycle up to 90% of our manufacturing waste.

We use 100% renewable electricity.

**Thank you for choosing Philips products offered by  
Signify and joining us on our mission!**

## You and Signify – a reliable partnership

Close cooperation before, during and after projects is important to us. Our local service teams make sure you always get the competent support and information you need.

We are closely working with local wholesalers to offer you flexible and on-time delivery – and product availability you can rely on.

To help you stay on top of your game the [Signify Lighting Academy](#) offers a comprehensive range of educational resources for you to grow your expertise and get certified.



© 2022 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

[www.philips.com/ledinaire](http://www.philips.com/ledinaire)