


# PHILIPS



# Poznaj energooszczędne produkty LED w klasie A



Oszczędzaj dzięki  
oświetleniu klasy A



## Żarówka LED UltraEfficient

- Oszczędność energii do 60% w porównaniu do standardowych żarówek LED
- 50 000 godzin nieustannego świecenia, 3.5 razy dłużej niż standardowe żarówki LED
- Wysoka skuteczność świetlna – 210 lm/W

## MASTER LEDtube Ultra Efficiency T8



- Oszczędność energii do 44% w porównaniu do standardowych tub LED Philips\*
- Bezkonkurencyjna trwałość – 100 000 godzin to ponad 3-krotnie dłuższy czas świecenia niż standardowe tuby LED Philips
- Wysoka skuteczność świetlna – 210 lm/W

\*w porównaniu do Philips CorePro LEDtube EM/mains UO

# Żarówka Philips LED w nowej klasie A

Poznaj pierwszą żarówkę **Philips LED w klasie A**.  
Wybierz oszczędność i zrównoważony rozwój  
na najwyższym poziomie.

Bardzo wysokiej jakości  
komfortowe światło

Idealne rozwiązanie dla miejsc,  
w których oświetlenie użytkujemy  
częściej i dłużej niż standardowo  
(hotele, restauracje, obiekty  
użyteczności publicznej)

Brak migotania,  
zmniejszone olśnienie

Dostępna jako zamiennik  
żarówek o mocy 40W i 60W

Krótki okres zwrotu  
(nawet 5 miesięcy)  
przy zamianie tradycyjnych  
żarówek lub źródeł halogenowych

Konstrukcja w całości ze szkła.  
Tradycyjny wygląd i styl,  
który lubią klienci



# Tuba Philips LED w nowej klasie A

Poznaj tuby **Philips MASTER LEDtube Ultra Efficiency T8**.  
Wybierz komfortowe światło LED o najwyższej jakości.

Rotacyjne trzonki umożliwiają skierowanie światła tam, gdzie jest potrzebne

W odróżnieniu od szklanych alternatyw, obudowa wykonana z plastiku zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla otoczenia zgodnie z normą 61549

Doskonała jakość produktu potwierdzona 10-letnią gwarancją

Bezkonkurencyjna skuteczność 210 lm/W spełnia wymogi nowej klasy energetycznej A



**PHILIPS**

# Specyfikacja techniczna

## Ultra-wydajna żarówka Philips LED w nowej klasie A

| Produkt                                    | Kształt | Trzonek | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność (lm/W) | CRI | Temp. barwowa (K) | Trwałość (godz.) | Kod EAN       |
|--|---------|---------|---------|------------------------|--------------------|-----|-------------------|------------------|---------------|
| MAS LEDBulbND2,3-40W E27 830 A60 CL G EELA | A60     | E27     | 2,3     | 485                    | 210                | 80  | 3000              | 50,000           | 8719514420731 |
| MAS LEDBulbND2,3-40W E27 840 A60 CL G EELA |         |         |         |                        |                    |     | 4000              |                  | 8719514420755 |
| MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA   |         |         | 4       | 3000                   |                    |     | 8719514420779     |                  |               |
| MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA   |         |         |         | 4000                   |                    |     | 8719514420793     |                  |               |

## Tuba Philips LED w nowej klasie A

| Produkt                                 | Moc (W) | Strumień świetlny (lm) | Skuteczność (lm/W) | Kąt rozsyłu | CRI | Temp. barwowa (K) | Trwałość (godz.) | Kod EAN         |
|---|---------|------------------------|--------------------|-------------|-----|-------------------|------------------|-----------------|
| MAS LEDtube 1200mm UE 11,9W 840 T8 EELA | 11,9    | 2500                   | 210                | 160°        | 80  | 4000              | 100 000          | 871951443166900 |
| MAS LEDtube 1500mm UE 17,6W 840 T8 EELA | 17,6    | 3700                   |                    |             |     |                   |                  | 871951443168300 |