

SmartBright WL008



Настенный светодиодный светильник с датчиком движения, применяется в зонах, где нет необходимости в постоянном освещении. Устанавливаются светильники в проходных комнатах, технических помещениях, темных коридорах и неосвещенных лестничных пролетах.

Основные особенности и преимущества:

- **Лёгкая установка** – предустановленный кабель (версия IP54).
- **Высокая надежность:**
 - Расширенный температурный диапазон: -20 °С...+40 °С.
 - Удобные захваты для монтажных винтов.
- **II класс** электробезопасности.
- Версия **IP54**.
- Доступны **круглая и овальная формы**.
- **Встроенный датчик движения**.
- Гарантия **2 года**.

IP54

IK06

T, min
-20 °C

T, max
+40 °C

CR180

Наименование светильника	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Срок службы L70B50@25 °С, часов	Размеры (Д x Ш x В), мм
WL008C LED10/NW round-Sensor W	911401719192	19	1300	4000	30 000	380 x 380 x 38,5
WL008C LED10/NW oval-Sensor W	911401719182	10	1300	4000	30 000	360 x 280 x 38,5