

PHILIPS

LED

Luminarias

Catálogo de Iluminación Interior 2024



Índice



Innovación y tecnología Philips	4
Lámparas a techo y pared	10
Downlights	26
Focos	34
Focos empotrables	54
Lámparas de mesa	60
Tiras de led	68
Ventiladores	70
Apéndice - Datos logísticos	73



LED de alta calidad y larga duración

Los dispositivos de iluminación LED de Philips ofrecen una excelente emisión de luz. Gracias a la alta calidad de sus productos, los colores resultan naturales, nítidos y vibrantes.

La calidad de la luz se mide a través del índice de reproducción cromática (IRC), que indica la capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores tal como los vemos bajo la luz natural.



Larga duración



Ahorro de energía



Encendido instantáneo

¿Qué es el índice de reproducción cromática? (IRC)

El efecto de una fuente de luz en relación con el color se expresa mediante el Índice de Reproducción Cromática (IRC), en una escala del 0 al 100. La luz natural exterior tiene un IRC de 100 y se utiliza como estándar de comparación para cualquier otra fuente de luz.

El IRC de los productos de iluminación LED de Philips siempre es superior a 80, cercano al valor del sol, reflejando los colores de manera natural.



Cambia a una luz agradable para tus ojos

La comodidad de tus ojos es importante. Las pantallas con luz artificial se han vuelto imprescindibles en nuestras vidas, considerando el uso que hacemos de televisores, smartphones, tabletas o computadoras. Muchos de nosotros pasamos más de seis horas al día frente a una pantalla y el efecto secundario más común es la fatiga visual.

¿Por qué Philips? Según los resultados de una investigación global**, las personas consideran que la luz LED EyeComfort de Philips proporciona un mayor confort visual en comparación con otras soluciones. Los LED con tecnología Eye-Comfort están diseñados para beneficiar la vista y evitar factores molestos que afectan al bienestar de nuestros ojos.



Busca el logotipo en el envase

Beneficios del EyeComfort



Parpadeo



Efecto estroboscópico



Seguridad fotobiológica



Destello



Ajuste de intensidad luminosa



Ajuste de tonos de luz blanca




Rendimiento cromático



Ruido audible

**Diseñado para la comodidad de tus ojos. Visita nuestra web www.philips.com/eyecomfort, encontrarás más información sobre el parpadeo, el efecto estroboscópico y otros parámetros que atañen al confort de tus ojos y todos los detalles de nuestros productos. **Este estudio fue realizado por OneVoice Connect Research en julio de 2017. Se encuestó a más de 8000 adultos en 11 mercados (Polonia, República Checa, Suecia, China, Alemania, España, Francia, Indonesia, Tailandia, Estados Unidos, Turquía).




Una bombilla. Tu interruptor Tres ajustes de luz

Philips creó la tecnología **LED SceneSwitch** para conseguir el ambiente que deseas **en cada habitación** y adaptarla a las diferentes actividades diarias.

Cambiar el escenario de iluminación es rápido y fácil, todo lo que necesitas es tu interruptor. Las lámparas SceneSwitch pueden variar la temperatura del color o la intensidad de la luz (Regulable por pasos), o ambas, utilizando configuraciones preestablecidas especialmente diseñadas.

Puedes cambiar de una luz brillante a una luz acogedora y suave con 2 simples clics.

No necesitas un regulador de intensidad ni ninguna instalación adicional. **Solo el interruptor que ya tienes en casa.**






WarmGlow


Compara la diferencia

Philips presenta la tecnología WarmGlow, que garantiza un nivel de regulación aún mayor creando un ambiente acogedor y relajante con un efecto de luz cálido y suave.



Para más información
escanea el GPC QR.

Para aprovechar esta tecnología es necesario utilizar un regulador de intensidad. Consulta el regulador compatible en nuestro sitio web oficial <https://www.lighting.philips.es/consumer>




Interlaced optics

Óptica entrelazada. Para una mejor experiencia de iluminación

La tecnología de óptica entrelazada, redistribuye inteligentemente la luz y mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día.

La lente de las luminarias Philips tiene una microestructura piramidal que ayuda a reducir el deslumbramiento al difundir y distribuir la luz de manera uniforme.

Ideal para actividades que requieren mayor concentración, como estudiar, leer o escribir.



Para más información escanea el GPC QR.



Tecnología Ultra Eficiente

Philips ha desarrollado la tecnología LED más eficiente hasta la fecha. Las bombillas con la tecnología Ultra Efficient Philips permiten reducir el consumo de energía hasta en un 60%, disminuyendo el desperdicio de material y las emisiones de carbono.

Con una increíble vida útil de hasta 50.000 horas, dura 3 veces más que las bombillas LED estándar de Philips.



EcoSostenibilidad

Al reducir la frecuencia de reemplazo, se disminuyen los desperdicios y el impacto ambiental.



** Ahorro en los gastos energéticos

Consumiendo hasta un 50% menos de energía en comparación con los dispositivos LED estándar de Philips, se reduce significativamente el costo de la factura.



*** Increíble vida útil

Dura 3,5 veces más que los dispositivos LED estándar de Philips. Hasta 50.000 horas de luz.



Ultra Efficient

La tecnología más avanzada que ayuda a reducir las emisiones de carbono, el consumo de energía y de materiales.

* Este sello desarrollado por Signify se utiliza como auto-certificación para las lámparas Philips Ultra Efficient que cumplen con la clase de eficiencia energética más alta. ** Comparado con un dispositivo LED estándar. *** Hasta 50.000 horas de duración, basado en un uso de 3 horas diarias.

A man in a white t-shirt and blue jeans is sitting on a dark blue sofa, reading a book. A brown and white dog is lying on the sofa next to him. The room is dimly lit, with a warm glow from a ceiling light fixture. Two framed abstract artworks hang on the wall behind the sofa. A window with a dark frame is visible on the right side of the image.

Lámparas a techo y pared

El salón y el dormitorio son el corazón del hogar. El salón es el lugar donde relajarte con tus amigos, ver la televisión en el sofá, trabajar o disfrutar de las comidas. El dormitorio, además de para descansar por la noche, es un lugar para relajarse, utilizar el teléfono, ver la televisión o leer un libro.

La iluminación de salones y dormitorios debe ser versátil, flexible y fácil de adaptar a nuestras diferentes necesidades a lo largo del día. La luz adecuada es fundamental para conseguir el ambiente que deseas en cada habitación y adaptarla a las diferentes actividades diarias.

Los plafones de Philips con tecnología SceneSwitch son luminarias clásicas que se adaptan a cualquier ambiente y, al mismo tiempo, proporcionan una luz de alta calidad, bajo consumo y larga duración. Puedes atenuar la luz y elegir el brillo deseado para crear ambientes diferentes sin tener que cambiar tu interruptor.

NUEVO

Garnet

- Tecnología SceneSwitch: una bombilla, tres ajustes preestablecidos (step dim): 100% - 60% - 50% de luminosidad
- Diseño moderno
- EyeComfort
- Dos colores disponibles



Garnet plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO 8720169195172	19517200	Garnet plafón blanco 40cm 2700K	30	2700	3100	40 x 8,9 x 40	1
NUEVO 8720169195219	19521900	Garnet plafón blanco 40cm 4000K	30	4000	3400	40 x 8,9 x 40	2
NUEVO 8720169195257	19525700	Garnet plafón blanco 50cm 2700K	40	2700	4200	50 x 8,9 x 50	3
NUEVO 8720169195295	19529500	Garnet plafón blanco 50cm 4000K	40	4000	4400	50 x 8,9 x 50	4

● Consultar disponibilidad

*Diseñado para la comodidad de tus ojos. Visita nuestro sitio web: www.philips.com/eyecomfort, encontrarás más información sobre el parpadeo, el efecto estroboscópico y otros parámetros que atañen al confort de tus ojos y todos los detalles de nuestros productos.



Garnet plafón redondo negro

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO

MÍN.
1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169195196	19519600	Garnet plafón negro 40cm 2700K	30	2700	3100	40 x 8,9 x 40	5
NUEVO	8720169195233	19523300	Garnet plafón negro 40cm 4000K	30	4000	3400	40 x 8,9 x 40	6
NUEVO	8720169195271	19527100	Garnet plafón negro 50cm 2700K	40	2700	4200	50 x 8,9 x 50	7
NUEVO	8720169195318	19531800	Garnet plafón negro 50cm 4000K	40	4000	4400	50 x 8,9 x 50	8

NUEVO

Izso e Wincel

Izso



Wincel



- Regulable
- Control remoto incluido
- Posibilidad de elegir 4 ajustes preestablecidos
- Blanco dinámico
- EyeComfort



Consultar disponibilidad



Izso plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable con mando a distancia



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169196070	19607000	Izso plafón 38cm 2700-4000-6500K	24	2700-6500	2500	38 x 7 x 38	9
NUEVO	8720169196094	19609400	Izso plafón 47cm 2700-4000-6500K	40	2700-6500	4300	47 x 7 x 47	10



Wincel plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable con mando a distancia



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169196117	19611700	Wincel plafón 39cm 2700-4000-6500K	24	2700-6500	2500	39,5 x 7 x 39,5	11
NUEVO	8720169196131	19613100	Wincel plafón 47cm 2700-4000-6500K	40	2700-6500	4300	47,8 x 7 x 47,8	12

NUEVO

Mauve



Mauve plafón cuadrado blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169195493	19549300	Mauve plafón cuadrado blanco 43cm 2700K	24	2700	2900	43 x 7,5 x 43	13
NUEVO	8720169195516	19551600	Mauve plafón cuadrado blanco 43cm 4000K	24	4000	3000	43 x 7,5 x 43	14
	8718696162804	3111031P0	Mauve plafón cuadrado blanco 32cm 2700K	17	2700	1700	32,2 x 7,5 x 32,2	15
	8718696162811	3111031P3	Mauve plafón cuadrado blanco 32cm 4000K	17	4000	2000	32,2 x 7,5 x 32,2	16
	8720169195455	19545500	Mauve plafón cuadrado blanco 12w 2700K	12	2700	1200	26x6,5	17
	8720169195479	19547900	Mauve plafón cuadrado blanco 12w 4000K	12	4000	1300	26x6,5	18



Mauve plafón redondo blanco

IP

IP 20



Con sensor



No-Regulable



Integrada



Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514431843	43184300	Mauve plafón redondo blanco con sensor 32cm 2700K	16	2700	1500	32 x 7,2 x 32	19
8719514431867	43186700	Mauve plafón redondo blanco con sensor 32cm 4000K	16	4000	1900	32 x 7,2 x 32	20

Cavanal



Cavanal plafón cuadrado blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada



Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696169308	3281031P0	Cavanal plafón cuadrado blanco con cielo estrellado 30cm 2700K	18	2700	1500-750-150	29,8 x 7,7 x 29,8	21
8718696169285	3280931P0	Cavanal plafón cuadrado blanco con cielo estrellado 35cm 2700K	18	2700	1500-750-150	35,35 x 6,7 x 35,35	22
8718696169278	3280931P3	Cavanal plafón cuadrado blanco con cielo estrellado 35cm 4000K	18	4000	1600-800-160	35,35 x 6,7 x 35,35	23

Cinnabar



Cinnabar plafón redondo blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada



Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696122778	333613116	Cinnabar plafón blanco 25cm 2700K	6	2700	600	25,25 x 7,7 x 25,25	24
8718696125786	333613117	Cinnabar plafón blanco 25cm 4000K	6	4000	640	25,25 x 7,7 x 25,25	25
8718696122785	333623116	Cinnabar plafón blanco 32cm 2700K	17	2700	1500	32,32 x 7,9 x 32,32	26
8718696125793	333623117	Cinnabar plafón blanco 32cm 4000K	17	4000	1700	32,32 x 7,9 x 32,32	27
8718696122792	333653116	Cinnabar plafón blanco 40cm 2700K	20	2700	2000	40,4 x 10,64 x 40,4	28
8718696125809	333653117	Cinnabar plafón blanco 40cm 4000K	20	4000	2200	40,4 x 10,64 x 40,4	29

Consultar disponibilidad

Moire



Moire plafón redondo blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718699681036	68103600	Moire plafón redondo blanco 6W 2700K	6	2700	600	25x7	30
8718699681050	68105000	Moire plafón redondo blanco 6W 4000K	6	4000	640	25x7	31
8718699681098	68109800	Moire CL200 Plafón redondo sintético 25cm 2700K	10	2700	1000	25,25 x 6,8 x 25	32
8718699681111	68111100	Moire CL200 Plafón redondo sintético 25cm 4000K	10	4000	1100	25,25 x 6,8 x 25	33
8718699681135	68113500	Moire CL200 Plafón redondo sintético 32mm 2700K	17	2700	1700	32,32 x 6,8 x 32	34
8718699681159	68115900	Moire CL200 Plafón redondo sintético 32cm 4000K	17	4000	1900	32,32 x 6,8 x 32	35
8719514335110	33511000	Moire plafón redondo blanco 20W 2700K	20	2700	2000	43x7	36
8719514334991	33499100	Moire plafón redondo blanco 20w 4000K	20	4000	2300	43x7	37
8719514431706	43170600	Moire CL200 Plafón redondo sintético 49cm 2700K	36	2700	3600	49 x 8 x 49	38
8719514431720	43172000	Moire CL200 Plafón redondo sintético 49cm 4000K	36	4000	3800	49 x 8 x 49	39

Ozziet



Ozziet plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514431904	43190400	Ozziet plafón blanco 30cm 2700K	18	2700	1800	30 x 4,5 x 30	40
8719514431942	43194200	Ozziet plafón blanco 30cm 4000K	18	4000	2000	30 x 4,5 x 30	41
8719514431980	43198000	Ozziet plafón blanco 40cm 2700K	22	2700	2300	40 x 4,5 x 40	42
8719514432024	43202400	Ozziet plafón blanco 40cm 4000K	22	4000	2500	40 x 4,5 x 40	43
8719514432062	43206200	Ozziet plafón blanco 50cm 2700K	36	2700	3900	50 x 5,5 x 50	44
8719514432109	43210900	Ozziet plafón blanco 50cm 4000K	36	4000	4100	50 x 5,5 x 50	45

● Consultar disponibilidad



Ozziet plafón redondo negro

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514431928	43192800	Ozziet plafón negro 30cm 2700K	18	2700	1800	30 x 4,5 x 30	46
8719514431966	43196600	Ozziet plafón negro 30cm 4000K	18	4000	2000	30 x 4,5 x 30	47
8719514432000	43200000	Ozziet plafón negro 40cm 2700K	22	2700	2300	40 x 4,5 x 40	48
8719514432048	43204800	Ozziet plafón negro 40cm 4000K	22	4000	2500	40 x 4,5 x 40	49
8719514432086	43208600	Ozziet plafón negro 50cm 2700K	36	2700	3900	50 x 5,5 x 50	50
8719514432123	43212300	Ozziet plafón negro 50cm 4000K	36	4000	4100	50 x 5,5 x 50	51

Suede



Suede plafón redondo blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696163580	3180131EO	Suede plafón blanco sintético 28cm 2700K	12	2700	1200	28,28 x 7,94 x 28,28	52
8718291533085	318013116	Suede plafón blanco sintético 28cm 4000K	12	4000	1100	28,28 x 7,94 x 28,28	53
8718696163603	3180231EO	Suede plafón blanco sintético 38cm 2700K	24	2700	2350	38,38 x 9,9 x 38,38	54
8718291533092	318023116	Suede plafón blanco sintético 38cm 4000K	24	4000	2350	38,38 x 9,9 x 38,38	55

Superslim



Superslim plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718699681012	68101200	Superslim plafón blanco 25cm 2700K IP20	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	56
8718699681074	68107400	Superslim plafón blanco 25cm 4000K IP20	15	4000	1500	25 x 2,3 x 25	57
8718699680978	68097800	Superslim plafón blanco 39cm 2700K IP20	18	2700	1500	30 x 2,3 x 30	58
8718699680992	68099200	Superslim plafón blanco 39cm 4000K IP20	18	4000	1700	30 x 2,3 x 30	59
8719514327061	32706100	Superslim plafón blanco 43cm 2700K IP20	22	2700	2000	43 x 2,3 x 43	60
8719514327146	32714600	Superslim plafón blanco 55cm 2700K IP20	36	2700	3600	55 x 2,8 x 55	61

Consultar disponibilidad



Superslim plafón redondo negro

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
8719514256606	25660600	Superslim plafón negro 25cm 2700K IP20	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	62
8719514256644	25664400	Superslim plafón negro 30cm 2700K IP20	18	2700	1500	30 x 2,3 x 30	63
8719514327085	32708500	Superslim plafón negro 43cm 2700K IP20	22	2700	2000	43 x 2,3 x 43	64
8719514327160	32716000	Superslim plafón negro 55cm 2700K IP20	36	2700	3600	55 x 2,8 x 55	65



Consultar disponibilidad

Shan



Shan plafón redondo blanco

IP

IP 20



Con sensor



No-Regulable



Integrada
Sí



Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718699680534	68053400	Shan plafón redondo blanco 12W 2700K- con sensor	12	2700	1200	30x8	66
8718699680558	68055800	Shan plafón redondo blanco 12W 4000K- con sensor	12	4000	1100	30x8	67

Shore



Shore plafón redondo blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada
Sí



Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718699729073	72907300	Shore plafón redondo blanco 17W 4000K	17	4000	1900	35x7,5	68
8718699729059	72905900	Shore plafón redondo blanco 10W 4000K	10	4000	1100	28x7,5	69



Consultar disponibilidad

Twirly



Twirly plafón redondo blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696122822	318143116	Twirly plafón blanco 12W 2700K	12	2700	1200	28,7 x 6,5 x 28,7	70
5413987155857	318143117	Twirly plafón blanco 12W 4000K	12	4000	1400	28,7 x 6,5 x 28,7	71
8718696122846	318153116	Twirly plafón blanco 17W 2700K	17	2700	1700	34,7 x 6,5 x 34,7	72
8718696129579	318153117	Twirly plafón blanco 17W 4000K	17	4000	1900	34,7 x 6,5 x 34,7	73



Twirly plafón redondo gris

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696122839	318148716	Twirly plafón gris 12W 2700K	12	2700	1200	28,7 x 6,5 x 28,7	74
8718696122853	318158716	Twirly plafón gris 17W 2700K	17	2700	1700	34,7 x 6,5 x 34,7	75



[Consultar disponibilidad](#)

Wawel



Wawel plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
8718696162774	3182131P5	Wawel plafón blanco 35cm	17	2700-4000-6500	1600	35,35 x 6,6 x 35,35	76
8718696162781	3182231P5	Wawel plafón blanco 38cm	20	2700-4000-6500	2000	38,38 x 6,6 x 38,38	77
8718696162798	3182331P5	Wawel plafón blanco 48cm	36	2700-4000-6500	3200	48,48 x 6,9 x 48,48	78



*Disponible en Septiembre 2024

Acuna **NUEVO***



Acuna plafón redondo blanco

IP

IP 20



Con sensor



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO* 8720169295988	29598800	Acuna plafón redondo blanco 12W 2700K con Sensor movimiento	12	2700	1350	24,5 x 6	79
NUEVO* 8720169296008	29600800	Acuna plafón redondo blanco 12W 4000K con Sensor movimiento	12	4000	1500	24,5 x 6	80
NUEVO* 8720169296022	29602200	Acuna plafón redondo blanco 21W 2700K con Sensor movimiento	21	2700	2500	35 x 6,5	81
NUEVO* 8720169296046	29604600	Acuna plafón redondo blanco 21W 2700K con Sensor movimiento	21	4000	2900	35 x 6,5	82

Fleta **NUEVO***



Fleta plafón redondo transparente

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO* 8720169300972	30097200	Fleta plafón redondo transparente 10W 2700K- ultraeficiente	10	2700	1850	35 x 7,5	83
NUEVO* 8720169300996	30099600	Fleta plafón redondo transparente 10W 4000K- ultraeficiente	10	4000	1950	35 x 7,5	84



Fleta plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO* 8720169301016	30101600	Fleta plafón redondo blanco 10W 2700K- ultraeficiente	10	2700	1850	35 x 7,5	85
NUEVO* 8720169301030	30103000	Fleta plafón redondo blanco 10W 4000K- ultraeficiente	10	4000	1950	35 x 7,5	86

*Disponible en Septiembre 2024

Pebblo NUEVO*



Pebblo plafón redondo negro

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO* 8720169301092	30109200	Pebblo plafón negro 10W 2700K- ultraeficiente	10	2700	1850	32 x 5,3	87
NUEVO* 8720169301115	30105400	Pebblo plafón negro 10W 4000K- ultraeficiente	10	4000	1950	32 x 5,3	88



Pebblo plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO* 8720169301054	30105400	Pebblo plafón blanco 10W 2700K- ultraeficiente	10	2700	1850	32 x 5,3	89
NUEVO* 8720169301078	30107800	Pebblo plafón blanco 10W 4000K- ultraeficiente	10	4000	1950	32 x 5,3	90

Coiner NUEVO*



Coiner plafón redondo negro

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO* 8720169301290	30129000	Coiner plafón redondo negro 24W 2700K	24	2700	2700	38 x 8	91
NUEVO* 8720169301313	30131300	Coiner plafón redondo negro 24W 4000K	24	4000	2800	38 x 8	92

*Disponible en Septiembre 2024



Coiner plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

NUEVO*

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8720169301252	30125200	Coiner plafón redondo blanco 24W 2700K	24	2700	2700	38 x 8	93
8720169301276	30127600	Coiner plafón redondo blanco 24W 4000K	24	4000	2800	38 x 8	94

NUEVO*

Hanno **NUEVO***



Hanno plafón redondo negro

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

NUEVO*

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8720169301337	30133700	Hanno plafón redondo negro y dorado de metal 24W 2700K	24	2700	2700	38 x 7	95
8720169301351	30135100	Hanno plafón redondo negro y dorado de metal 24W 4000K	24	4000	2800	38 x 7	96

NUEVO*



Hanno plafón redondo blanco

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

NUEVO*

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8720169301375	30137500	Hanno plafón redondo blanco y dorado de metal 24W 2700K	24	2700	2700	38 x 7	97
8720169301399	30139900	Hanno plafón redondo blanco y dorado de metal 24W 4000K	24	4000	2800	38 x 7	98

NUEVO*

*Disponible en Septiembre 2024

Doris



Doris plafón redondo

IP

IP 44



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718699758905	75890500	Doris plafón blanco CL257 31cm 4000K	17	4000	1700	31,3 x 9 x 31,3	99
8719514326606	32660600	Doris plafón negro CL257 31cm 2700K	17	2700	1500	31,3 x 9 x 31,3	100
8718699758943	75894300	Doris Plafón níquel CL257 31cm 4000K	17	4000	1700	31,3 x 9 x 31,3	101



Consultar disponibilidad 

Superslim



Superslim plafón redondo blanco

IP

IP 44



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514327184	32718400	Superslim plafón blanco 25cm 2700K IP44	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	102
8719514327221	32722100	Superslim plafón blanco 25cm 4000K IP44	15	4000	1500	25 x 2,3 x 25	103
8719514327269	32726900	Superslim plafón blanco 30cm 2700K IP44	18	2700	1500	30 x 2,3 x 30	104



Superslim plafón redondo negro

IP

IP 44



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514327207	32720700	Superslim plafón negro 25cm 2700K IP44	15	2700	1300	25 x 2,3 x 25	105
8719514327283	32728300	Superslim plafón negro 25cm 2700K IP44	18	2700	1500	25 x 2,3 x 25	106

Spray



Spray plafón redondo plata

IP

IP 44



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718699777319	77731900	Spray Plafón plata 29cm 2700K	12	2700	1200	28,7 x 6,5 x 28,7	107
8718699777333	77733300	Spray Plafón plata 35cm 2700K	17	2700	1500	34,7 x 6,8 x 34,7	108

● Consultar disponibilidad



Downlights

Los downlights, además de aportar una iluminación funcional, pueden crear un ambiente cálido y acogedor, dando un toque único a nuestros hogares. Philips continúa innovando con esta gama, ofreciendo productos con un diseño moderno, con acabados únicos y nuevas tecnologías (Ultra Eficiente y Óptica Entrelazada).

Los downlights de Philips te ofrecen la luz y la temperatura de color perfectas adaptándose a cada tarea y estado de ánimo, ya sea para resaltar un área especial de tu hogar, crear una luz constante para leer o un brillo suave y relajante si lo que quieres es descansar.

NUEVO

Diamond Cut

- Tecnología Ultra Eficiente
- Alta calidad
- 50.000 h. de vida útil
- Ahorro de hasta un 50% de energía
- EyeComfort



Diamond Cut redondo Ultra Efficient

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura

110°

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.	
NUEVO	8719514494589	49458900	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 75mm 3000K	2	3000	360	9,5 x 4,95	Ø 6,8 - 8	109	●
NUEVO	8719514494565	49456500	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 75mm 4000K	2	4000	360	9,5 x 4,95	Ø 6,8 - 8	110	●
NUEVO	8719514494602	49460200	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 90mm 3000K	2,2	3000	400	10,5 x 4,95	Ø 8 - 9	111	●
NUEVO	8719514494626	49462600	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 90mm 4000K	2,2	4000	400	10,5 x 4,95	Ø 8 - 9	112	●
NUEVO	8720169212787	21278700	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 125mm 3000K	5	3000	900	14,5 x 4,95	Ø 12-13	113	●
NUEVO	8720169212800	21280000	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 125mm 4000K	5	4000	900	14,5 x 4,95	Ø 12-13	114	●
NUEVO	8720169212824	21282400	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 150mm 3000K	6,5	3000	1150	17 x 4,95	Ø 14-15	115	●
NUEVO	8720169212848	21284800	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 150mm 4000K	6,5	4000	1150	17 x 4,95	Ø 14-15	116	●

● Consultar disponibilidad

* Signify ha desarrollado este icono y se utiliza como autocertificación para las lámparas Philips Ultra Efficient que cumplen con la clase energética más alta de la normativa de etiquetado europeo.

**Diseñado para la comodidad de tus ojos. Visita nuestro sitio web: www.philips.com/eyecomfort, encontrarás más información sobre el parpadeo, el efecto estroboscópico y otros parámetros que atañen al confort de tus ojos y todos los detalles de nuestros productos.



Diamond Cut redondo blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada



Tipo de lámp.
Led integrado



apertura
110°

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8719514453142	45314200	Diamond cut downlight redondo blanco 75mm 3,5W 3000K	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	117
8719514453241	45324100	Diamond cut downlight redondo blanco 75mm 3,5W 3000K 3p	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	118
8719514453166	45316600	Diamond cut downlight redondo blanco 75mm 3,5W 4000K	3,5	4000	315	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	119
8719514453203	45320300	Diamond cut downlight redondo blanco 90mm 4,5W 3000K	4,5	3000	400	10,5 x 4,95	Ø 8 - 9	120
8719514453227	45322700	Diamond cut downlight redondo blanco 90mm 4,5W 4000K	4,5	4000	420	10,5 x 4,95	Ø 8 - 9	121



Diamond Cut redondo plata

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada



Tipo de lámp.
Led integrado




apertura
110°

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8719514453180	45318000	Diamond cut downlight redondo plata 75mm 3,5W 3000K	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	122
8719514453265	45326500	Diamond cut downlight redondo plata 75mm 3,5W 3000K 3p	3,5	3000	300	9,5 x 4,95	Ø6,8-8	123



Consultar disponibilidad

Meson

- Superficie de iluminación muy amplia con luz brillante y uniforme
- Mayor eficiencia energética
- Diseño de poca altura con driver integrado adecuado para techos bajos
- Tecnología Óptica Entrelazada
- EyeComfort



EyeComfort**



Meson redondo 80-125-150mm

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura

100°

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diametro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169173606	17360600	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 3000K	5,5	3000	360	9,2 x 4,7	Ø 8	124
NUEVO	8720169173620	17362000	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 4000K	5,5	4000	380	9,2 x 4,7	Ø 8	125
NUEVO	8720169173644	17364400	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 6500K	5,5	6500	380	9,2 x 4,7	Ø 8	126
NUEVO	8720169174122	17412200	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 4000K 3p	5,5	4000	380	9,3 x 9,3	Ø 8	127
NUEVO	8720169173767	17376700	Meson downlight redondo 125mm 12,5W 3000K	12,5	3000	900	14,1 x 4,2	Ø 12,5	128
NUEVO	8720169173781	17378100	Meson downlight redondo 125mm 12,5W 4000K	12,5	4000	960	14,1 x 4,2	Ø 12,5	129
NUEVO	8720169173804	17380400	Meson downlight redondo 125mm 12,5W 6500K	12,5	6500	960	14,1 x 4,2	Ø 12,5	130
NUEVO	8720169173828	17382800	Meson downlight redondo 150mm 16,5W 3000K	16,5	3000	1200	16,6 x 4,2	Ø 15	131
NUEVO	8720169173842	17384200	Meson downlight redondo 150mm 16,5W 4000K	16,5	4000	1300	16,6 x 4,2	Ø 15	132
NUEVO	8720169173866	17386600	Meson downlight redondo 150mm 16,5W 6500K	16,5	6500	1300	16,6 x 4,2	Ø 15	133

● Consultar disponibilidad



Meson redondo 175-200mm

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura

100°

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169230965	17388000	Meson downlight redondo 175mm 20W 3000K	20	3000	1400	19,3 x 4,3	Ø 17,5	134
NUEVO	8720169230989	17390300	Meson downlight redondo 175mm 20W 4000K	20	4000	1500	19,3 x 4,3	Ø 17,5	135
NUEVO	8720169231009	17392700	Meson downlight redondo 175mm 20W 6500K	20	6500	1500	19,3 x 4,3	Ø 17,5	136
NUEVO	8720169231023	17394100	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 3000K	23,5	3000	1750	21,8 x 4,3	Ø 20	137
NUEVO	8720169231047	17396500	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 4000K	23,5	4000	1900	21,8 x 4,3	Ø 20	138
NUEVO	8720169231061	17398900	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 6500K	23,5	6500	1900	21,8 x 4,3	Ø 20	139
NUEVO	8720169231085	17414600	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 4000K 2p	23,5	4000	1900	21,7 x 21,7	Ø 20	140



Meson cuadrado 125-150mm

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura

110°

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169174009	17400900	Meson downlight cuadrado 125mm 12,5W 3000K	12,5	3000	900	15,1 x 4,2	Ø 12,5	141
NUEVO	8720169173460	17346000	Meson downlight cuadrado 125mm 12,5W 4000K	12,5	4000	960	15,1 x 4,2	Ø 12,5	142
NUEVO	8720169174023	17402300	Meson downlight cuadrado 125mm 12,5W 6500K	12,5	6500	960	15,1 x 4,2	Ø 12,5	143
NUEVO	8720169174047	17404700	Meson downlight cuadrado 150mm 16,5W 3000K	16,5	3000	1200	17,6 x 4,2	Ø 15	144
NUEVO	8720169173484	17348400	Meson downlight cuadrado 150mm 16,5W 4000K	16,5	4000	1280	17,6 x 4,2	Ø 15	145
NUEVO	8720169174085	17408500	Meson downlight cuadrado 150mm 16,5W 6500K	16,5	6500	1280	17,6 x 4,2	Ø 15	146



Meson superficie redondo 150-200mm

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura

100°

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169174108	17410800	Meson downlight adosado redondo blanco 150mm 16,5W 3000K	16,5	3000	1200	17,3 x 4,8	Ø 15	147
NUEVO	8720169173507	17350700	Meson downlight adosado redondo blanco 150mm 16,5W 4000K	16,5	4000	1300	17,3 x 4,8	Ø 15	148
NUEVO	8720169174160	17416000	Meson downlight adosado redondo blanco 200mm 23,5W 3000K	23,5	3000	1750	22,5 x 4,6	Ø 20	149
NUEVO	8720169173521	17352100	Meson downlight adosado redondo blanco 200mm 23,5W 4000K	23,5	4000	1900	22,5 x 4,6	Ø 20	150

Consultar disponibilidad



Pomeron



Pomeron redondo blanco

IP
IP 20

Regulable por pasos

Integrada
Sí

Tipo de lámp.
Led integrado

apertura
30°

PEDIDO MÍN.
1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Dímetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8718696173817	5955631E0	Pomeron downlight redondo 70mm 7W 2700K	7	2700	420	9 x 6,2	Ø 7	151
8718696173824	5955631E3	Pomeron downlight redondo 70mm 7W 4000K	7	4000	450	9 x 6,2	Ø 7	152

Magneos



Magneos cuadrado negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado




apertura

100°

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8719514328730	32873000	Magneos downlight cuadrado negro 210mm 12W 2700K	12	2700	1150	21 x 2,8	-	153



Magneos cuadrado blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura

100°

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8719514328716	32871600	Magneos downlight cuadrado blanco 210mm 12W 2700K	12	2700	1200	21 x 2,8	-	154
8719514328860	32886000	Magneos downlight cuadrado blanco 210mm 12W 4000K	12	4000	1350	21 x 2,8	-	155



Magneos redondo blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura

100°

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8719514328679	32867900	Magneos downlight redondo blanco 210mm 12W 2700K	12	2700	1200	21 x 2,8	-	156
8719514328846	32884600	Magneos downlight redondo blanco 210mm 12W 4000K	12	4000	1350	21 x 2,8	-	157

Consultar disponibilidad



Magneos redondo negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado



apertura


110°

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro x Alt. (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8719514328693	32869300	Magneos downlight redondo negro 210mm 12W 2700K	12	2700	1150	21 x 2,8	-	158



 Consultar disponibilidad



Focos

Philips continúa invirtiendo en la categoría de focos, ofreciendo una gama completa, creada en base a la necesidad de combinar el diseño con la funcionalidad de iluminación.

Si necesitas incorporar la luz a la decoración para resaltar un elemento clave del hogar, una luz blanca brillante para actividades como estudiar o leer, o una luz cálida y suave para relajarte y socializar, los focos Philips siempre te ofrecen la luz perfecta.

NUEVO

Bracia

- Diseño moderno que se adapta fácilmente a la decoración de tu hogar
- Amplio ángulo de haz de luz para cubrir áreas más amplias de la habitación.
- Cabeza giratoria: la luz se puede dirigir fácilmente a donde se desee
- Distribución uniforme de la luz
- EyeComfort



Bracia foco blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
NUEVO 8720169174740	17474000	Bracia Foco individual de metal blanco	Blanco	6	2700	550	9 x 12,5 x 9	159
NUEVO 8720169174764	17476400	Bracia Foco 2 luces de metal blanco	Blanco	11	2700	1100	26 x 12,5 x 8	160
NUEVO 8720169174788	17478800	Bracia Foco 3 luces de metal blanco	Blanco	17	2700	1650	43 x 12,5 x 8	161
NUEVO 8720169174801	17480100	Bracia Foco 4 luces de metal blanco	Blanco	22	2700	2200	60 x 12,5 x 8	162

*Diseñado para la comodidad de tus ojos. Visita nuestro sitio web: www.philips.com/eyecomfort, encontrarás más información sobre el parpadeo, el efecto estroboscópico y otros parámetros que atañen al confort de tus ojos y todos los detalles de nuestros productos.

Bracia foco negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169174825	17482500	Bracia Foco individual de metal negro	Negro	6	2700	550	9 x 12,5 x 9	163
NUEVO	8720169174849	17484900	Bracia Foco 2 luces de metal negro	Negro	11	2700	1100	26 x 12,5 x 8	164
NUEVO	8720169174863	17486300	Bracia Foco 3 luces de metal negro	Negro	17	2700	1650	43 x 12,5 x 8	165
NUEVO	8720169174887	17488700	Bracia Foco 4 luces de metal negro	Negro	22	2700	2200	60 x 12,5 x 8	166

Burlap

Burlap foco níquel

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

E14

PEDIDO MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
	8718696132975	5023217E7	Burlap Foco 2 luces de metal níquel	Níquel	-	-	-	27,4 x 8 x 19,5	167
	8718696132982	5023317E7	Burlap Foco 3 luces de metal níquel	Níquel	-	-	-	28 x 28 x 19,5	168
	8718696132999	5023417E7	Burlap Foco 4 luces de metal níquel	Níquel	-	-	-	67,4 x 8 x 19,5	169

Consultar disponibilidad

Kosipo



Kosipo foco blanco

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
8719514435216	43521600	Kosipo Foco individual de metal blanco	Blanco	-	-	-	10,2 x 9,2 x 10,2	170
8719514435230	43523000	Kosipo Foco 2 luces de metal blanco	Blanco	-	-	-	24 x 9,2 x 7	171
8719514435254	43525400	Kosipo Foco 3 luces de metal blanco	Blanco	-	-	-	44,3 x 9,2 x 7	172
8719514435278	43527800	Kosipo Foco 4 luces de metal blanco	Blanco	-	-	-	62,8 x 9,2 x 7	173

Kosipo foco negro

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.


GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
8718696164884	5059130PN	Kosipo Foco individual de metal negro	Negro	-	-	-	10,2 x 9,2 x 10,2	174
8718696164907	5059230PN	Kosipo Foco 2 luces de metal negro	Negro	-	-	-	24 x 9,2 x 7	175
8718696164921	5059330PN	Kosipo Foco 3 luces de metal negro	Negro	-	-	-	44,3 x 9,2 x 7	176
8718696164945	5059430PN	Kosipo Foco 4 luces de metal negro	Negro	-	-	-	62,8 x 9,2 x 7	177

 Consultar disponibilidad

Limbali

Limbali foco blanco

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514465138	46513800	Limbali foco individual en metal blanco	Blanco	-	-	-	8 x 13 x 8	178
8719514465152	46515200	Limbali foco 2 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	32,4 x 13 x 8	179
8719514465176	46517600	Limbali foco 3 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	29,3 x 13 x 29,3	180
8719514465190	46519000	Limbali foco 4 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	69,4 x 13 x 8	181

Limbali foco negro

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514465213	46521300	Limbali foco individual en metal negro	Negro	-	-	-	8 x 13 x 8	182
8719514465237	46523700	Limbali foco 2 luces en metal negro	Negro	-	-	-	32,4 x 13 x 8	183
8719514465251	46525100	Limbali foco 3 luces en metal negro	Negro	-	-	-	29,3 x 13 x 29,3	184
8719514465275	46527500	Limbali foco 4 luces en metal negro	Negro	-	-	-	69,4 x 13 x 8	185

Limbali foco níquel

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696133194	5030017E7	Limbali foco individual en metal níquel	Níquel	-	-	-	8 x 13 x 8	186
8718696133200	5030217E7	Limbali foco 2 luces en metal níquel	Níquel	-	-	-	32,4 x 13 x 8	187
8718696133217	5030317E7	Limbali foco 3 luces en metal níquel	Níquel	-	-	-	29,3 x 13 x 29,3	188
8718696133224	5030417E7	Limbali foco 4 luces en metal níquel	Níquel	-	-	-	69,4 x 13 x 8	189

Consultar disponibilidad

Meranti

Meranti foco blanco

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514465299	46529900	Meranti foco individual en metal blanco	Blanco	-	-	-	8 x 15,5 x 8	190
8719514465312	46531200	Meranti foco 2 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	27,4 x 15,5 x 8	191
8719514465336	46533600	Meranti foco 3 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	47,4 x 15,5 x 8	192
8719514465350	46535000	Meranti foco 4 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	67,4 x 15,5 x 8	193

Meranti foco negro

IP

IP 20



-



Integrada

No




Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514465374	46537400	Meranti foco individual en metal negro	Negro	-	-	-	8 x 15,5 x 8	194
8719514465398	46539800	Meranti foco 2 luces en metal negro	Negro	-	-	-	27,4 x 15,5 x 8	195
8719514465411	46541100	Meranti foco 3 luces en metal negro	Negro	-	-	-	47,4 x 15,5 x 8	196
8719514465435	46543500	Meranti foco 4 luces en metal negro	Negro	-	-	-	67,4 x 15,5 x 8	197

Meranti foco níquel

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696133248	5031017E7	Meranti foco individual en metal níquel	Níquel	-	-	-	8 x 15,5 x 8	198
8718696133255	5031217E7	Meranti foco 2 luces en metal níquel	Níquel	-	-	-	27,4 x 15,5 x 8	199
8718696133262	5031317E7	Meranti foco 3 luces en metal níquel	Níquel	-	-	-	47,4 x 15,5 x 8	200
8718696133279	5031417E7	Meranti foco 4 luces en metal níquel	Níquel	-	-	-	67,4 x 15,5 x 8	201

Consultar disponibilidad

Pongee

Pongee foco blanco

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164761	5058131PN	Pongee foco individual en metal blanco	Blanco	-	-	-	13,8 x 8,2 x 10,1	202
8718696164792	5058231PN	Pongee foco 2 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	24,24 x 8,2 x 12,2	203
8718696164822	5058331PN	Pongee foco 3 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	22,4 x 8,2 x 22,4	204
8718696164853	5058431PN	Pongee foco 4 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	62,8 x 8,2 x 12,2	205

Pongee foco negro

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164785	5058130PN	Pongee foco individual en metal negro	Negro	-	-	-	13,8 x 8,2 x 10,1	206
8718696164815	5058230PN	Pongee foco 2 luces en metal negro	Negro	-	-	-	24,24 x 8,2 x 12,2	207
8718696164846	5058330PN	Pongee foco 3 luces en metal negro	Negro	-	-	-	22,4 x 8,2 x 22,4	208
8718696164877	5058430PN	Pongee foco 4 luces en metal negro	Negro	-	-	-	62,8 x 8,2 x 12,2	209

Runner

Runner foco blanco

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718291487920	530903112	Runner foco individual en metal blanco	Blanco	-	-	-	11 x 10,7 x 9	210
8718291487944	530923112	Runner foco 2 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	30,5 x 10,9 x 9	211
8718291487838	530933112	Runner foco 3 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	48,48 x 10,9 x 9	212
8718291487852	530943112	Runner foco 4 luces en metal blanco	Blanco	-	-	-	24 x 10,9 x 24	213

Consultar disponibilidad



Runner foco negro

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514435292	43529200	Runner foco individual en metal negro	Negro	-	-	-	11 x 10,7 x 9	214
8719514435315	43531500	Runner foco 2 luces en metal negro	Negro	-	-	-	30,5 x 10,9 x 9	215
8719514435339	43533900	Runner foco 3 luces en metal negro	Negro	-	-	-	48 x 10,9 x 9	216
8719514435353	43535300	Runner foco 4 luces en metal negro	Negro	-	-	-	24 x 10,9 x 24	217

Consultar disponibilidad

Runner foco aluminio

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
8718291487937	530904812	Runner foco individual en metal aluminio	Aluminio	-	-	-	11 x 10,7 x 9	218
8718291487951	530924812	Runner foco 2 luces en metal aluminio	Aluminio	-	-	-	30,5 x 10,9 x 9	219
8718291487845	530934812	Runner foco 3 luces en metal aluminio	Aluminio	-	-	-	48,48 x 10,9 x 9	220

Star



Consultar disponibilidad

Star foco blanco

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718291444848	562403116	Star foco individual en aluminio blanco	Blanco	4,5	2700	500	11,8 x 8,2 x 6	221
8718291444862	562423116	Star foco 2 luces en aluminio blanco	Blanco	2X4,5	2700	1000	19,8 x 8,2 x 6	222
8718291444886	562433116	Star foco 3 luces en aluminio blanco	Blanco	3X4,5	2700	1500	19,8 x 8,2 x 19,8	223
8718291444909	562443116	Star foco 4 luces en aluminio blanco	Blanco	4X4,5	2700	2000	56,56 x 8,2 x 6	224

Star foco blanco warmglow

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696154625	5624031P0	Star foco individual en metal blanco warmglow	Blanco	4,5	2200-2700	500	11,11 x 8,5 x 11,11	225
8718696154632	5624231P0	Star foco 2 luces en metal blanco warmglow	Blanco	2X4,5	2200-2700	1000	24,24 x 8,5 x 7	226
8718696154649	5624331P0	Star foco 3 luces en metal blanco warmglow	Blanco	3X4,5	2200-2700	1500	44,2 x 8,5 x 7	227
8718696154656	5624431P0	Star foco 4 luces en metal blanco warmglow	Blanco	4X4,5	2200-2700	2000	62,8 x 8,5 x 7	228

Star foco aluminio

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718291444855	562404816	Star foco individual aluminio	Aluminio	4,5	2700	500	11,8 x 8,2 x 6	229
8718291444879	562424816	Star foco 2 luces aluminio	Aluminio	2X4,5	2700	1000	19,8 x 8,2 x 6	230
8718291444893	562434816	Star foco 3 luces aluminio	Aluminio	3X4,5	2700	1500	19,8 x 8,2 x 19,8	231
8718291444916	562444816	Star foco 4 luces aluminio	Aluminio	4X4,5	2700	2000	56,56 x 8,2 x 6	232

● Consultar disponibilidad

Clockwork

Clockwork foco blanco

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
8718291488132	531703116	Clockwork foco individual blanco de metal 4W 2700k	Blanco	4	2700	500	11x9x11	233
8718291488156	531723116	Clockwork foco 2 luces blanco de metal 2x4W 2700k	Blanco	2x4	2700	1.000	25,5x9x9	234
8718291488439	531743116	Clockwork foco 4 luces blanco de metal 4x4W 2700k	Blanco	4x4	2700	2.000	62,8x9x9	235

Paisley



Paisley

Paisley foco aluminio

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164617	5057148PN	Paisley foco individual aluminio	Aluminio				13x9x10	236
8718696164655	5057248PN	Paisley foco 2 luces aluminio	Aluminio				24x9x12	237
8718696164693	5057348PN	Paisley foco 3 luces aluminio	Aluminio				44x9x12	238

Paisley foco blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164624	5057131PN	Paisley foco individual blanco de metal	Blanco				13x9x10	239
8718696164662	5057231PN	Paisley foco 2 luces blanco de metal	Blanco				24x9x12	240
8718696164709	5057331PN	Paisley foco 3 luces blanco de metal	Blanco				44x9x18	241
8718696164747	5057431PN	Paisley foco 4 luces blanco de metal	Blanco				63x9x18	242



Palms **NUEVO***

Palms foco negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

E14

PEDIDO
MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
NUEVO* 8720169299276	29927600	Palms foco individual negro de cristal	Negro	-	-	-	13 x 10 x 18	243
NUEVO* 8720169299290	29929000	Palms foco 2 luces negro de cristal	Negro	-	-	-	27,5x10x20	244
NUEVO* 8720169299313	29931300	Palms foco 3 luces negro de cristal	Negro	-	-	-	48,5x10x20	245
NUEVO* 8720169299337	29933700	Palms foco 4 luces negro de cristal	Negro	-	-	-	69,5x10x20	246
NUEVO* 8720169299351	29935100	Palms foco 3 luces redondo negro de cristal	Negro	-	-	-	20x18	247



*Disponible en Septiembre 2024

Sleet

NUEVO*

Sleet foco negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

led integrado

PEDIDO
MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
NUEVO*	8720169299573	29957300	Sleet foco individual negro de cristal	Negro	-	2700	450	13x10x17	248
NUEVO*	8720169299597	29959700	Sleet foco 2 luces negro de cristal	Negro	-	2700	900	24x9x17	249
NUEVO*	8720169299610	29961000	Sleet foco 3 luces negro de cristal	Negro	-	2700	450	44x9x17	250
NUEVO*	8720169299634	29963400	Sleet foco 4 luces negro de cristal	Negro	-	2700	900	63x9x17	251
NUEVO*	8720169299658	29965800	Sleet foco 3 luces redondo negro de cristal	Negro	-	2700	450	20x17	252



*Disponible en Septiembre 2024

Conduit **NUEVO***

Conduit foco dorado y negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

E14

PEDIDO
MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO*	8720169299870	29987000	Conduit foco individual negro y dorado de metal	Negro y dorado	-	-	-	13x10x18	253
NUEVO*	8720169299894	29989400	Conduit foco 2 luces negro y dorado de metal	Negro y dorado	-	-	-	27,5x10x20	254
NUEVO*	8720169299917	29991700	Conduit foco 3 luces negro y dorado de metal	Negro y dorado	-	-	-	48,5x10x20	255
NUEVO*	8720169299931	29993100	Conduit foco 4 luces negro y dorado de metal	Negro y dorado	-	-	-	69,5x10x20	256
NUEVO*	8720169299955	29995500	Conduit foco 3 luces redondo negro y dorado de metal	Negro y dorado	-	-	-	20x18	257



*Disponible en Septiembre 2024

Cleft NUEVO*

Cleft foco negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
NUEVO*	8720169299979	29997900	Cleft foco individual negro de cristal	Negro	-	-	-	13x10x18	258
NUEVO*	8720169299993	29999300	Cleft foco 2 luces negro de cristal	Negro	-	-	-	27,5x10x20	259
NUEVO*	8720169300019	30001900	Cleft foco 3 luces negro de cristal	Negro	-	-	-	48,5x10x20	260
NUEVO*	8720169300033	30003300	Cleft foco 4 luces negro de cristal	Negro	-	-	-	69,5x10x20	261
NUEVO*	8720169300057	30005700	Cleft foco 3 luces redondo negro de cristal	Negro	-	-	-	20x18	262

Niall NUEVO*

Niall foco negro

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
NUEVO*	8720169300071	30007100	Niall foco individual negro y dorado de metal	Negro	-	-	-	13x10x18	263
NUEVO*	8720169300095	30009500	Niall foco 2 luces negro y dorado de metal	Negro	-	-	-	27,5x10,20	264
NUEVO*	8720169300118	30011800	Niall foco 3 luces negro y dorado de metal	Negro	-	-	-	48,5x10x20	265
NUEVO*	8720169300132	30013200	Niall foco 4 luces negro y dorado de metal	Negro	-	-	-	69,5x10x20	266
NUEVO*	8720169300156	30015600	Niall foco 3 luces redondo negro y dorado de metal	Negro	-	-	-	20x18	267

*Disponible en Septiembre 2024

Idris **NUEVO***

Idris foco negro

IP

IP 44



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10 LED

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO* 8720169298972	29897200	Idris foco individual de baño negro de metal	Negro	-	-	-	13x10x17	268
NUEVO* 8720169298996	29899600	Idris foco 2 luces de baño negro de metal	Negro	-	-	-	24x9x17	269
NUEVO* 8720169299054	29905400	Idris foco 3 luces redondo de baño negro de metal	Negro	-	-	-	20x17	270
NUEVO* 8720169299016	29901600	Idris foco 3 luces de baño negro de metal	Negro	-	-	-	44x9x17	271



*Disponible en Septiembre 2024

Focos baño

Idris foco blanco

IP

IP 44



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10 LED

PEDIDO MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO*	8720169299078	29907800	Idris foco individual de baño blanco de metal	Blanco	-	-	-	13 x 10 x 17	272
NUEVO*	8720169299092	29909200	Idris foco 2 luces de baño blanco de metal	Blanco	-	-	-	24 x 9 x 17	273
NUEVO*	8720169299153	29915300	Idris foco 3 luces redondo de baño blanco de metal	Blanco	-	-	-	20 x 17	274
NUEVO*	8720169299115	29911500	Idris foco 3 luces de baño blanco de metal	Blanco	-	-	-	44 x 9 x 17	275

Idris foco dorado y negro

IP

IP 44



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10 LED

PEDIDO MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO*	8720169299177	29917700	Idris foco individual de baño dorado y negro de metal	Dorado y negro	-	-	-	13 x 10 x 17	276
NUEVO*	8720169299191	29919100	Idris foco 2 luces de baño dorado y negro de metal	Dorado y negro	-	-	-	24 x 9 x 17	277
NUEVO*	8720169299252	29925200	Idris foco 3 luces redondo de baño dorado y negro de metal	Dorado y negro	-	-	-	20 x 17	278
NUEVO*	8720169299214	29921400	Idris foco 3 luces de baño dorado y negro de metal	Dorado y negro	-	-	-	44 x 9 x 17	279



*Disponible en Septiembre 2024

Focos espejos de baño

Rover **NUEVO***

Rover barra espejo negro

IP

IP 44



No-Regulable



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10 LED

PEDIDO MÍN.

1



EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
NUEVO* 8720169300170	30017000	Rover barra espejo redondo negro 5W 2700K	Negro	5	2700	450	44x5x10	280
NUEVO* 8720169300217	30021700	Rover barra espejo redondo negro 10W 2700K	Negro	10	2700	900	63x5x10	281
NUEVO* 8720169300255	30025500	Rover barra espejo cuadrado negro 5W 2700K	Negro	5	2700	450	44x5x5	282
NUEVO* 8720169300293	30029300	Rover barra espejo cuadrado negro 10W 2700K	Negro	10	2700	900	63x5x5	283



*Disponible en Septiembre 2024

Focos espejos de baño

Rover barra espejo dorado

IP

IP 44



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO
MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Color	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo. X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
NUEVO*	8720169299375	29937500	Rover barra espejo redondo dorado 5W 2700K	Dorado	5	2700k	450	44x5x10	284
NUEVO*	8720169299399	29939900	Rover barra espejo cuadrado dorado 10W 2700K	Dorado	10	2700k	900	63x5x10	285
NUEVO*	8720169299498	29949800	Rover barra espejo cuadrado dorado 5W 2700K	Dorado	5	2700k	450	44x5x5	286
NUEVO*	8720169299511	29951100	Rover barra espejo cuadrado dorado 10W 2700K	Dorado	10	2700k	900	63x5x5	287



*Disponible en Septiembre 2024



Focos Empotrables

Los focos empotrables de Philips están fabricados con materiales de alta calidad y líneas sencillas que se adaptan a cada estilo, dando un toque único a nuestros hogares.

Estas lámparas se proporcionan sin bombilla, lo que te da la libertad de elegir la emisión de luz más conveniente para la habitación y la que mejor se adapta a tus gustos. Las bombillas LED de Philips garantizan una emisión de luz de larga duración y de gran calidad.

Donegal



Donegal redondo cobre

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8718696160862	5039105PN	Donegal foco empotrado redondo cobre	-	-	-	Ø 9	Ø 7	288
8718696160930	5039305PN	Donegal foco empotrado redondo cobre 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	289



Donegal redondo gris

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8718696160886	5039199PN	Donegal foco empotrado redondo gris	-	-	-	Ø 9	Ø 7	290
8718696160947	5039399PN	Donegal foco empotrado redondo gris 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	291



Donegal redondo níquel

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref.Datos en App.
8718696160831	5039117PN	Donegal foco empotrado redondo níquel	-	-	-	Ø 9	Ø 7	292
8718696160893	5039317PN	Donegal foco empotrado redondo níquel 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	293



Donegal redondo blanco

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.
8718696160848	5039131PN	Donegal foco empotrado redondo blanco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	294
8718696160909	5039331PN	Donegal foco empotrado redondo blanco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	295



Donegal cuadrado níquel

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.
8718696160961	5040117PN	Donegal foco empotrado níquel cuadrado	-	-	-	9 x -	Ø 7	296
8718696161012	5040317PN	Donegal foco empotrado níquel cuadrado 3p	-	-	-	9 x -	Ø 7	297

Consultar disponibilidad



Donegal cuadrado blanco

IP

IP 20



-



Integrada

No



Tipo de lámp.


GU10

**PEDIDO
MÍN.**

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.
8718696160978	5040131PN	Donegal foco empotrado cuadrado blanco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	298
8718696161029	5040331PN	Donegal foco empotrado cuadrado blanco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	299



 Consultar disponibilidad

Enif



Enif orientable níquel

IP

IP 20



-

Integrada

No

Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.
8718696133354	5924017E7	Enif foco empotrado orientable en metal níquel	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	300
8718696133385	5924317E7	Enif foco empotrado orientable en metal níquel 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	301



Enif orientable blanco

IP

IP 20



-

Integrada

No

Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.
8718696133361	5924031E7	Enif foco empotrado orientable en metal blanco	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	302
8718696133392	5924331E7	Enif foco empotrado orientable en metal blanco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7,5	303

Enneper



Enneper cuadrado blanco

IP

IP 20



-

Integrada

No

Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.
8718696160213	5019131PN	Enneper foco empotrado cuadrado blanco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	304
8718696160374	5019331PN	Enneper foco empotrado cuadrado blanco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	305



Enneper redondo blanco

IP

IP 20



-

Integrada

No

Tipo de lámp.

GU10

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Diámetro (cm)	Diámetro de corte (cm)	Ref. Datos en App.
8718696160367	5018131PN	Enneper foco empotrado redondo blanco	-	-	-	Ø 9	Ø 7	306
8718696160404	5018331PN	Enneper foco empotrado redondo blanco 3p	-	-	-	Ø 9	Ø 7	307

Consultar disponibilidad





Lámparas de mesa

Las lámparas de mesa de Philips están diseñadas para trabajar de forma relajada, pero productiva, y aprovechar la luz para todas las tareas que emprendas. La gama abarca desde lámparas más pequeñas y plegables que caben fácilmente en un bolso a lámparas más grandes que proporcionan una iluminación ideal para pantallas de ordenador.

Con distintos niveles de regulación, plegado y batería recargable de larga duración, aportan calidad y luminosidad a cualquier espacio de tu hogar.

Todas las lámparas de mesa de Philips cumplen con el estándar EyeComfort. EyeComfort garantiza una iluminación LED de alta calidad con brillo regulable y confortable, minimizando los factores desagradables que afectan el bienestar de nuestros ojos.

NUEVO

Forys

- Regulable
- Recargable y portátil
- Batería de iones de litio de 2200 mAh. Larga duración, 6 horas con máxima intensidad de luz y hasta 30 horas con baja intensidad de luz.
- Clip más ancho y estable
- Cuerpo de lámpara más flexible
- EyeComfort



Forys lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada
Sí



Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8720169194397	19439700	Forys Clip lámpara de mesa blanca 4,5W 4000K	5	4000	200	20,3 x 36,2 x 8,8	308

NUEVO

Hat



Hat lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada
Sí



Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514443778	44377800	Hat lámpara de mesa blanca 4,5W 3000-5700K	4,5	3000-4000-5700	80	15,5 x 9,4 x 39	309

*Diseñado para la comodidad de tus ojos. Visita nuestro sitio web: www.philips.com/eyecomfort, encontrarás más información sobre el parpadeo, el efecto estroboscópico y otros parámetros que atañen al confort de tus ojos y todos los detalles de nuestros productos.

Ivory



Ivory lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514420410	42041000	Ivory lámpara de mesa blanca 5W 2700-5000K	5	2700-3600-5000	130	34 x 11,4 x 35,3	310

Rock



Rock lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514443815	44381500	Rock lámpara de mesa blanca 5W 5000K	5	5000	90	17,6 x 28,4 x 8,5	311

Consultar disponibilidad

Donutclip



Donutclip lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable por pasos



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514396876	39687600	Donutclip lámpara de mesa blanca 3W 4000K	3	4000	175	29,3 x 38,38 x 9,5	312
8719514396890	39689000	Donutclip lámpara de mesa rosa 3W 4000K	3	4000	175	29,3 x 38,38 x 9,5	313

Tilpa



Tilpa lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514443839	44383900	Tilpa lámpara de mesa blanca 5W 5000K	5	5000	90	23,6 x 29 x 8,5	314

Amber



Amber lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514420373	42037300	Amber lámpara de mesa blanca 5W 4000K	5	4000	120	29,2 x 3,9 x 24,5	315
8719514420397	42039700	Amber lámpara de mesa negra 5W 4000K	5	4000	120	29,2 x 3,9 x 24,5	316

Consultar disponibilidad

Bucket



Bucket lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

**PEDIDO
MÍN.**

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514443792	44379200	Bucket lámpara de mesa blanca 8W 3000-5700K	8	3000-4000-5700	200	31,5 x 34 x 11	317

Robotplus



Robotplus lámpara de mesa

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514430815	43081500	Robotplus lámpara de mesa blanca 14W 4000K	14	4000	800	16,16 x 42,42 x 36,7	318

Mirror



Mirror lámpara de mesa recargable

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514420472	42047200	Mirror lampada da trucco bianca 4,5W 3000-5000K	4,5	3000-4000-5000	80	19,5 x 8,8 x 28,2	319
8719514420458	42045800	Mirror lampada da trucco rosa 4,5W 3000-5000K	4,5	3000-4000-5000	60	19,5 x 8,8 x 28,2	320

Edison



Edison lámpara de monitor

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514420434	42043400	Edison lámpara de monitor negra 4,5W 3000-5000K	4,5	3000-4000-5000	150	46 x 9,6 x 5,1	321

Consultar disponibilidad

Einstein



Einstein lámpara de mesa

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514431195	43119500	Einstein lámpara de mesa 15W 3000-5100k	15	2800-4000-5100	630	20,2 x 43,9 x 36,5	322

Sword



Sword lámpara de mesa

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514443655	44365500	Sword lámpara de mesa gris 14W 4000K	14	2700-4000-6500	450	17,4 x 12,9 x 42,3	323

VDT Mate



VDT Mate lámpara de mesa

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8719514430792	43079200	VDT Mate lámpara de mesa blanca 14W 2700-6500K	14	2700 - 6500	560	45,45 x 46,46 x 43,7	324

Consultar disponibilidad

Cicero



Cicero lámpara de mesa recargable

IP

IP 54



Regulable



Integrada
Sí




Tipo de lámp.
Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref. Datos en App.
8719514443730	44373000	Cicero lámpara de camping 5W 5000K	5	5000	180	11,5 x 19,8 x 11,5	325

 Consultar disponibilidad



Tiras de led

Puedes conseguir una iluminación perfecta para cada momento con las tiras de led de Philips. Obtener el mejor resultado es fácil gracias a la luz blanca o de color. Se pueden fijar a cualquier superficie: a lo largo de paneles, detrás de muebles y debajo de la encimera de la cocina, estanterías y armarios.

El diseño elegante y flexible, combinado con la tecnología LED, ofrece una iluminación que crea la atmósfera adecuada y le permite disfrutar de cada habitación y ocasión con el estado de ánimo adecuado.

Tiras de led 2 metros



Tira LED blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

4

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164273	7010131P2	Tira Led 2m blanco	10	2700	830	200,2 x 1,1 x -	326



Tira LED RGB

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

4

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164280	7010131P6	Tira Led 2m RGB	10	RGB	180	200,2 x 1,1 x -	327

Tiras de led 5 metros



Tira LED blanco

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

4

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164228	7010231P2	Tira Led 5m blanco	24	2700	2050	500,5 x 1,1 x -	328



Tira LED RGB con control remoto

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

4

EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
8718696164242	7010231P6	Tira Led 5m RGB con control remoto	22	RGB	450	500,5 x 1,1 x -	329



Ventiladores

La luz LED de Philips en los ventiladores de techo ofrece una luz muy brillante, pero agradable, para tu hogar, que puedes controlar con el mando a distancia incluido o con un interruptor de pared (SceneSwitch).

Los ventiladores Philips han sido diseñados para garantizar un potente flujo de aire y una fiabilidad constante a lo largo del tiempo. Úsalo solo o con el aire acondicionado para enfriar antes la estancia. Con modos de funcionamiento tanto para verano como para invierno, obtendrás la mejor configuración para hacer circular el aire en tu espacio durante todo el año.

El nuevo modelo Amigo, de fácil instalación, se adapta a cualquier espacio gracias a su diseño sencillo y moderno. Los modelos Atlas y Bliss cuentan con unas aspas retráctiles que pueden plegarse hacia la lámpara y ocultarse cuando no están en uso.

NUEVO

Amigo



Amigo ventilador de techo

IP

IP 20



Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169260641	26064100	Ventilador Amigo Flat DC 20W+40W 2700 - 4000 - 6500K blanco	20+40	2700 - 4000 - 6500	4000	48,5 x 13,7 x 48,5	330
NUEVO	8720169260627	26062700	Ventilador Amigo Flat DC 25W+60W 3000 - 4400 - 6500K blanco	25+60	3000 - 4400 - 6500	6500	57,7 x 14,2 x 57,7	331

NUEVO

Atlas



Atlas ventilador

IP

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1

	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169279148	27914800	Ventilador Atlas DC 28W+35W 4000-5500-3000K níquel	28	3000-4000-5500	4500	48,5 x 41,8 x 48,5	332

NUEVO

Bliss

Bliss ventilador blanco/
negro/oro**IP**

IP 20



No-Regulable



Integrada

Sí



Tipo de lámp.

Led integrado

PEDIDO MÍN.

1



	EAN	GPC	Descripción	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Lumen (lm)	Largo X Alt. X Prof. (cm)	Ref.Datos en App.
NUEVO	8720169279087	27908700	Ventilador Bliss DC 28W+35W 4000-5500-3000K blanco	28	3000 - 4000 - 5500	4500	48,5 x 41,8 x 48,5	333
NUEVO	8720169279100	27910000	Ventilador Bliss DC 28W+35W 4000-5500-3000K negro	28	3000 - 4000 - 5500	4500	48,5 x 41,8 x 48,5	334
NUEVO	8720169279124	27912400	Ventilador Bliss DC 28W+35W 4000-5500-3000K oro	28	3000 - 4000 - 5500	4500	48,5 x 41,8 x 48,5	335



Apéndice

Datos logísticos

Lámparas a techo y pared

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
1	Garnet plafón blanco 40cm 2700K	8720169195172	19517200	12	44	44	2,644	50,5	45,5	45,5	4
2	Garnet plafón blanco 40cm 4000K	8720169195219	19521900	12	44	44	2,644	50,5	45,5	45,5	4
3	Garnet plafón blanco 50cm 2700K	8720169195257	19525700	13	54	54	3,56	55,5	54,5	54,5	4
4	Garnet plafón blanco 50cm 4000K	8720169195295	19529500	13	54	54	3,56	55,5	54,5	54,5	4
5	Garnet plafón negro 40cm 2700K	8720169195196	19519600	12	44	44	2,644	50,5	45,5	45,5	4
6	Garnet plafón negro 40cm 4000K	8720169195233	19523300	12	44	44	2,644	50,5	45,5	45,5	4
7	Garnet plafón negro 50cm 2700K	8720169195271	19527100	13	54	54	3,56	55,5	54,5	54,5	4
8	Garnet plafón negro 50cm 4000K	8720169195318	19531800	13	54	54	3,56	55,5	54,5	54,5	4
9	Izso plafón 38cm 2700-4000-6500K	8720169196070	19607000	46,3	8,6	46,8	1,458	48,5	45,5	45,5	5
10	Izso plafón 47cm 2700-4000-6500K	8720169196094	19609400	55,3	8,6	55,8	2,064	57,5	45,5	45,5	5
11	Wincel plafón 39cm 2700-4000-6500K	8720169196117	19611700	47,8	9,6	48,5	1,66	50,5	50	50	5
12	Wincel plafón 47cm 2700-4000-6500K	8720169196131	19613100	56,3	9,1	57	2,225	58,5	48	48	5
13	Mauve plafón cuadrado blanco 43cm 2700K	8718696162804	3111031P0	8,9	41,8	41,8	1,175	56,5	43	43	6
14	Mauve plafón cuadrado blanco 43cm 4000K	8718696162811	3111031P3	8,9	41,8	41,8	1,175	56,5	43	43	6
15	Mauve plafón cuadrado blanco 32cm 2700K	8720169195455	19545500	8,4	35,8	35,8	0,843	73	44,5	44,5	10
16	Mauve plafón cuadrado blanco 32cm 4000K	8720169195479	19547900	8,4	35,8	35,8	0,843	73	44,5	44,5	10
17	Mauve plafón cuadrado blanco 12w 2700k	8720169195493	19549300	9,4	52,8	52,8	2,495	59	54	54	6
18	Mauve plafón cuadrado blanco 12w 4000k	8720169195516	19551600	9,4	52,8	52,8	1,939	59	54	54	6
19	Mauve plafón redondo blanco con sensor 32cm 2700K	8719514431843	43184300	8,2	34,2	34,2	0,905	67,6	35,6	35,6	8
20	Mauve plafón redondo blanco con sensor 32cm 4000K	8719514431867	43186700	8,2	34,2	34,2	0,905	67,6	35,6	35,6	8
21	Cavanal plafón cuadrado blanco con cielo estrellado 30cm 2700K	8718696169278	3280931P3	7,4	38,8	38,7	1,028	79	39	39	10
22	Cavanal plafón cuadrado blanco con cielo estrellado 35cm 2700K	8718696169285	3280931P0	7,7	33,6	33,2	1,001	68	49	49	12
23	Cavanal plafón cuadrado blanco con cielo estrellado 35cm 4000K	8718696169308	3281031P0	7,2	38,6	38,5	1,074	78,5	38,5	38,5	10
24	Cinnabar plafón blanco 25cm 2700K	8718696169278	3280931P3	42,2	10,2	42,2	1,118	82	44	44	8
25	Cinnabar plafón blanco 25cm 4000K	8718696122792	333653116	42,2	10,2	42,2	1,118	82	44	44	8
26	Cinnabar plafón blanco 32cm 2700K	8718696125809	333653117	34,4	8,7	34,4	0,828	54,5	36	36	6
27	Cinnabar plafón blanco 32cm 4000K	8718696122785	333623116	34,4	8,7	34,4	0,828	54,5	36	36	6
28	Cinnabar plafón blanco 40cm 2700K	8718696125793	333623117	27,4	7,7	27,4	0,456	57	51	51	20
29	Cinnabar plafón blanco 40cm 4000K	8718696122778	333613116	27,4	7,7	27,4	0,456	57	51	51	20
30	Moire plafón redondo blanco 6W 2700K	8718699681036	68103600	6,2	25,1	25,1	0,404	52	52	52	20
31	Moire plafón redondo blanco 6W 4000K	8718699681050	68105000	6,2	25,1	25,1	0,404	52	52	52	20
32	Moire CL200 Plafón redondo sintético 25cm 2700K	8718699681098	68109800	6,2	28,2	28,2	0,454	58,5	40	40	12
33	Moire CL200 Plafón redondo sintético 25cm 4000K	8718699681111	68111100	6,2	28,2	28,2	0,454	58,5	40	40	12
34	Moire CL200 Plafón redondo sintético 32mm 2700K	8718699681135	68113500	6,2	35,2	35,2	0,801	72,5	33,5	33,5	10
35	Moire CL200 Plafón redondo sintético 32cm 4000K	8718699681159	68115900	6,2	35,2	35,2	0,801	72,5	33,5	33,5	10
36	Moire plafón redondo blanco 20W 2700K	8719514335110	33511000	6,2	42,6	42,6	1,171	53	44	44	8
37	Moire plafón redondo blanco 20w 4000K	8719514334991	33499100	6,2	42,6	42,6	1,171	53	44	44	8
38	Moire CL200 Plafón redondo sintético 49cm 2700K	8719514431706	43170600	9,7	52,2	52,2	2,476	54	41	41	4
39	Moire CL200 Plafón redondo sintético 49cm 4000K	8719514431720	43172000	9,7	52,2	52,2	2,476	54	41	41	4
40	Ozziet plafón blanco 30cm 2700K	8719514431904	43190400	5,4	32,5	32,5	1,007	34	29,5	29,5	5

Lámparas a techo y pared

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
41	Ozziet plafón blanco 30cm 4000K	8719514431942	43194200	5,4	32,5	32,5	1,007	34	29,5	29,5	5
42	Ozziet plafón blanco 40cm 2700K	8719514431980	43198000	5,4	42,5	42,5	1,648	44	24	24	4
43	Ozziet plafón blanco 40cm 4000K	8719514432024	43202400	5,4	42,5	42,5	1,648	44	24	24	4
44	Ozziet plafón blanco 50cm 2700K	8719514432062	43206200	5,9	52,8	52,5	2,452	54	26	26	4
45	Ozziet plafón blanco 50cm 4000K	8719514432109	43210900	5,9	52,8	52,5	2,452	54	26	26	4
46	Ozziet plafón negro 30cm 2700K	8719514431928	43192800	5,4	32,5	32,5	1,007	34	29,5	29,5	5
47	Ozziet plafón negro 30cm 4000K	8719514431966	43196600	5,4	32,5	32,5	1,007	34	29,5	29,5	5
48	Ozziet plafón negro 40cm 2700K	8719514432000	43200000	5,4	42,5	42,5	1,648	44	24	24	4
49	Ozziet plafón negro 40cm 4000K	8719514432048	43204800	5,4	42,5	42,5	1,648	44	24	24	4
50	Ozziet plafón negro 50cm 2700K	8719514432086	43208600	5,9	52,8	52,5	2,452	54	26	26	4
51	Ozziet plafón negro 50cm 4000K	8719514432123	43212300	5,9	52,8	52,5	2,452	54	26	26	4
52	Suede plafón blanco sintético 28cm 2700K	8718696163580	3180131EO	86	340	335	0,747	442	352	352	5
53	Suede plafón blanco sintético 28cm 4000K	8718291533085	318013116	86	324	321	0,747	442	352	352	5
54	Suede plafón blanco sintético 38cm 2700K	8718696163603	3180231EO	106	470	465	1,485	562	482	482	5
55	Suede plafón blanco sintético 38cm 4000K	8718291533092	318023116	108	470	465	1,461	562	482	482	5
56	Superslim plafón blanco 25cm 2700K IP20	8718699681012	68101200	24,4	2,8	24,8	0,555	51	29,5	29,5	20
57	Superslim plafón blanco 25cm 4000K IP20	8718699681074	68107400	24,4	2,8	24,8	0,555	51	29,5	29,5	20
58	Superslim plafón blanco 39cm 2700K IP20	8718699680978	68097800	30	2,8	29,5	0,65	61	29,5	29,5	20
59	Superslim plafón blanco 39cm 4000K IP20	8718699680992	68099200	30	2,8	29,5	0,65	61	29,5	29,5	20
60	Superslim plafón blanco 43cm 2700K IP20	8719514327061	32706100	2,8	43	42,5	1,369	61,5	44	44	20
61	Superslim plafón blanco 55cm 2700K IP20	8719514327146	32714600	3,2	55	54,5	2,148	56	35,5	35,5	10
62	Superslim plafón negro 25cm 2700K IP20	8719514256606	25660600	25	2,8	24,5	0,555	51	29,5	29,5	20
63	Superslim plafón negro 30cm 2700K IP20	8719514256606	25660600	25	2,8	24,5	0,555	51	29,5	29,5	20
64	Superslim plafón negro 43cm 2700K IP20	8719514327085	32708500	2,8	43	42,5	1,369	61,5	44	44	20
65	Superslim plafón negro 55cm 2700K IP20	8719514327160	32716000	3,2	55	54,5	2,148	56	35,5	35,5	10
66	Shan plafón redondo blanco 12W 2700K - con sensor	8718699680534	68053400	30	8,2	30	0,583	62	50	50	12
67	Shan plafón redondo blanco 12W 4000K - con sensor	8718699680558	68055800	30	8,2	30	0,583	62	50	50	12
68	Shore plafón redondo blanco 17W 4000K	8718699729073	72907300	35,2	7,5	35,2	0,92	39,5	37	37	5
69	Shore plafón redondo blanco 10W 4000K	8718699729059	72905900	28	7,5	28	0,535	58	39,5	39,5	10
70	Twirly plafón blanco 12W 2700K	8718696122822	318143116	33,4	6,7	33,4	0,803	73	37	37	10
71	Twirly plafón blanco 12W 4000K	5413987155857	318143117	33,4	6,7	33,4	0,803	73	37	37	10
72	Twirly plafón blanco 17W 2700K	8718696122846	318153116	39,4	6,7	39,4	0,873	73	42	42	10
73	Twirly plafón blanco 17W 4000K	8718696129579	318153117	39,4	6,7	39,4	0,873	73	42	42	10
74	Twirly plafón gris 12W 2700K	8718696122839	318148716	33,4	6,7	33,4	0,803	73	37	37	10
75	Twirly plafón gris 17W 2700K	8718696122853	318158716	39,4	6,7	39,4	0,873	73	42	42	10
76	Wawel plafón blanco 35cm	8718696162774	3182131P5	7	39,7	39,6	1,165	72,3	41,8	41,8	10
77	Wawel plafón blanco 38cm	8718696162781	3182231P5	7	42,6	42,6	1,387	58,3	44,8	44,8	8
78	Wawel plafón blanco 48cm	8718696162798	3182331P5	7,3	53,6	53,6	2,244	60,8	55,8	55,8	8
79	Acuna plafón redondo blanco 12W 2700K con Sensor movimiento	8720169295988	29598800	7,2	28	28	0,565	58	46	46	12
80	Acuna plafón redondo blanco 12W 4000K con Sensor movimiento	8720169296008	29600800	7,2	28	28	0,565	58	46	46	12

Lámparas a techo y pared

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
81	Acuna plafón redondo blanco 21W 2700K con Sensor movimiento	8720169296022	29602200	8	38	38	1,034	67,5	39,5	39,5	8
82	Acuna plafón redondo blanco 21W 2700K con Sensor movimiento	8720169296046	29604600	8	38	38	1,034	67,5	39,5	39,5	8
83	Fleta plafón redondo transparente 10W 2700K- ultraeficiente	8720169300972	30097200	9,2	38,2	38,2	1,25	77	39,9	39,9	8
84	Fleta plafón redondo transparente 10W 4000K- ultraeficiente	8720169300996	30099600	9,2	38,2	38,2	1,25	77	39,9	39,9	8
85	Fleta plafón redondo blanco 10W 2700K- ultraeficiente	8720169301016	30101600	9,2	38,2	38,2	1,25	77	39,9	39,9	8
86	Fleta plafón redondo blanco 10W 4000K- ultraeficiente	8720169301030	30103000	9,2	38,2	38,2	1,25	77	39,9	39,9	8
87	Pebblo plafón negro 10W 2700K- ultraeficiente	8720169301092	30109200	6,8	35,2	35,2	1,023	71,8	36,9	36,9	10
88	Pebblo plafón negro 10W 4000K- ultraeficiente	8720169301115	30111500	6,8	35,2	35,2	1,023	71,8	36,9	36,9	10
89	Pebblo plafón blanco 10W 2700K- ultraeficiente	8720169301054	30105400	6,8	35,2	35,2	1,023	71,8	36,9	36,9	10
90	Pebblo plafón blanco 10W 4000K- ultraeficiente	8720169301078	30107800	6,8	35,2	35,2	1,023	71,8	36,9	36,9	10
91	Coiner plafón redondo negro 24W 2700K	8720169301290	30129000	10,5	47,5	47	1,623	96,5	56,5	56,5	10
92	Coiner plafón redondo negro 24W 4000K	8720169301313	30131300	10,5	47,5	47	1,623	96,5	56,5	56,5	10
93	Coiner plafón redondo blanco 24W 2700K	8720169301252	30125200	10,5	47,5	47	1,623	96,5	56,5	56,5	10
94	Coiner plafón redondo blanco 24W 4000K	8720169301276	30127600	10,5	47,5	47	1,623	96,5	56,5	56,5	10
95	Hanno plafón redondo negro y dorado de metal 24W 2700K	8720169301337	30133700	8,7	47	46,5	1,54	95,5	47,5	47,5	10
96	Hanno plafón redondo negro y dorado de metal 24W 4000K	8720169301351	30135100	8,7	47	46,5	1,54	95,5	47,5	47,5	10
97	Hanno plafón redondo blanco y dorado de metal 24W 2700K	8720169301375	30137500	8,7	47	46,5	1,54	95,5	47,5	47,5	10
98	Hanno plafón redondo blanco y dorado de metal 24W 4000K	8720169301399	30139900	8,7	47	46,5	1,54	95,5	47,5	47,5	10
99	Doris plafón blanco CL257 31cm 4000K	8718699777258	77725800	35	10	35	0,981	72	52	52	10
100	Doris plafón negro CL257 31cm 2700K	8718699758943	75894300	35	10	35	0,981	72	52	52	10
101	Doris Plafón níquel CL257 31cm 4000K	8718699758905	75890500	35	10	35	0,981	72	52	52	10
102	Superslim plafón blanco 25cm 2700K IP44	8719514327184	32718400	2,8	25	24,5	0,515	51	31,5	31,5	20
103	Superslim plafón blanco 25cm 4000K IP44	8719514327221	32722100	2,8	25	24,5	0,515	51	31,5	31,5	20
104	Superslim plafón blanco 30cm 2700K IP44	8719514327269	32726900	2,8	30	29,5	0,731	61	31,5	31,5	20
105	Superslim plafón negro 25cm 2700K IP44	8719514327207	32720700	2,8	25	24,5	0,515	51	31,5	31,5	20
106	Superslim plafón negro 25cm 2700K IP44	8719514327283	32728300	2,8	30	29,5	0,731	61	31,5	31,5	20
107	Spray Plafón plata 29cm 2700K	8718699777319	77731900	33,4	6,7	33,4	0,823	71,5	34	34	10
108	Spray Plafón plata 35cm 2700K	8718699777333	77733300	39,4	6,7	39,4	1,111	52	42	42	8

Downlights

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
109	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 75mm 3000K	8719514494589	49458900	5,6	10,8	10,8	0,134	35,6	22,8	22,8	12
110	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 75mm 4000K	8719514494565	49456500	5,6	10,8	10,8	0,134	35,6	22,8	22,8	12
111	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 90mm 3000K	8719514494602	49460200	5,6	10,8	10,8	0,15	35,6	22,8	22,8	12
112	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 90mm 4000K	8719514494626	49462600	5,6	10,8	10,8	0,15	35,6	22,8	22,8	12
113	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 125mm 3000K	8720169212787	21278700	5,7	14,8	14,8	0,243	36,2	30,8	30,8	12
114	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 125mm 4000K	8720169212800	21280000	5,7	14,8	14,8	0,243	36,2	30,8	30,8	12
115	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 150mm 3000K	8720169212824	21282400	5,7	17,3	17,3	0,303	36,2	35,8	35,8	12
116	Diamond cut downlight redondo blanco Ultra Efficient 150mm 4000K	8720169212848	21284800	5,7	17,3	17,3	0,303	36,2	35,8	35,8	12
117	Diamond cut downlight redondo blanco 75mm 3,5W 3000K	8719514453142	45314200	5,6	10,8	10,8	0,134	35,6	22,8	22,8	12
118	Diamond cut downlight redondo blanco 75mm 3,5W 3000K 3p	8719514453241	45324100	10,3	10,1	16,3	0,333	22	17,6	17,6	4
119	Diamond cut downlight redondo blanco 75mm 3,5W 4000K	8719514453166	45316600	5,6	10,8	10,8	0,134	35,6	22,8	22,8	12
120	Diamond cut downlight redondo blanco 90mm 4,5W 3000K	8719514453203	45320300	5,6	10,8	10,8	0,15	35,6	22,8	22,8	12
121	Diamond cut downlight redondo blanco 90mm 4,5W 4000K	8719514453227	45322700	5,6	10,8	10,8	0,15	35,6	22,8	22,8	12
122	Diamond cut downlight redondo plata 75mm 3,5W 3000K	8719514453180	45318000	5,6	10,8	10,8	0,134	35,6	22,8	22,8	12
123	Diamond cut downlight redondo plata 75mm 3,5W 3000K 3p	8719514453265	45326500	10,3	10,1	16,3	0,333	22	17,6	17,6	4
124	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 3000K	8720169173606	17360600	4,7	10,5	9,2	0,067	22,8	20,1	20,1	12
125	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 4000K	8720169173620	17362000	4,7	10,5	9,2	0,067	22,8	20,1	20,1	12
126	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 6500K	8720169173644	17364400	4,7	10,5	9,2	0,067	22,8	20,1	20,1	12
127	Meson downlight redondo 80mm 5,5W 4000K 3p	8720169174122	17412200	9,3	11,8	9,3	0,183	39,9	20,7	20,7	8
128	Meson downlight redondo 125mm 12,5W 3000K	8720169173767	17376700	4,2	14,1	14,1	0,121	29,7	29,7	29,7	12
129	Meson downlight redondo 125mm 12,5W 4000K	8720169173781	17378100	4,2	14,1	14,1	0,121	29,7	29,7	29,7	12
130	Meson downlight redondo 125mm 12,5W 6500K	8720169173804	17380400	4,2	14,1	14,1	0,121	29,7	29,7	29,7	12
131	Meson downlight redondo 150mm 16,5W 3000K	8720169173828	17382800	4,2	16,6	16,6	0,175	35,5	35,5	35,5	12
132	Meson downlight redondo 150mm 16,5W 4000K	8720169173842	17384200	4,2	16,6	16,6	0,175	35,5	35,5	35,5	12
133	Meson downlight redondo 150mm 16,5W 6500K	8720169173866	17386600	4,2	16,6	16,6	0,175	35,5	35,5	35,5	12
134	Meson downlight redondo 175mm 20W 3000K	8720169230965	23096500	4,3	19,5	19,3	0,214	40,3	21	21	12
135	Meson downlight redondo 175mm 20W 4000K	8720169230989	23098900	4,3	19,5	19,3	0,214	40,3	21	21	12
136	Meson downlight redondo 175mm 20W 6500K	8720169231009	23100900	4,3	19,5	19,3	0,214	40,3	21	21	12
137	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 3000K	8720169231023	23102300	4,3	22	21,8	0,262	45,3	23,5	23,5	12
138	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 4000K	8720169231047	23104700	4,3	22	21,8	0,262	45,3	23,5	23,5	12
139	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 6500K	8720169231061	23106100	4,3	22	21,8	0,262	45,3	23,5	23,5	12
140	Meson downlight redondo 200mm 23,5W 4000K 2p	8720169231085	23108500	21,7	8,1	21,7	0,509	67,5	23,5	23,5	6
141	Meson downlight cuadrado 125mm 12,5W 3000K	8720169174009	17400900	4,2	14,1	15,1	0,141	31,6	29,6	29,6	12
142	Meson downlight cuadrado 125mm 12,5W 4000K	8720169173460	17346000	4,2	14,1	15,1	0,141	31,6	29,6	29,6	12
143	Meson downlight cuadrado 125mm 12,5W 6500K	8720169174023	17402300	4,2	14,1	15,1	0,141	31,6	29,6	29,6	12
144	Meson downlight cuadrado 150mm 16,5W 3000K	8720169174047	17404700	4,2	16,6	17,6	0,196	36,6	34,6	34,6	12
145	Meson downlight cuadrado 150mm 16,5W 4000K	8720169173484	17348400	4,2	16,6	17,6	0,196	36,6	34,6	34,6	12
146	Meson downlight cuadrado 150mm 16,5W 6500K	8720169174085	17408500	4,2	16,6	17,6	0,196	36,6	34,6	34,6	12
147	Meson downlight adosado redondo blanco 150mm 16,5W 3000K	8720169174108	17410800	4,8	17,6	17,3	0,182	36,2	19	19	12
148	Meson downlight adosado redondo blanco 150mm 16,5W 4000K	8720169173507	17350700	4,8	17,6	17,3	0,182	36,2	19	19	12

Downlights

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho. (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
149	Meson downlight adosado redondo blanco 200mm 23,5W 3000K	8720169174160	17416000	4,6	22,8	22,5	0,272	46,6	24,2	24,2	12
150	Meson downlight adosado redondo blanco 200mm 23,5W 4000K	8720169173521	17352100	4,6	22,8	22,5	0,272	46,6	24,2	24,2	12
151	Pomeron downlight redondo 70mm 7W 2700K	8718696173817	5955631E0	9,3	8,8	9,3	0,222	30	20,5	20,5	12
152	Pomeron downlight redondo 70mm 7W 4000K	8718696173824	5955631E3	9,3	8,8	9,3	0,222	30	20,5	20,5	12
153	Magneos downlight cuadrado negro 210mm 12W 2700K	8719514328730	32873000	3,3	22	21,5	0,529	43,5	23	23	12
154	Magneos downlight cuadrado blanco 210mm 12W 2700K	8719514328716	32871600	3,3	22	21,5	0,529	43,5	23	23	12
155	Magneos downlight cuadrado blanco 210mm 12W 4000K	8719514328860	32886000	3,3	22	21,5	0,529	43,5	23	23	12
156	Magneos downlight redondo blanco 210mm 12W 2700K	8719514328679	32867900	3,3	22	21,5	0,459	43,5	23	23	12
157	Magneos downlight redondo blanco 210mm 12W 4000K	8719514328846	32884600	3,3	22	21,5	0,459	43,5	23	23	12
158	Magneos downlight redondo negro 210mm 12W 2700K	8719514328693	32869300	3,3	22	21,5	0,459	43,5	23	23	12

Foco

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho. (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
159	Bracia Foco individual de metal blanco	8720169174740	17474000	9,6	12	9,6	0,302	50	20,8	20,8	20
160	Bracia Foco 2 luces de metal blanco	8720169174764	17476400	10,4	27	13	0,629	43,6	28,6	28,6	16
161	Bracia Foco 3 luces de metal blanco	8720169174788	17478800	10,4	44	13	0,956	45,6	42,6	42,6	12
162	Bracia Foco 4 luces de metal blanco	8720169174801	17480100	10,4	61	13	1,376	62,6	33	33	9
163	Bracia Foco individual de metal negro	8720169174825	17482500	9,6	12	9,6	0,302	50	20,8	20,8	20
164	Bracia Foco 2 luces de metal negro	8720169174849	17484900	10,4	27	13	0,629	43,6	28,6	28,6	16
165	Bracia Foco 3 luces de metal negro	8720169174863	17486300	10,4	44	13	0,956	45,6	42,6	42,6	12
166	Bracia Foco 4 luces de metal negro	8720169174887	17488700	10,4	61	13	1,376	62,6	33	33	9
167	Burlap Foco 2 luces de metal níquel	8718696132975	5023217E7	12	32	14	0,868	33,5	25,5	25,5	2
168	Burlap Foco 3 luces de metal níquel	8718696132982	5023317E7	14	32	32	1,771	58,5	33,5	33,5	4
169	Burlap Foco 4 luces de metal níquel	8718696132999	5023417E7	12	72	14	1,651	73,5	25,5	25,5	2
170	Kosipo Foco individual de metal blanco	8719514435216	43521600	11	16,6	15	0,533	34,7	31,5	31,5	12
171	Kosipo Foco 2 luces de metal blanco	8719514435230	43523000	11,3	33,3	11,7	0,974	35,5	34,8	34,8	6
172	Kosipo Foco 3 luces de metal blanco	8719514435254	43525400	11,3	48,9	11,7	1,462	50,4	35,5	35,5	6
173	Kosipo Foco 4 luces de metal blanco	8719514435278	43527800	11,3	67,3	11,7	1,914	68,9	35,5	35,5	6
174	Kosipo Foco individual de metal negro	8718696164884	5059130PN	11,1	17	15,1	0,601	34,7	31,5	31,5	12
175	Kosipo Foco 2 luces de metal negro	8718696164907	5059230PN	11,5	11,7	33,4	1,069	35,5	34,8	34,8	6
176	Kosipo Foco 3 luces de metal negro	8718696164921	5059330PN	11,5	11,7	49	1,628	50,4	35,5	35,5	6
177	Kosipo Foco 4 luces de metal negro	8718696164945	5059430PN	11,5	11,7	67,5	2,159	68,9	35,5	35,5	6
178	Limbali foco individual en metal blanco	8719514465138	46513800	9	9	10,5	0,223	19,5	19,5	19,5	4
179	Limbali foco 2 luces en metal blanco	8719514465152	46515200	9	30	10	0,424	31,5	19,5	19,5	2
180	Limbali foco 3 luces en metal blanco	8719514465176	46517600	9,5	28	30	0,79	29,7	21,2	21,2	2
181	Limbali foco 4 luces en metal blanco	8719514465190	46519000	9	70	10	0,785	71,5	19,5	19,5	2
182	Limbali foco individual en metal negro	8719514465213	46521300	9	9	10,5	0,223	19,5	19,5	19,5	4

Foco

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
183	Limballi foco 2 luces en metal negro	8719514465237	46523700	9	30	10	0,424	31,5	19,5	19,5	2
184	Limballi foco 3 luces en metal negro	8719514465251	46525100	9,5	28	30	0,79	29,7	21,2	21,2	2
185	Limballi foco 4 luces en metal negro	8719514465275	46527500	9	70	10	0,785	71,5	19,5	19,5	2
186	Limballi foco individual en metal níquel	8718696133248	5031017E7	10	13	12	0,364	25,5	21,5	21,5	4
187	Limballi foco 2 luces en metal níquel	8718696133255	5031217E7	12	32	14	0,725	33,5	25,5	25,5	2
188	Limballi foco 3 luces en metal níquel	8718696133262	5031317E7	12	52	14	1,024	53,5	25,5	25,5	2
189	Limballi foco 4 luces en metal níquel	8718696133279	5031417E7	12	72	14	1,437	74,2	16	16	2
190	Meranti foco individual en metal blanco	8719514465299	46529900	10	13	12	0,309	25,5	21,5	21,5	4
191	Meranti foco 2 luces en metal blanco	8719514465312	46531200	12	32	14	0,502	33,5	25,5	25,5	2
192	Meranti foco 3 luces en metal blanco	8719514465336	46533600	12	52	14	0,729	53,5	25,5	25,5	2
193	Meranti foco 4 luces en metal blanco	8719514465350	46535000	12	72	14	0,944	73,4	15,2	15,2	2
194	Meranti foco individual en metal negro	8719514465374	46537400	10	13	12	0,309	25,5	21,5	21,5	4
195	Meranti foco 2 luces en metal negro	8719514465398	46539800	12	32	14	0,502	33,5	25,5	25,5	2
196	Meranti foco 3 luces en metal negro	8719514465411	46541100	12	52	14	0,729	53,5	25,5	25,5	2
197	Meranti foco 4 luces en metal negro	8719514465435	46543500	12	72	14	0,944	73,4	15,2	15,2	2
198	Meranti foco individual en metal níquel	8718696133248	5031017E7	10	13	12	0,364	25,5	21,5	21,5	4
199	Meranti foco 2 luces en metal níquel	8718696133255	5031217E7	12	32	14	0,725	33,5	25,5	25,5	2
200	Meranti foco 3 luces en metal níquel	8718696133262	5031317E7	12	52	14	1,024	53,5	25,5	25,5	2
201	Meranti foco 4 luces en metal níquel	8718696133279	5031417E7	12	72	14	1,437	74,2	16	16	2
202	Pongee foco individual en metal blanco	8718696164761	5058131PN	11,1	17	15,1	0,509	34,7	31,5	31,5	12
203	Pongee foco 2 luces en metal blanco	8718696164792	5058231PN	11,5	11,7	33,4	0,944	35,5	34,8	34,8	6
204	Pongee foco 3 luces en metal blanco	8718696164822	5058331PN	11,4	24,8	24,5	1,336	50,3	25,8	25,8	6
205	Pongee foco 4 luces en metal blanco	8718696164853	5058431PN	11,5	11,7	67,5	1,909	68,9	35,5	35,5	6
206	Pongee foco individual en metal negro	8718696164785	5058130PN	11,1	17	15,1	0,509	34,7	31,5	31,5	12
207	Pongee foco 2 luces en metal negro	8718696164815	5058230PN	11,5	11,7	33,4	0,944	35,5	34,8	34,8	6
208	Pongee foco 3 luces en metal negro	8718696164846	5058330PN	11,4	24,8	24,5	1,336	50,3	25,8	25,8	6
209	Pongee foco 4 luces en metal negro	8718696164877	5058430PN	11,5	11,7	67,5	1,909	68,9	35,5	35,5	6
210	Runner foco individual en metal blanco	8718291487920	530903112	10,2	11,5	13,8	0,452	43,2	32,5	32,5	18
211	Runner foco 2 luces en metal blanco	8718291487944	530923112	10,2	31,6	10,9	0,988	56,6	22,2	22,2	10
212	Runner foco 3 luces en metal blanco	8718291487838	530933112	10,2	49,1	10,9	1,465	57,5	22,8	22,8	10
213	Runner foco 4 luces en metal blanco	8718291487852	530943112	11,3	25,1	25,3	1,772	58,7	27,2	27,2	5
214	Runner foco individual en metal negro	8719514435292	43529200	10,2	11,5	13,8	0,383	43,2	32,5	32,5	18
215	Runner foco 2 luces en metal negro	8719514435315	43531500	10,2	31,6	10,9	0,804	56,6	22,2	22,2	10
216	Runner foco 3 luces en metal negro	8719514435339	43533900	10,2	49,1	10,9	1,193	57	22,5	22,5	10
217	Runner foco 4 luces en metal negro	8719514435353	43535300	11,3	25,1	25,3	1,449	58,7	27,2	27,2	5
218	Runner foco individual en metal aluminio	8718291487937	530904812	10,2	11,5	13,8	0,447	43,2	32,5	32,5	18
219	Runner foco 2 luces en metal aluminio	8718291487951	530924812	10,2	31,6	10,9	0,958	56,6	22,2	22,2	10
220	Runner foco 3 luces en metal aluminio	8718291487845	530934812	10,2	49,1	10,9	1,44	57,5	22,8	22,8	10
221	Star foco individual en aluminio blanco	8718291444848	562403116	7,3	14,3	9,3	0,364	38,7	20,8	20,8	20
222	Star foco 2 luces en aluminio blanco	8718291444862	562423116	7,3	21,8	9,3	0,615	39,4	31,4	31,4	16

Foco

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
223	Star foco 3 luces en aluminio blanco	8718291444886	562433116	9,3	21,8	21,3	0,995	39,4	23,5	23,5	12
224	Star foco 4 luces en aluminio blanco	8718291444909	562443116	7,3	57,8	9,3	1,323	30,1	24,1	24,1	9
225	Star foco individual en metal blanco warmglow	8718696154625	5624031P0	11,3	11,8	11,3	0,376	35,6	13	13	12
226	Star foco 2 luces en metal blanco warmglow	8718696154632	5624231P0	11,3	29,8	11,3	0,642	35,6	24,3	24,3	12
227	Star foco 3 luces en metal blanco warmglow	8718696154649	5624331P0	11,3	50,8	11,3	1,019	58,2	24,3	24,3	10
228	Star foco 4 luces en metal blanco warmglow	8718696154656	5624431P0	11,3	68,8	11,3	1,427	24,3	24,3	24,3	4
229	Star foco individual alluminio	8718291444855	562404816	7,3	14,3	9,3	0,359	38,7	20,8	20,8	20
230	Star foco 2 luces alluminio	8718291444879	562424816	7,3	21,8	9,3	0,605	39,4	31,4	31,4	16
231	Star foco 3 luces alluminio	8718291444893	562434816	9,3	21,8	21,3	0,98	39,4	23,5	23,5	12
232	Star foco 4 luces alluminio	8718291444916	562444816	7,3	57,8	9,3	1,298	30,1	24,1	24,1	9
233	Clockwork foco individual blanco de metal 4W 2700k	8718291488132	531703116	10,3	11,8	11,3	0,576	35,6	11	11	9
234	Clockwork foco 2 luces blanco de metal 2x4W 2700k	8718291488156	531723116	11,3	29,8	11,3	0,897	35,6	24,3	24,3	12
235	Clockwork foco 4 luces blanco de metal 4x4W 2700k	8718291488439	531743116	11,3	68,8	11,3	1,837	24,3	24,3	24,3	4
236	Paisley foco individual aluminio	8718696164617	5057148PN	11,1	17	15,1	0,526	34,7	31,5	31,5	12
237	Paisley foco 2 luces aluminio	8718696164655	5057248PN	11,3	11,7	33,4	0,914	35,5	34,8	34,8	6
238	Paisley foco 3 luces aluminio	8718696164693	5057348PN	11,5	11,7	49	1,403	50,4	35,5	35,5	6
239	Paisley foco individual blanco de metal	8718696164624	5057131PN	11,1	17	15,1	0,526	34,7	31,5	31,5	12
240	Paisley foco 2 luces blanco de metal	8718696164662	5057231PN	11,3	11,7	33,4	0,914	35,5	34,8	34,8	6
241	Paisley foco 3 luces blanco de metal	8718696164709	5057331PN	11,5	11,7	49	1,403	50,4	35,5	35,5	6
242	Paisley foco 4 luces blanco de metal	8718696164747	5057431PN	11,5	11,7	67,5	1,854	68,9	35,5	35,5	6
243	Palms foco individual negro de cristal	8720169299276	29927600	12	14	13	0,386	37,8	27,6	27,6	12
244	Palms foco 2 luces negro de cristal	8720169299290	29929000	12	31	13	0,713	37,8	32,6	32,6	6
245	Palms foco 3 luces negro de cristal	8720169299313	29931300	12	51	13	1,023	52,6	37,6	37,6	6
246	Palms foco 4 luces negro de cristal	8720169299337	29933700	12	71	13	1,322	72,6	37,6	37,6	6
247	Palms foco 3 luces redondo negro de cristal	8720169299351	29935100	10	24	24	1,077	31,8	25,6	25,6	6
248	Sleet foco individual negro de cristal	8720169299573	29957300	12	14	13	0,401	37,8	27,6	27,6	12
249	Sleet foco 2 luces negro de cristal	8720169299597	29959700	12	25	15,4	0,793	37,6	26,6	26,6	6
250	Sleet foco 3 luces negro de cristal	8720169299610	29961000	12	45,4	15,4	1,246	47	25,6	25,6	4
251	Sleet foco 4 luces negro de cristal	8720169299634	29963400	12	64	15,4	1,606	65,6	25,6	25,6	4
252	Sleet foco 3 luces redondo negro de cristal	8720169299658	29965800	11	26	26	1,142	34,8	27,6	27,6	6
253	Conduit foco individual negro y dorado de metal	8720169299870	29987000	12	10,2	13	0,32	37,8	27,6	27,6	12
254	Conduit foco 2 luces negro y dorado de metal	8720169299894	29989400	11	28	12	0,58	34,8	29,6	29,6	6
255	Conduit foco 3 luces negro y dorado de metal	8720169299917	29991700	11	49,2	12	0,823	51	34,8	34,8	6
256	Conduit foco 4 luces negro y dorado de metal	8720169299931	29993100	11	70,3	12	1,067	72	34,8	34,8	6
257	Conduit foco 3 luces redondo negro y dorado de metal	8720169299955	29995500	10	24	24	0,883	31,8	25,6	25,6	6
258	Cleft foco individual negro de cristal	8720169299979	29997900	12	12	16	0,417	37,8	33,6	33,6	12
259	Cleft foco 2 luces negro de cristal	8720169299993	29999300	11	28,4	17	0,784	34,8	30	30	6
260	Cleft foco 3 luces negro de cristal	8720169300019	30001900	11	49,4	17	1,105	51	34,8	34,8	6
261	Cleft foco 4 luces negro de cristal	8720169300033	30003300	11	80	13	1,476	81,6	23,6	23,6	4
262	Cleft foco 3 luces redondo negro de cristal	8720169300057	30005700	12,5	24	24	1,156	39,5	25,6	25,6	6

Foco

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
263	Niall foco individual negro y dorado de metal	8720169300071	30007100	12	10,2	13	0,309	37,8	27,6	27,6	12
264	Niall foco 2 luces negro y dorado de metal	8720169300095	30009500	11	28	12	0,542	34,8	29,6	29,6	6
265	Niall foco 3 luces negro y dorado de metal	8720169300118	30011800	11	49,2	12	0,774	51	34,8	34,8	6
266	Niall foco 4 luces negro y dorado de metal	8720169300132	30013200	11	70,3	12	1,019	72	34,8	34,8	6
267	Niall foco 3 luces redondo negro y dorado de metal	8720169300156	30015600	10	24	24	0,851	31,8	25,6	25,6	6
268	Idris foco individual de baño negro de metal	8720169298972	29897200	12	10,2	13	0,35	37,8	27,6	27,6	12
269	Idris foco 2 luces de baño negro de metal	8720169298996	29899600	7,6	34	9,6	0,56	35,6	32,2	32,2	8
270	Idris foco 3 luces redondo de baño negro de metal	8720169299054	29905400	10	22,5	20,6	0,895	43	31,6	31,6	6
271	Idris foco 3 luces de baño negro de metal	8720169299016	29901600	7,6	52	9,6	0,865	53,6	32,2	32,2	8
272	Idris foco individual de baño blanco de metal	8720169299078	29907800	12	10,2	13	0,35	37,8	27,6	27,6	12
273	Idris foco 2 luces de baño blanco de metal	8720169299092	29909200	7,6	34	9,6	0,56	35,6	32,2	32,2	8
274	Idris foco 3 luces redondo de baño blanco de metal	8720169299153	29915300	10	22,5	20,6	0,895	43	31,6	31,6	6
275	Idris foco 3 luces de baño blanco de metal	8720169299115	29911500	7,6	52	9,6	0,865	53,6	32,2	32,2	8
276	Idris foco individual de baño dorado y negro de metal	8720169299177	29917700	12	10,2	13	0,35	37,8	27,6	27,6	12
277	Idris foco 2 luces de baño dorado y negro de metal	8720169299191	29919100	7,6	34	9,6	0,56	35,6	32,2	32,2	8
278	Idris foco 3 luces redondo de baño dorado y negro de metal	8720169299252	29925200	10	22,5	20,6	0,895	43	31,6	31,6	6
279	Idris foco 3 luces de baño dorado y negro de metal	8720169299214	29921400	7,6	52	9,6	0,865	53,6	32,2	32,2	8
280	Rover barra espejo redondo negro 5W 2700K	8720169300170	30017000	7	4,6	9	0,423	47,6	37	37	10
281	Rover barra espejo redondo negro 10W 2700K	8720169300217	30021700	7	6,2	9	0,474	63,6	29,8	29,8	8
282	Rover barra espejo cuadrado negro 5W 2700K	8720169300255	30025500	6,6	4,56	6,6	0,591	47	35	35	10
283	Rover barra espejo cuadrado negro 10W 2700K	8720169300293	30029300	6,6	6,4	6,6	0,789	65,6	35	35	10
284	Rover barra espejo redondo dorado 5W 2700K	8720169299375	29937500	7	4,6	9	0,423	47,6	37	37	10
285	Rover barra espejo cuadrado dorado 10W 2700K	8720169299399	29939900	7	6,2	9	0,474	63,6	29,8	29,8	8
286	Rover barra espejo cuadrado dorado 5W 2700K	8720169299498	29949800	6,6	4,56	6,6	0,591	47	35	35	10
287	Rover barra espejo cuadrado dorado 10W 2700K	8720169299511	29951100	6,6	6,4	6,6	0,789	65,6	35	35	10

Focos empotrados

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
288	Donegal foco empotrado redondo cobre	8718696160862	5039105PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
289	Donegal foco empotrado redondo cobre 3p	8718696160930	5039305PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20
290	Donegal foco empotrado redondo gris	8718696160886	5039199PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
291	Donegal foco empotrado redondo gris 3p	8718696160947	5039399PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20
292	Donegal foco empotrado redondo níquel	8718696160831	5039117PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
293	Donegal foco empotrado redondo níquel 3p	8718696160893	5039317PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20
294	Donegal foco empotrado redondo blanco	8718696160848	5039131PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
295	Donegal foco empotrado redondo blanco 3p	8718696160909	5039331PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20
296	Donegal foco empotrado níquel cuadrado	8718696160961	5040117PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
297	Donegal foco empotrado níquel cuadrado 3p	8718696160893	5039317PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20
298	Donegal foco empotrado cuadrado blanco	8718696160978	5040131PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
299	Donegal foco empotrado cuadrado blanco 3p	8718696161029	5040331PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20
300	Enif foco empotrado orientable en metal níquel	8718696133354	5924017E7	4	14,5	9,5	0,217	16	10,5	10,5	6
301	Enif foco empotrado orientable en metal níquel 3p	8718696133385	5924317E7	5	28	10	0,888	29,5	17	17	6
302	Enif foco empotrado orientable en metal blanco	8718696133361	5924031E7	4	14,5	9,5	0,217	16	10,5	10,5	6
303	Enif foco empotrado orientable en metal blanco 3p	8718696133392	5924331E7	5	28	10	0,888	29,5	17	17	6
304	Enneper foco empotrado cuadrado blanco	8718696160213	5019131PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
305	Enneper foco empotrado cuadrado blanco 3p	8718696160374	5019331PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20
306	Enneper foco empotrado redondo blanco	8718696160367	5018131PN	53	158	103	0,18	552	228	228	40
307	Enneper foco empotrado redondo blanco 3p	8718696160404	5018331PN	103	308	53	0,392	550	216	216	20

Lámparas de mesa

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
308	Forys Clip lámpara de mesa blanca 4,5W 4000K	8720169194397	19439700	7,5	16,5	15	0,363	23,5	16	16	3
309	Hat lámpara de mesa blanca 4,5W 3000-5700K	8719514443778	44377800	10	26,6	10	0,483	51,5	41,5	41,5	20
310	Ivory lámpara de mesa blanca 5W 2700-5000K	8719514420410	42041000	12,5	41,1	17,6	0,857	40,6	37,6	37,6	6
311	Rock lámpara de mesa blanca 5W 5000K	8719514443815	44381500	9,8	17,2	9,8	0,32	40,5	40,5	40,5	32
312	Donutclip lámpara de mesa blanca 3W 4000K	8719514396876	39687600	6,5	18	17	0,428	55,5	20,5	36	16
313	Donutclip lámpara de mesa rosa 3W 4000K	8719514396890	39689000	6,5	18	17	0,428	55,5	20,5	36	16
314	Tilpa lámpara de mesa blanca 5W 5000K	8719514443839	44383900	10	28,4	10	0,395	51,5	41,5	41,5	20
315	Amber lámpara de mesa blanca 5W 4000K	8719514420373	42037300	6,8	28,3	10,3	0,418	35,5	22	22	10
316	Amber lámpara de mesa negra 5W 4000K	8719514420397	42039700	6,8	28,3	10,3	0,418	35,5	22	22	10
317	Bucket lámpara de mesa blanca 8W 3000-5700K	8719514443792	44379200	11,5	34,5	18	0,72	56	48	48	12
318	Robotplus lámpara de mesa blanca 14W 4000K	8719514430815	43081500	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
319	Mirror lampada da trucco bianca 4,5W 3000-5000K	8719514420458	42045800	9,8	31,7	22,5	1,265	47	31,5	31,5	6
320	Mirror lampada da trucco rosa 4,5W 3000-5000K	8719514420472	42047200	9,8	31,7	22,5	1,265	47	31,5	31,5	6
321	Edison lámpara de monitor negra 4,5W 3000-5000K	8719514420434	42043400	11,5	6,2	49,2	0,434	51,5	33,5	33,5	15

Lámparas de mesa

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
322	Einstein lámpara de mesa 15W 3000-5100k	8719514431195	43119500	23,2	51	26,6	#N/D	56	53	59	4
323	Sword lámpara de mesa gris 14W 4000K	8719514443655	44365500	14,3	48,3	19,5	1,275	58,4	40	40	8
324	VDT Mate lámpara de mesa blanca 14W 2700-6500K	8719514430792	43079200	25	53	29,5	#N/D	55,5	32,5	51	2
325	Cicero lámpara de camping 5W 5000K	8719514443730	44373000	13,7	21,6	13,7	0,569	70,2	28,2	28,2	10

Tiras de led

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
326	Tira Led 2m blanco	8718696164273	7010131P2	5,5	13,5	13,5	0,244	30	28,5	28,5	10
327	Tira Led 2m RGB	8718696164280	7010131P6	5,5	13,5	13,5	0,244	30	28,5	28,5	10
328	Tira Led 5m blanco	8718696164228	7010231P2	5,5	16	16	0,364	33,5	29,5	29,5	10
329	Tira Led 5m RGB con control remoto	8718696164242	7010231P6	5,5	16	16	0,364	33,5	29,5	29,5	10

Ventiladores

Ref. Datos App.	Descripción	EAN	GPC	PACKAGING INDIVIDUAL				PACKAGING POR CAJA			
				Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Peso bruto (kg)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Prof. (cm)	Ud. por caja
330	Ventilador Amigo Flat DC 20W+40W 2700 - 4000 - 6500K blanco	8720169260641	26064100	15,5	51,5	51	2,591	64,5	52,5	52,5	4
331	Ventilador Amigo Flat DC 25W+60W 3000 - 4400 - 6500K blanco	8720169260627	26062700	17	62	61,5	3,833	63	53	53	3
332	Ventilador Atlas DC 28W+35W 4000-5500-3000K níquel	8720169279148	27914800	54,8	28,5	54,8	8,95	54,8	28,5	54,8	1
333	Ventilador Bliss DC 28W+35W 4000-5500-3000K blanco	8720169279087	27908700	54,8	28,5	54,8	8,95	54,8	28,5	54,8	1
334	Ventilador Bliss DC 28W+35W 4000-5500-3000K negro	8720169279100	27910000	54,8	28,5	54,8	8,95	54,8	28,5	54,8	1
335	Ventilador Bliss DC 28W+35W 4000-5500-3000K oro	8720169279124	27912400	54,8	28,5	54,8	8,95	54,8	28,5	54,8	1



©2024 Signify Holding. Reservados todos los derechos. Signify Iberia, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

Edición 2024

www.lighting.philips.es/consumer