

Hitta rätt LED-lysrör för alla slags behov!

Vi har Philips LED-lysrör för varje behov och installation. Det finns ett brett sortiment av LED-lysrör för EM-don, HF-don och uppkoppling direkt på nätspänningen, för T5- eller T8-armaturer, samt alternativ med mycket högt ljusflöde eller maximal effektivitet. Med denna guide hittar du rätt LED-lysrör i tre enkla steg.



Steg 1 Välj rätt version

Philips LED-lysrör finns i fyra olika versioner. Välj den som bäst motsvarar din kunds önskemål och behov.

BRA	BÄTTRE		BÄST
CorePro	MASTER Value	MASTER	Master Connect
Helt enkelt bäst pris	Högt ljusflöde till konkurrenskraftiga priser	Bättre prestanda, högsta effektivitet	De senaste innovationerna med smart, trådlös kontroll

Steg 2 Hitta rätt typ

Hitta rätt alternativ för din kunds specifika applikation (välj rätt kolumn) och rätt armaturtyp (välj rätt rad). Därefter hittar du fyra rutor som representerar fyra olika versioner (motsvarande färgerna från steg 1). Välj ruta efter önskemål, och slå sedan upp bokstaven/bokstäverna i tabellen på nästa sida.

För mer information, besök www.lighting.philips.se/produkter/ljuskallor/led-lampor/led-lysror

Eller skanna QR-koden



Kontor/klassrum	Entréer/hall	Förråd < 3m	Lager > 3m	Industrier	Parkeringsgarage	Livsmedel

T8 armatur

Med tändare	D	F,G	O	C	E	O	A	C	E	O	C, D	E, F,G	O	C, D	E, F,G	O	C	E,H	O	I
Utan tändare ¹	K			J			J				J,K			J,K		J				
Universal ¹	N			M	N		M	N			N			N		M				

T5 armatur

Utan förkopplingsdon	P,Q			P,Q			P				P,Q			P,Q						
Med förkopplingsdon ¹	S,T			R			R				R,T			R,T		R				

Steg 3

Beställ rätt LED-lysrör

Du kan nu slå upp de valda bokstäverna från steg 2 i tabellen nedan. Då väljer du önskad längd (600, 900, 1200 eller 1500 mm) och färgtemperatur. Du hittar färgtemperaturen i produktnamnet. Till exempel så står "830" för 3000 Kelvin med ett CRI-värde på 80.

- 1) När du använder LED-lysrör i en armatur utan tändare (med HR-don); konsultera alltid VSA-kompatibilitetslistan på www.lighting.philips.se/produkter/ljuskallor/led-lampor/led-lysrör
- 2) Kapaciteten under "Ersätter" anges för att indikera vilket LED-lysrör som motsvarar effekten på det konventionella lysrör som ska ersättas. Belysningsstyrkan för LED-lysrör kan skilja sig från konventionella rör på grund av dess riktade design

T8 armatur

	Produktbenämning	Ersätter ²	Effekt	Ljusflöde	E-nummer
		W	W	lm	
A	CorePro LED-lysrör				
	600mm 8W840	18	8	800	82 927 94
	600mm 8W865	18	8	800	82 927 95
	1200mm 14.5W840	36	14.5	1600	82 927 96
	1200mm 14.5W865	36	14.5	1600	82 927 97
	1500mm 20W 840	58	20	2200	82 927 98
	1500mm 20W 865	58	20	2200	82 927 99
C	MASTER LED-lysrör Value HO				
	600mm HO 8W 830 T8	18	8	1000	82 947 59
	600mm HO 8W 840 T8	18	8	1050	82 947 60
	600mm HO 8W 865 T8	18	8	1050	82 947 61
	1200mm HO 14W 830 T8	36	14	2000	82 947 62
	1200mm HO 14W 840 T8	36	14	2100	82 947 63
	1200mm HO 14W 865 T8	36	14	2100	82 947 64
	1500mm HO 20.5W 830 T8	58	20.5	2900	82 947 65
	1500mm HO 20.5W 840 T8	58	20.5	3100	82 947 66
	1500mm HO 20.5W 865 T8	58	20.5	3100	82 947 67
D	MASTER LED-lysrör Value UO				
	1200mm UO 16W 830 T8	36	16	2300	82 947 68
	1200mm UO 16W 840 T8	36	16	2500	82 947 69
	1200mm UO 16W 865 T8	36	16	2500	82 947 70
	1500mm UO 24W 830 T8	58	24	3400	82 947 71
	1500mm UO 24W 840 T8	58	24	3700	82 947 72
	1500mm UO 24W 865 T8	58	24	3700	82 947 73
E	MASTER LED-lysrör HO				
	600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	82 952 37
	600mm HO 8W840 T8	18	8	1050	82 952 38
	600mm HO 8W865 T8	18	8	1050	82 952 39
	1200mm HO 12.5W 830 T8	36	12.5	2000	82 952 24
	1500mm HO 18.2W 830 T8	58	18.2	2900	82 952 26
	1500mm HO 18.2W 840 T8	58	18.2	3100	82 952 27
	1500mm HO 18.2W 865 T8	58	18.2	3100	82 952 28
F	MASTER LED-lysrör UO				
	1200mm UO 15.5W 830 T8	36	15.5	2300	82 908 44
	1200mm UO 15.5W 840 T8	36	15.5	2500	82 908 45
	1200mm UO 15.5W 865 T8	36	15.5	2500	82 908 46
	1500mm UO 23W 830 T8	58	23	3400	82 908 47
	1500mm UO 23W 840 T8	58	23	3700	82 908 48
	1500mm UO 23W 865 T8	58	23	3700	82 908 49
G	MASTER LED-lysrör UE (172 lm/W)				
	1200mm UE 14.5W 840 T8	36	14.5	2500	82 927 80
	1200mm UE 14.5W 865 T8	36	14.5	2500	82 927 81
	1500mm UE 21.5W 840 T8	58	21.5	3700	82 927 82
	1500mm UE 21.5W 865 T8	58	21.5	3700	82 927 83
H	MASTER LED-lysrör HO Sensor				
	1200mm HO 16.5W840 T8	36	16.5	2100	82 937 56
	1200mm HO 16.5W865 T8	36	16.5	2100	82 937 55
	1500mm HO 24W840 T8	58	24	3100	82 937 54
	1500mm HO 24W865 T8	58	24	3100	82 937 53
I	MASTER LED-lysrör (Food)				
	900mm 8.5W833 T8	30	8.5	750	82 932 56
	1200mm 12W833 T8	36	12	1000	82 932 54
	1500mm 20W833 T8	58	20	1680	82 932 55
J	MASTER LED-lysrör HF HO				
	600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	82 952 77
	600mm HO 8W840 T8	18	8	1050	82 952 78
	600mm HO 8W865 T8	18	8	1050	82 952 79
	1200mm HO 14W830 T8	36	14	2000	82 913 69
	1200mm HO 14W840 T8	36	14	2100	82 908 42
	1200mm HO 14W865 T8	36	14	2100	82 908 43
	1500mm HO 20W830 T8	58	20	2900	82 915 08
	1500mm HO 20W840 T8	58	20	3100	82 905 44
	1500mm HO 20W865 T8	58	20	3100	82 905 45
K	MASTER LED-lysrör HF UO				
	1200mm UO 16W830 T8	36	16	2350	82 916 75
	1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	82 916 76
	1200mm UO 16W865 T8	36	16	2500	82 916 77
	1500mm UO 24W830 T8	58	24	3500	82 916 78
	1500mm UO 24W840 T8	58	24	3700	82 916 79
	1500mm UO 24W865 T8	58	24	3700	82 916 80

	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	E-nummer
		W	W	lm	
M	CorePro LED-lysrör UN HO				
	600mm HO 8W830 T8	18	8	850	82 956 33
	600mm HO 8W840 T8	18	8	900	82 956 34
	600mm HO 8W865 T8	18	8	900	82 956 35
	1200mm HO 18W830 T8	36	18	1850	82 937 47
	1200mm HO 18W840 T8	36	18	2000	82 937 48
	1200mm HO 18W865 T8	36	18	2000	82 937 49
	1500mm HO 23W830 T8	58	23	2500	82 937 50
	1500mm HO 23W840 T8	58	23	2700	82 937 51
	1500mm HO 23W865 T8	58	23	2700	82 937 52
N	MASTER LED-lysrör Value UN UO				
	1200mm UO 16W830 T8	36	16	2300	82 952 87
	1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	82 952 88
	1500mm UO 24W830 T8	58	24	3400	82 952 89
	1500mm UO 24W840 T8	58	24	3700	82 952 90
O	MasterConnect				
	IA 1200mm UO 16.5W830 T8	36	16.5	2300	82 942 78
	IA 1200mm UO 16.5W840 T8	36	16.5	2500	82 942 79
	IA 1200mm UO 16.5W865 T8	36	16.5	2500	82 942 80
	IA 1500mm UO 25.5W830 T8	58	25.5	3400	82 942 81
	IA 1500mm UO 25.5W840 T8	58	25.5	3700	82 942 82
	IA 1500mm UO 25.5W865 T8	58	25.5	3700	82 942 83

T5 armatur

	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	E-nummer
		W	W	lm	
P	MASTER LED-lysrör MAINS HO				
	1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3600	82 937 41
	1200mm HO 26W 840 T5	54	26	3900	82 937 42
	1200mm HO 26W 865 T5	54	26	3900	82 937 43
	1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3600	82 937 44
	1500mm HO 26W 840 T5	49	26	3900	82 937 45
	1500mm HO 26W 865 T5	49	26	3900	82 937 46
Q	MASTER LED-lysrör MAINS HE				
	600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	82 956 36
	600mm HE 8W 840 T5	14	8	1050	82 956 37
	600mm HE 8W 865 T5	14	8	1050	82 956 38
	1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16.5	2300	82 956 39
	1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16.5	2500	82 956 40
	1200mm HE 16.5W 865 T5	28	16.5	2500	82 956 41
	1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	82 956 42
	1500mm HE 20W 840 T5	35	20	3000	82 956 43
	1500mm HE 20W 865 T5	35	20	3000	82 956 44
R	MASTER LED-lysrör HF HO				
	1200mm HO 26W 830 T5 OE	54	26	3700	82 955 79
	1200mm HO 26W 840 T5 OE	54	26	3900	82 955 80
	1200mm HO 26W 865 T5 OE	54	26	3900	82 955 81
	1500mm HO 26W 830 T5 OE	49	26	3700	82 955 82
	1500mm HO 26W 840 T5 OE	49	26	3900	82 955 83
	1500mm HO 26W 865 T5 OE	49	26	3900	82 955 84
S	MASTER LED-lysrör HF UO				
	1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	82 927 84
	1500mm UO 36W 840 T5	80	36	5600	82 927 85
	1500mm UO 36W 865 T5	80	36	5600	82 927 86
T	MASTER LED-lysrör HF HE				
	600mm HE 8W 830 T5	14	8	1000	82 932 45
	600mm HE 8W 840 T5	14	8	1050	82 932 46
	600mm HE 8W 865 T5	14	8	1050	82 932 47
	1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16.5	2300	82 932 48
	1200mm HE 16.5W 840 T5	28	16.5	2500	82 932 49
	1200mm HE 16.5W 865 T5	28	16.5	2500	82 932 50
	1500mm HE 20W 830 T5	35	20	2800	82 932 51
	1500mm HE 20W 840 T5	35	20	3000	82 932 52
	1500mm HE 20W 865 T5	35	20	3000	82 932 53

© 2020 Signify Holding. Alla rättigheter förbehållna. Informationen som tillhandahålls här kan ändras utan föregående meddelande. Signify ger ingen garanti för informationens riktighet eller fullständighet och är inte ansvarig för några åtgärder som vidtas på grund av detta. Information i detta dokument är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och ingår inte i något offentligt kontrakt om inget annat skriftligt avtalats med Signify. Philips-beteckningarna och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Alla andra varumärken som används tillhör Signify Holding eller andra rättighetsinnehavare.



Du har väll inte missat Philips produktkatalogapp?

Genom att ladda ner Philips produktkatalogapp kan du snabbt och enkelt finna den perfekta belysningslösningen just för dig. Skanna QR-koden för att läsa mer.

