



Projektor BVP008

Iluminação exterior para segurança ou destaque.

Especificações

>80 CRI ⚡ 120-277V ~ 50/60HZ ⌚ 10,000 h ⓧ No dimerizable

Nome comercial	PILA BVP008 10W 110-277 WW/CW SE	PILA BVP008 30W 110-277 WW/CW SE	PILA BVP008 50W 110-277 WW/CW SE
12NC	911401894585 911401894685	911401894785 911401894885	911401894985 911401895085
Potência (W)	10	30	50
Fluxo luminoso (lm)	810	2430	4050
Temperatura de cor (K)	3000 e 6.500	3000 e 6.500	3000 e 6.500
Classe de seguriança	Classe I	Classe I	Classe I
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Conexão	Cable	Cable	Cable

Benefícios:

- ▶ Eficiência
- ▶ Grande economia de energia
- ▶ Fácil e rápido de instalar
- ▶ Multitensão
- ▶ Ampla faixa de aplicação
- ▶ Vida útil longa
- ▶ 1 ano de garantia

Aplicações:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas desportivas
- ▶ Praças e jardins
- ▶ Segurança