



Excelentes benefícios,
com o melhor custo.

PILA Highbay

Características técnicas:

Descrição do produto	PILA BY007 100W CW 220-240 WB	PILA BY007 150W CW 220-240 WB	PILA BY007 200W CW 220-240 WB
12NC	911401828784	911401828584	911401828684
Fluxo Luminoso	11000lm	16500lm	22000lm
Potência	100W	150W	200W
Eficácia	110 lm/W		
CCT	CW (6500K)		
IRC	> 70		
Consistência da cor	≤ 6 SDCM		
IP / IK	IP65 / IK06		
Classificação elétrica	Classe I		
Temp. de operação	-20°C a +45°C		
Vida Útil (horas)	30.000 h (Calculado L70B50) @35°C		
Ótica	WB		
Tensão	220-240V~, 50/60 Hz		
Fator de potência	> 0.95		
Proteção Surto	1kV/2kV		
THD	< 20%		
Montagem / Instalação	Gancho (incluso na Caixa)		
Material	Alumínio		



70   
CRI 220V-240V 30.000 hs Não direzionável


Aplicação:

- Áreas de manufatura
- Centros logísticos

Benefícios:

- Economia de energia
- Fácil e rápido de instalar
- Robusta e confiável com grande vida útil
- 2 anos de garantia

Dimensões:



BY007	100 W	150 W	200 W
A (mm)	220	260	300
C (mm)	50	53	54

12NC	Descripción	Temperatura de color (K)	Dimensiones Ax C (mm)
911401828784	PILA BY007 100W/CW 220-240 WB	6500	220x50
911401828584	PILA BY007 150W/CW 220-240 WB	6500	260x53
911401828684	PILA BY007 200W/CW 220-240 WB	6500	300x54