



# PILA LED painel

## Recessed LED painel

### RC007B

- Versões com ópticas standard (NOC), são adequadas para iluminação de áreas comuns, corredores, etc.
- A versão com ópticas de escritórios (OC), são adequadas para iluminação de áreas com necessidade de pouca iluminação. (URG <19)
- Temperatura ambiente - 20°C a 45°C
- Cabo de alimentação para fixação (comprimento 250mm)
- Acessórios de instalação para gessos. Instalação saliente e suspensa estão disponíveis



80

CRI



25.000 h



Não-Dimerizável



110-277



2  
anos  
Garantia



IP20



Descrição	Potência (W)	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso (lm)	Código Barras	12NC
PILA RC007B LED36S/840 W62L62 UNV LA G3	40	4000K	3600	8720169732124	911401881385
PILA RC007B LED36S/865 W62L62 UNV LA G3	40	6500K	3600	8720169732131	911401881485