



# Lámpara LED Dicroica GU10

Mayores beneficios,  
al menor costo.



## Especificaciones

**80**

CRI



220V



10,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDspot GU10 50W 827 36D HV 1PF/20	PILA LEDspot GU10 50W 865 36D HV 1PF/20
12NC	929002057331	929002057531
Potencia (W)	3.8	3.8
Flujo luminoso (lm)	340	370
Eficiencia (lm/W)	89	97
Temperatura de color (K)	2.700	6.500
IP	IP20	IP20
Factor de potencia	> 0.4	> 0.4
Formato	PAR16	PAR16
Reemplazo (W)	50	50
Base	GU10	GU10

### Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

### Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas

## Datos comerciales

Nombre comercial	Altura / largo total (mm)	Ancho / diámetro (mm)	EAN	Cant x caja
PILA LEDspot GU10 50W 827 36D HV 1PF/20	54	50	8727900971613	20
PILA LEDspot GU10 50W 865 36D HV 1PF/20	54	50	8727900971637	20