



Tubo LED T8

Mayores beneficios,
al menor costo.

Especificaciones

70   
CRI 220-240V 15,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8
12NC	929003509412
Potencia (W)	16
Flujo luminoso (lm)	1.600
Eficiencia (lm/W)	100
Temperatura de color (K)	6.500
IP	IP20
Factor de potencia	> 0.5
Formato	LEDTUBE
Reemplazo (W)	36
Base	G13

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias
- ▶ Depósitos
- ▶ Estacionamientos

Datos comerciales

Nombre comercial	Altura / largo total (mm)	Ancho / diámetro (mm)	EAN	Cant x caja
PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8	1212	28	8727900971538	20